



GreenSpace — wysokowydajny i ekonomiczny system oświetlenia LED

GreenSpace

Klienci starają się znaleźć optymalną równowagę między początkowymi nakładami a kosztem eksploatacji rozwiązania w całym okresie jej użytkowania. GreenSpace to przystępna cenowo i energooszczędna oprawa typu downlight, która może zastępować konwencjonalne oprawy świetlówkowe typu downlight w instalacjach oświetlenia ogólnego. Produkt wykorzystuje najnowszą technologię LED, która pozwala na skrajnie niskie zużycie energii, zapewniając przy tym stały poziom oświetlenia, stabilność kolorów oraz bardzo dobre oddawanie barw. Wysoka trwałość użytkowa sprawia, że jest to faktyczne rozwiązanie typu „zamontuj i zapomnij”.

Korzyści

- Wysoka skuteczność świetlna oprawy: > 80 lm/W (DN460B/DN461B); > 100 lm/W (DN470B/DN471B)
- Zużycie energii niższe nawet o 70%: początkowa inwestycja zwraca się po niecałych 2 latach
- Zgodność z normami oświetlenia biurowego, stabilne kolory i wierne oddawanie barw

Cechy

- Energooszczędna, trwała technologia LED
- Wysoka skuteczność świetlna oprawy: > 80 lm/W (DN460B/DN461B); > 100 lm/W (DN470B/DN471B)
- Stabilne kolory i wierne oddawanie barw
- Dostępne o stopniu ochrony IP44 lub do oświetlenia awaryjnego
- Dostępne w wersjach UGR22 i UGR19

Zastosowanie

- Biura
- Sklepy
- Hotele i szpitale

Wersje



GreenSpace EU gen 2-DN463B



GreenSpace EU gen 2-DN473B



GreenSpace Mini DN462B with
Polycarbonate Cover Opal




GreenSpace Compact DN472B with
Polycarbonate Cover Opal



GreenSpace perfect fit family

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie

Greenspace_EU_gen_2-DN473B-
DPP.TIF




Greenspace_EU_gen_2-DN472B-
DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-3DPP.TIF



Więcej o produkcie

Greenspace_EU_gen_2-DN462B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-2DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN463B-DPP.TIF



Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Osprzęt	-
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Układy sterowania i ściemnianie	
Sterownik wbudowany	-
Mechanika i korpus	
Typ klosza	-
Kolor Korpusu	Biel
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	-

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp	Wymienne źródło światła
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	11S	Nie
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	11S	Nie
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	11S	Nie
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	LED11S	Nie
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	LED11S	Nie
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	Nie
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S	Nie
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S	Nie
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S	Nie
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	20S	Nie
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Nie
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Nie
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Nie
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Nie
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	Nie
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	Nie
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	Nie
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	Nie
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	Nie
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	Nie
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	Nie
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	Nie
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Nie
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Nie
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Nie

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp	Wymienne źródło światła
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Nie
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	Nie
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	Nie
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	Nie
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	Nie
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	Nie
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	Nie
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	LED11S	Nie
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	LED11S	Nie
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	Nie
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S	Nie
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S	Nie
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S	Nie
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	LED11S	Nie
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	LED11S	Nie
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	LED20S	Nie
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	LED20S	Nie
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	-

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	125 lm/W	1 050 lm
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	129 lm/W	1 100 lm
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	131 lm/W	1 050 lm
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	120 lm/W	1 000 lm
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	124 lm/W	1 000 lm
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	130 lm/W	1 050 lm
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	134 lm/W	1 100 lm
79343200	DN461B LED11S/830	- °	3000 K	130 lm/W	1 050 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
	PSU-E C ELP3 WH P				
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	134 lm/W	1 100 lm
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	136 lm/W	1 850 lm
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	130 lm/W	1 750 lm
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	134 lm/W	1 800 lm
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	137 lm/W	1 800 lm
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	141 lm/W	1 850 lm
79355500	DN471B LED20S/830	- °	3000 K	137 lm/W	1 800 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
	PSU-E C ELP3 WH P				
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	141 lm/W	1 850 lm
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	131 lm/W	2 700 lm
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	135 lm/W	2 800 lm
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	131 lm/W	2 700 lm
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	135 lm/W	2 800 lm
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	133 lm/W	1 800 lm
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	4000 K	136 lm/W	1 850 lm
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	137 lm/W	1 800 lm
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	141 lm/W	1 850 lm
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	143 lm/W	1 900 lm
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	147 lm/W	1 950 lm
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	143 lm/W	1 900 lm
79352400	DN470B LED20S/840	- °	4000 K	147 lm/W	1 950 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
	PSU-E C ELP3 WH P				
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	143 lm/W	2 900 lm
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	147 lm/W	2 900 lm
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	143 lm/W	2 900 lm
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	147 lm/W	2 900 lm
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	127 lm/W	1 050 lm
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	- °	4000 K	130 lm/W	1 100 lm
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	133 lm/W	1 100 lm
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	137 lm/W	1 150 lm
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	133 lm/W	1 100 lm
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	137 lm/W	1 150 lm
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	- °	3000 K	119 lm/W	980 lm
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	- °	4000 K	122 lm/W	1 000 lm
79347000	DN472B LED20S/830	- °	3000 K	121 lm/W	1 600 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
	PSU-E C WH PCO P				
79348700	DN472B LED20S/840	- °	4000 K	125 lm/W	1 650 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
	PSU-E C WH PCO P				
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	148 lm/W	1 964 lm

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Liczba źródeł światła	Typ optyki	Sprawność świetlna w górę
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Liczba źródeł światła	Typ optyki	Sprawność świetlna w górę
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-

Order Code	Full Product Name	Liczba źródeł światła	Typ optyki	Sprawność świetlna w górę
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-	-

Order Code	Full Product Name	Liczba źródeł światła	Typ optyki	Sprawność świetlna w górę
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	Kąt rozsyłu światła 90°	-

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii	Nadaje się do losowego przełączania
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W	Tak
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W	Tak
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Tak
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 do 240 V	8,2 W	Tak
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	220 do 240 V	8,2 W	Tak
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Tak
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Tak
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W	Tak
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W	Tak
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W	Tak
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 do 240 V	13,3 W	Tak
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 do 240 V	13,3 W	Tak
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Tak
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Tak
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Tak
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Tak
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Tak
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Tak
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Tak

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii	Nadaje się do losowego przełączania
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Tak
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W	Tak
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W	Tak
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 do 240 V	13,3 W	Tak
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 do 240 V	13,3 W	Tak
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Tak
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Tak
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Tak
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Tak
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Tak
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Tak
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Tak
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Tak
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 do 240 V	8,2 W	Tak
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	220 do 240 V	8,2 W	Tak
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Tak
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Tak
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W	Tak
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W	Tak

		Napięcie	Zużycie	Nadaje się do
Order Code	Full Product Name	wejściowe	energii	losowego przełączania
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W	Tak
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W	Tak
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	13,3 W	Tak

		Napięcie	Zużycie	Nadaje się do
Order Code	Full Product Name	wejściowe	energii	losowego przełączania
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	13,3 W	Tak
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Nie

Układy sterowania i ściemnianie

		Z możliwością	Maksymalny
Order Code	Full Product Name	przyciemniania	poziom przyciemniania
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Tak	1%
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Tak	1%
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Tak	1%
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Nie	Nie dotyczy
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Nie	Nie dotyczy
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nie	Nie dotyczy
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nie	Nie dotyczy
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nie	Nie dotyczy
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nie	Nie dotyczy
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Tak	1%
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nie	Nie dotyczy
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nie	Nie dotyczy
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nie	Nie dotyczy
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nie	Nie dotyczy
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nie	Nie dotyczy
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nie	Nie dotyczy
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nie	Nie dotyczy
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nie	Nie dotyczy
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nie	Nie dotyczy

		Z możliwością	Maksymalny
Order Code	Full Product Name	przyciemniania	poziom przyciemniania
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nie	Nie dotyczy
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Tak	1%
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Tak	1%
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nie	Nie dotyczy
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nie	Nie dotyczy
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nie	Nie dotyczy
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nie	Nie dotyczy
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nie	Nie dotyczy
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nie	Nie dotyczy
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nie	Nie dotyczy
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nie	Nie dotyczy
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nie	Nie dotyczy
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nie	Nie dotyczy
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Nie	Nie dotyczy
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Nie	Nie dotyczy
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nie	Nie dotyczy
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nie	Nie dotyczy
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nie	Nie dotyczy
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nie	Nie dotyczy

		Z możliwością	Maksymalny
Order Code	Full Product Name	przyciemniania	poziom przyciemnienia
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Nie	Nie dotyczy
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Nie	Nie dotyczy
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Nie	Nie dotyczy

		Z możliwością	Maksymalny
Order Code	Full Product Name	przyciemniania	poziom przyciemnienia
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Nie	Nie dotyczy
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	Nie	-

Mechanika i korpus

		Mech. kod	
Order Code	Full Product Name	ochrony przed uderzeniami	Kod stopnia ochrony
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20

		Mech. kod	
Order Code	Full Product Name	ochrony przed uderzeniami	Kod stopnia ochrony
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	IK06	IP20/54
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP20/54
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP20/54
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP20/54
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP20/54
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	IK02	IP20

Praca w trybie awaryjnym

				Znamionowy
		Centralne	Oświetlenie	czas działania
Order Code	Full Product Name	oświetlenie awaryjne	awaryjne	oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Nie	-	-
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Nie	-	-

				Znamionowy
		Centralne	Oświetlenie	czas działania
Order Code	Full Product Name	oświetlenie awaryjne	awaryjne	oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Nie	-	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Nie	-	-

Order Code	Full Product Name	Centralne oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Nie	-	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nie	-	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nie	-	-
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Nie	-	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nie	-	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nie	-	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nie	-	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nie	-	-
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nie	-	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nie	-	-
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie	3 h

Order Code	Full Product Name	Centralne oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
			działania 3 godziny w wersji Pro	
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Nie	-	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Nie	-	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nie	-	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nie	-	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nie	-	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nie	-	-
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nie	-	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nie	-	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Nie	-	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Nie	-	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nie	-	-

Order Code	Full Product Name	Centralne		Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
		oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nie	-	-
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3	3 h

Order Code	Full Product Name	Centralne		Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
		oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	
			godziny w wersji Pro	
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Nie	-	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Nie	-	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Nie	-	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Nie	-	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	Nie	-	-

Certyfikaty i zastosowania (1/2)

Order Code	Full Product Name	Zakres		Test	Wartość
		temperatury otoczenia	Oznaczenie ENEC	rozżarzonego drutem	
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Od +10°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Od +10°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 650°C, czas 30 s	-
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Od +10°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 650°C, czas 30 s	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Od -15°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Od -15°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Od +10°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Od +10°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-

Order Code	Full Product Name	Zakres		Test	Wartość
		temperatury otoczenia	Oznaczenie ENEC	rozżarzonego drutem	
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Od +10°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Od +10°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Od +10°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Od -15°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Od -15°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Od +10°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Od +10°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-

		Zakres		Test	Wartość
Order	Full Product	temperatury	Oznaczenie	rozżarzonym	migotania
Code	Name	otoczenia	ENEC	drutem	(PstLM)
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Od +10°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Od +10°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Od +10°C do +40°C	-	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Od +10°C do +40°C	-	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Od +10°C do +40°C	-	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Od +10°C do +40°C	-	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Od -15°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Od -15°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Od -15°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Od -15°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Od +10°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Od +10°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
79351700	DN470B LED20S/830	Od +10°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-

		Zakres		Test	Wartość
Order	Full Product	temperatury	Oznaczenie	rozżarzonym	migotania
Code	Name	otoczenia	ENEC	drutem	(PstLM)
	PSU-E C ELP3 WH P				
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Od +10°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Od +10°C do +40°C	-	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Od +10°C do +40°C	-	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Od +10°C do +40°C	-	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Od +10°C do +40°C	-	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Od -15°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Od -15°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Od +10°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 650°C, czas 30 s	-
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Od +10°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Od +10°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Od +10°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Od -15°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-

		Zakres		Test	Wartość
Order	Full Product	temperatury	Oznaczenie	rozżarzonym	migotania
Code	Name	otoczenia	ENEC	drutem	(PstLM)
79336400	DN462B	Od -15°C do	Znak ENEC	Temperatura	-
	LED11S/840	+40°C		750°C, czas 30 s	
	PSU-E C WH				
	PCO P				
79347000	DN472B	Od -15°C do	Znak ENEC	Temperatura	-
	LED20S/830	+40°C		750°C, czas 30 s	

		Zakres		Test	Wartość
Order	Full Product	temperatury	Oznaczenie	rozżarzonym	migotania
Code	Name	otoczenia	ENEC	drutem	(PstLM)
	PSU-E C WH PCO P				
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Od -15°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	Od +10°C do +40°C	Znak ENEC	Temperatura 750°C, czas 30 s	1

Certyfikaty i zastosowania (2/2)

Order Code	Full Product Name	Wartość efektu
		stroboskopowego (SVM)
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	0,4
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	0,4
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	-
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	-
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-

Order Code	Full Product Name	Wartość efektu
		stroboskopowego (SVM)
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	-
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	0,4
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	-
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	0,4

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa	Tolerancja
		chromatyczność	strumienia
			światelnego
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Początkowa	Tolerancja
		chromatyczność	strumienia
			światelnego
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność	Tolerancja strumienia świetlnego
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność	Tolerancja strumienia świetlnego
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %

Order Code	Full Product Name	Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %

Order Code	Full Product Name	Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %


Dane techniczne produktu

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN461B
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN461B
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN461B
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN463B
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	DN463B
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN461B
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN461B
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN461B
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN461B
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN473B
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN473B
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN471B
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN471B
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN471B
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B


Order Code	Full Product Name	Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1 %
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN472B
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN472B
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN470B
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN470B
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN470B
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN462B
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	DN462B
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN460B
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN460B
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN460B
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN460B
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	DN462B
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	DN462B
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	DN472B
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	DN472B
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102113




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102040




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102111




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102106




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102038




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102286



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100062




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100070




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100071


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100063




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100066




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100075




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100067




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100074




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100515



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100519




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100522




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100523


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100514




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100527




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100531




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100526




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100538




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100518



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100535




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100534




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100543


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100542




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100530




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100539




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100550




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100551




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100547



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101315




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100546




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101314


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101322




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101307




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101323




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101326



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101305



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101327



Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102954

