



GreenSpace – solução LED sustentável de eficiência elevada

GreenSpace

Os clientes procuram obter o equilíbrio ideal entre o investimento inicial que efectuem e o custo da instalação durante a respectiva duração. GreenSpace apresenta-se como uma solução de iluminação descendente sustentável e económica que pode ser utilizada para substituir a iluminação descendente CFL convencional em aplicações de iluminação geral. Incluindo a mais recente tecnologia LED, que permite um consumo de energia extremamente reduzido, oferece uma emissão de luz constante, um desempenho de cor estável e uma composição de cores elevada. A duração prolongada do produto proporciona uma verdadeira solução do tipo "instalar e esquecer".

Benefícios

- Elevada eficiência do sistema: 80 lm/W (DN460B/DN461B); 100 lm/W (DN470B/DN471B)
- Poupança de energia até 70%: custo total de propriedade recuperado em menos de dois anos
- Iluminação de escritórios compatível com as normas, com desempenho de cor estável e elevada composição de cores

Características

- Tecnologia LED, durável, com eficiência energética
- Elevada eficiência do sistema: 80 lm/W (DN460B/DN461B); 100 lm/W (DN470B/DN471B)
- Desempenho de cor estável e elevada composição de cores
- Disponível com IP44 ou iluminação de emergência
- Disponível em versões UGR22 e UGR19

Aplicação

- Escritórios
- Revenda
- Hotéis e hospitais

Versions



Greenspace EU gen 2-DN463B



GreenSpace perfect fit 200mm cut-out with sensor



GreenSpace perfect fit 225mm cut-out



Greenspace EU gen 2-DN462B



Greenspace Mini DN462B with Poycarbonate Cover Opal



GreenSpace perfect fit 230mm cut-out




GreenSpace perfect fit 180mm cut-out




GreenSpace perfect fit family

Desenho dimensional



Desenho dimensional



Detalhes do produto

Greenspace_EU_gen_2-DN473B-DPP.TIF




Greenspace_EU_gen_2-DN472B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-3DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462B-DPP.TIF



Detalhes do produto

Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-2DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN463B-
DPP.TIF



Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Equipamento	-
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Service tag	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Índice de Restituição Cromática (IRC)	>80
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Características mecânicas e compartimento	
Tipo de difusor ótico	-
Cor do compartimento	Branco
Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Marca de inflamabilidade	-

Informações gerais

		Código da família das lâmpadas	
Order Code	Full Product Name		Fonte de luz substituível
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	11S	Não
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	11S	Não
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	LED11S	Não
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	LED11S	Não
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	Não
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S	Não
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S	Não
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	20S	Não
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	20S	Não
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Não
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Não
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Não
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Não
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	Não
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	Não
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	Não
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	Não
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	Não
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	Não
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	20S	Não
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	30S	Não
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	20S	Não
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	30S	Não
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Não
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Não
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Não
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Não
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	Não
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	Não
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	Não
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	Não

		Código da família das lâmpadas		Fonte de luz substituível
Order Code	Full Product Name			
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-		Não
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-		Não
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	11S		Não
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	11S		Não
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	LED11S		Não
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	LED11S		Não
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S		Não
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S		Não
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S		Não
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S		Não
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	LED11S		Não
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	LED11S		Não
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	11S		Não
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	11S		Não
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	LED20S		Não
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	LED20S		Não
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-		-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-		-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-		-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-		-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-		-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-		-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-		-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-		-

Caraterísticas técnicas da luz (1/2)

		Ângulo do feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
Order Code	Full Product Name				
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	131 lm/W	1.050 lm
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	135 lm/W	1.100 lm
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	120 lm/W	1.000 lm
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	124 lm/W	1.000 lm
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	130 lm/W	1.050 lm
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	130 lm/W	1.050 lm
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	134 lm/W	1.100 lm
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	60 °	3000 K	125 lm/W	1.729 lm
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	138 lm/W	1.130 lm
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	134 lm/W	1.098 lm
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	135 lm/W	1.800 lm
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	139 lm/W	1.850 lm
38474600	DN473B LED20S/830	- °	3000 K	130 lm/W	1.750 lm

Full Product		Ângulo do feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
Order Code	Name	de luz	(Nom.)	(Nom.)	Luminoso
	PSU-E C WH PCC P				
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	134 lm/W	1.800 lm
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	137 lm/W	1.800 lm
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	141 lm/W	1.850 lm
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	137 lm/W	1.800 lm
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	141 lm/W	1.850 lm
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	131 lm/W	2.700 lm
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	135 lm/W	2.800 lm
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	131 lm/W	2.700 lm
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	135 lm/W	2.800 lm
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	135 lm/W	1.797 lm
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	139 lm/W	1.849 lm
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	142 lm/W	1.900 lm
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	142 lm/W	2.900 lm
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	146 lm/W	1.950 lm

Full Product		Ângulo do feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
Order Code	Name	de luz	(Nom.)	(Nom.)	Luminoso
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	146 lm/W	2.900 lm
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	137 lm/W	1.800 lm
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	141 lm/W	1.850 lm
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	143 lm/W	1.900 lm
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	147 lm/W	1.950 lm
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	143 lm/W	1.900 lm
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	147 lm/W	1.950 lm
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	143 lm/W	2.900 lm
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	147 lm/W	2.900 lm
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	143 lm/W	2.900 lm
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	147 lm/W	2.900 lm
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	134 lm/W	1.100 lm
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	138 lm/W	1.150 lm
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	127 lm/W	1.050 lm

Order Code	Full Product Name	Ângulo	Temperatura de	Eficácia	Fluxo Luminoso
		do feixe da fonte de luz	cor correlacionada (Nom.)	luminosa (nominal) (Nom.)	
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	- °	4000 K	130 lm/W	1.100 lm
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	133 lm/W	1.100 lm
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	137 lm/W	1.150 lm
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	133 lm/W	1.100 lm
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	137 lm/W	1.150 lm
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	- °	3000 K	119 lm/W	980 lm
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	- °	4000 K	122 lm/W	1.000 lm
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-	3000 K	115 lm/W	940 lm
01312400	DN472B LED11S/840	-	4000 K	118 lm/W	960 lm

Order Code	Full Product Name	Ângulo	Temperatura de	Eficácia	Fluxo Luminoso
		do feixe da fonte de luz	cor correlacionada (Nom.)	luminosa (nominal) (Nom.)	
	PSD-E C WH PCO P				
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	- °	3000 K	121 lm/W	1.600 lm
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	- °	4000 K	125 lm/W	1.650 lm
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	90 °	4000 K	139 lm/W	1.849 lm
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	135 lm/W	1.797 lm
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	148 lm/W	1.964 lm
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	144 lm/W	1.909 lm
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	138 lm/W	1.130 lm
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	134 lm/W	1.098 lm
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	148 lm/W	1.964 lm
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	144 lm/W	1.909 lm

Caraterísticas técnicas da luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Número de fontes de luz		Rácio de fluxo luminoso	
		de luz	Tipo de ótica	ascendente	
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-	0	
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-	0	
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-	
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-	
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-	

Order Code	Full Product Name	Número de fontes de luz		Rácio de fluxo luminoso	
		de luz	Tipo de ótica	ascendente	
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-	
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-	
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	Abertura de feixe 60°	-	
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	Abertura de feixe 90°	-	
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	Abertura de feixe 90°	-	

Order Code	Full Product Name	Número de fontes de luz	Tipo de ótica	Rácio de fluxo luminoso ascendente
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	Abertura de feixe 90°	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	Abertura de feixe 90°	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-	-	0
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Número de fontes de luz	Tipo de ótica	Rácio de fluxo luminoso ascendente
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-	0
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1	-	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-	-	0
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-	-	0
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-	Abertura de feixe 90°	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-	Abertura de feixe 90°	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	Abertura de feixe 90°	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-	Abertura de feixe 90°	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-	Abertura de feixe 90°	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-	Abertura de feixe 90°	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	Abertura de feixe 90°	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-	Abertura de feixe 90°	-

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de Energia	Adequado para uma comutação aleatória
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Sim
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Sim
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	8,2 W	Sim
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	8,2 W	Sim
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Sim
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W	Sim
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W	Sim
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	220/240 V	13,8 W	Sim (refere-se à detecção de presença/ movimento e aproveitamento da luz natural)
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Não
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Não
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Sim
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Sim
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	13,3 W	Sim
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	13,3 W	Sim
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Sim
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Sim
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Sim
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Sim
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Sim
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Sim
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Sim
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Sim

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de Energia	Adequado para uma comutação aleatória
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Não
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Não
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Sim
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	21,2 W	Sim
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Sim
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	21,2 W	Sim
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	13,3 W	Sim
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	13,3 W	Sim
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Sim
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Sim
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Sim
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Sim
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Sim
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Sim
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Sim
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Sim
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Sim
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Sim
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	8,2 W	Sim
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	220 a 240 V	8,2 W	Sim
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Sim
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Sim
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W	Sim
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W	Sim

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de Energia	Adequado para uma comutação aleatória
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W	Sim
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W	Sim
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W	Sim
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W	Sim
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	13,3 W	Sim
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	13,3 W	Sim
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	220/240 V	13,3 W	Não

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável	Controlo incorporado	Nível de regulação máximo
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Sim	-	1%
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Sim	-	1%
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Não	-	Não aplicável
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Não	-	Não aplicável
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Não	-	Não aplicável
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Não	-	Não aplicável
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Não	-	Não aplicável
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	Sim	Sensor Interact SNS210	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	Não	-	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	Não	-	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Sim	-	1%
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Sim	-	1%
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Não	-	Não aplicável
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Não	-	Não aplicável
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Não	-	Não aplicável
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Não	-	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de Energia	Adequado para uma comutação aleatória
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Não
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Não
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Não
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Não
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Não
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Não
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Não

Order Code	Full Product Name	Regulável	Controlo incorporado	Nível de regulação máximo
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Não	-	Não aplicável
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Não	-	Não aplicável
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Não	-	Não aplicável
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Não	-	Não aplicável
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Não	-	Não aplicável
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Não	-	Não aplicável
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	Não	-	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	Não	-	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Sim	-	1%
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	Sim	-	1%
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Sim	-	1%
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	Sim	-	1%
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Não	-	Não aplicável
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Não	-	Não aplicável
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Não	-	Não aplicável
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Não	-	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Controlo		Nível de regulação máximo
		Regulável	incorporado	
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Não	-	Não aplicável
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Não	-	Não aplicável
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Não	-	Não aplicável
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Não	-	Não aplicável
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Não	-	Não aplicável
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Não	-	Não aplicável
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Sim	-	1%
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Sim	-	1%
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Não	-	Não aplicável
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Não	-	Não aplicável
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Não	-	Não aplicável
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Não	-	Não aplicável
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Não	-	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Controlo		Nível de regulação máximo
		Regulável	incorporado	
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Não	-	Não aplicável
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Não	-	Não aplicável
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Não	-	Não aplicável
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	Sim	-	1%
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	Sim	-	1%
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Não	-	Não aplicável
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Não	-	Não aplicável
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	Não	-	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	Não	-	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	Não	-	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	Não	-	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	Não	-	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	Não	-	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	Não	-	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	Não	-	-

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica contra impactos	Código de proteção de entrada
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	IK02	IP20/54
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	IK02	IP20
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	IK02	IP20
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica contra impactos	Código de proteção de entrada
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	IK02	IP20
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	IK02	IP20
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica contra impactos		Código de proteção de entrada
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02		IP20
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02		IP20
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02		IP20
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02		IP20
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02		IP20
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02		IP20
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	IK02		IP20
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	IK02		IP20
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06		IP20/54
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	IK06		IP20/54
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02		IP20
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02		IP20
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02		IP20
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02		IP20

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica contra impactos		Código de proteção de entrada
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	IK06		IP20/54
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06		IP20/54
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	IK02		IP20
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	IK02		IP20
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	IK06		IP20/54
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06		IP20/54
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	IK02		IP20
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	IK02		IP20
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	IK02		IP20
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	IK02		IP20
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	IK02		IP20
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	IK02		IP20
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	IK02		IP20
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	IK02		IP20

Funcionamento de emergência

Order Code	Full Product Name	Central de emergência	Iluminação de emergência	A duração nominal da iluminação de emergência (quando está totalmente carregada)
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Não	-	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Não	-	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Não	-	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Não	-	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Não	-	-
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro	3 h
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro	3 h
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	Não	-	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	Não	-	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	Não	-	-

Order Code	Full Product Name	Central de emergência	Iluminação de emergência	A duração nominal da iluminação de emergência (quando está totalmente carregada)
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Não	-	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Não	-	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Não	-	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Não	-	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Não	-	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Não	-	-
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Não	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro	3 h
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Não	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro	3 h
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Não	-	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Não	-	-

				A duração nominal da iluminação de emergência (quando está totalmente carregada)
Order Code	Full Product Name	Central de emergência	Iluminação de emergência	
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Não	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro	3 h
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Não	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro	3 h
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	Não	-	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	Não	-	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Não	-	-
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	Não	-	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Não	-	-
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	Não	-	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Não	-	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Não	-	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Não	-	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Não	-	-
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Não	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro	3 h
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Não	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro	3 h
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Não	-	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Não	-	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Não	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro	3 h
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Não	Iluminação de emergência de 3	3 h

				A duração nominal da iluminação de emergência (quando está totalmente carregada)
Order Code	Full Product Name	Central de emergência	Iluminação de emergência	
			horas, versão Pro	
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Não	-	-
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Não	-	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Não	-	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Não	-	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Não	-	-
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Não	-	-
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro	3 h
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro	3 h
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Não	-	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Não	-	-
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	Não	-	-
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	Não	-	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Não	-	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Não	-	-
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	Não	-	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	Não	-	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	Não	-	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	Não	-	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	Não	-	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	Não	-	-

				A duração nominal da iluminação de emergência (quando está totalmente carregada)
Order Code	Full Product Name	Central de emergência	Iluminação de emergência	
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	Não	-	-

				A duração nominal da iluminação de emergência (quando está totalmente carregada)
Order Code	Full Product Name	Central de emergência	Iluminação de emergência	
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	Não	-	-

Aprovação e aplicação (1/2)

					Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3
Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Marca ENEC	Teste de resistência do cabo	
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	0,02

					Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3
Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Marca ENEC	Teste de resistência do cabo	
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	1
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	1
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79355500	DN471B LED20S/830	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Marca ENEC	Teste de resistência do cabo	Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3
	PSU-E C ELP3 WH P				
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	+10 a +40 °C	-	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	+10 a +40 °C	-	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 a +40 °C	-	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 a +40 °C	-	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	1
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	1
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Marca ENEC	Teste de resistência do cabo	Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	+10 a +40 °C	-	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	+10 a +40 °C	-	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 a +40 °C	-	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 a +40 °C	-	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Marca ENEC	Teste de resistência do cabo	Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	-15 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	-15 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	-15 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-15 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Marca ENEC	Teste de resistência do cabo	Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-15 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 650 °C, duração 30 s	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	-15 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-15 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	-
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	1
08156700	TCTT180 20S/830 PSU- E WH	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	1
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	1
57392500	TCTT225 20S/830 PSU- E WH	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	1
56398800	TCTT160 11S/840 PSU- E WH	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	1
08188800	TCTT160 11S/830 PSU- E WH	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	1
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	1
57396300	TCTT230 20S/830 PSU- E WH	+10 a +40 °C	Marca ENEC	Temperatura 750 °C, duração 30 s	1

Aprovação e aplicação (2/2)

Order Code	Full Product Name	Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	0,4
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	0,4
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	-
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	0,003
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	0,4
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	0,4
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	0,4
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	0,4
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	-
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	0,4
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	0,4
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	0,4
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	0,4
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	0,4
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	0,4
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-

Order Code	Full Product Name	Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	-
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	0,4
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	0,4
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	0,4
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	-
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	-
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	0,4
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	0,4
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	0,4
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	0,4
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	0,4
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	0,4
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	0,4
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	0,4
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	0,4
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	0,4

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Tolerância do fluxo luminoso
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Tolerância do fluxo luminoso
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Tolerância do
			fluxo luminoso
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)

Order Code	Full Product Name	Taxa de falhas do driver a
		5000 h
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Tolerância do
			fluxo luminoso
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Taxa de falhas do driver a
		5000 h
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-

Order Code	Full Product Name	Taxa de falhas do driver a 5000 h
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %

Order Code	Full Product Name	Taxa de falhas do driver a 5000 h
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1 %
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-

Dados do produto




Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN461B
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN461B
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN463B
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	DN463B
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN461B
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN461B
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN461B
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN471B
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN471B
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN473B
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN473B
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN471B
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN471B
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN471B
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN470B
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	DN470B
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN470B
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	DN470B
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN472B
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN472B
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN470B
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN470B
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN470B
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN460B
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN460B
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN462B
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	DN462B
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN460B
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN460B

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN460B
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN460B
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	DN462B
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	DN462B
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	DN472B
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	DN472B
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	DN472B
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	DN472B

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102285

Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102293




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102291



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102271

Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102272

Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102292




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102287


Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102290

Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102286


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102284




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102288




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100062




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100070




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100071




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100063



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100066




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100075




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100067


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100074




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100515




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100522




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100523




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100514




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100527



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100531




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100526




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100538


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100518




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100535




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100534




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100543




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100542




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100530



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100539




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100550




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100551


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100547




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101315




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100546




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101314




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101322




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101307



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101323




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101326




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101305


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101327




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102289




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102943




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500106265




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102954




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102942



Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500108336




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103778




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103829


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500104075




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500106233




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103323



Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102953



Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103782



Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500104377

