



LuxSpace Mini Downlight – høj effektivitet, god lyskvalitet, i et stilrent design

LuxSpace Mini Downlight

Kunderne fokuserer på at optimere alle deres ressourcer. Det gælder ikke kun deres driftsomkostninger (strøm mv.), men også deres personaleressourcer.

Energibesparelser har derfor høj prioritet, men ikke på bekostning af medarbejdernes eller kundernes velbefindende. Medarbejderne bliver mere produktive i et behageligt miljø, og kunderne vil have en god indkøbsoplevelse.

LuxSpace er den perfekte kombination af effektivitet, behagelig belysning og design, og går ikke på kompromis med hensyn til belysningsydelsen (farvegengivelse og farveensartethed). Det brede udvalg af ekstraudstyr gør det nemt at skabe den ønskede stemning uanset anvendelsesområdet.

Fordele

- Bedste energiuudnyttelse i sin klasse
- Giver et blødt og naturligt lys med god lyskvalitet
- Perfekt indbygning i loftet opnås takket være den tynde og smalle kant, mens versionen uden kant er ideel til indbygning i gipslofter

LuxSpace Mini Downlight


Funktioner

- Valg mellem fire optikker: højglans, facetteret, mat og hvid
- Højder: dyb (op til UGR 19), lav (op til UGR 22)
- Kantfarver: højglansmetallisk, hvid (RAL9003), grå, sort (RAL9004) som standard (alle andre RAL-farver kan fås på bestilling)
- Fås i en version uden kant
- Lysfarve: 830, 840, 927, 930 og 940 (CRI90-versioner på efterspørgsel)
- Kompatibel med central nødbelysning med jævnstrømsforsyning (på efterspørgsel)
- Andet ekstraudstyr: PG og PGO (IP54-front), nødbelysning (ét batteri til 3 timer), ledningsgennemføring, Eca- og B2ca-kabel- og stikmuligheder

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Butikker
- Hospitaler
- Hoteller
- Lufthavne

Målskitse



LuxSpace Mini Downlight

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	-
Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie	Udskiftelig lyskilde
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-	Nej
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-	Nej
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	12S	Ja
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-	Nej
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	12S	Ja

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm	Optiktype
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	3000 K	127 lm/W	1.350 lm	-
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	4000 K	138 lm/W	1.350 lm	-
910505102651	DN561B LED12S/	4000 K	150 lm/W	1.200 lm	Højglans spejl

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm	Optiktype
	840UE PSU-E C WH				
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	3000 K	131 lm/W	840 lm	-
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	4000 K	150 lm/W	1.200 lm	Højglans spejl

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Opadrettet lysudbyttegrad
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	0

Order Code	Full Product Name	Opadrettet lysudbyttegrad
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	0

LuxSpace Mini Downlight

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Velegnet til	
		Strømforbrug	tilfældigt skift
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	10,6 W	Ja
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	9,8 W	Ja
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	8,2 W	Nej

Order Code	Full Product Name	Velegnet til	
		Strømforbrug	tilfældigt skift
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	6,4 W	Ja
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	8,2 W	Nej

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dæmningsniveau
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dæmningsniveau
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	Ikke relevant

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product		Mærke for
	Name	Omgivelsestemperaturområde	
910505100919	DN561B	+10 til +25 °C	Til montering på normaltantændelige overflader
	LED12S/830		
	PSU-E C WH		
910505100920	DN561B	+10 til +25 °C	Til montering på normaltantændelige overflader
	LED12S/840		
	PSU-E C WH		
910505102651	DN561B	+10 til +35 °C	-
	LED12S/		

Order Code	Full Product		Mærke for
	Name	Omgivelsestemperaturområde	
910505100907	840UE PSU-E	+10 til +25 °C	Til montering på normaltantændelige overflader
	C WH		
	DN560B		
910505100907	LED8S/830	+10 til +25 °C	Til montering på normaltantændelige overflader
	PSU-E C WH		
	DN560B		
910505102650	LED12S/	+10 til +35 °C	-
	840UE PSU-E		
	C WH		

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	-

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	-


Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	DN561B
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	DN561B
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN561B


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	DN560B
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN560B

LuxSpace Mini Downlight


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505100920




Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505100907



Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505100919



Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505102650



Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505102651

