



LuxSpace χωνευτό – υψηλή απόδοση, οπτική άνεση και στυλάτος σχεδιασμός

LuxSpace Mini, χωνευτό

Οι πελάτες αναζητούν να βελτιστοποιήσουν όλους τους πόρους τους και αυτό σημαίνει όχι μόνο τα τρέχοντα έξοδά τους (ενέργειας κ.λπ.) αλλά και τους ανθρώπους τους. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι επομένως μια προτεραιότητα, αλλά δεν πρέπει να έχει δυσμενή επίδραση στην ευεξία των υπαλλήλων, οι οποίοι χρειάζονται ένα ευχάριστο περιβάλλον προκειμένου να είναι πιο παραγωγικοί ή στους πελάτες, οι οποίοι θέλουν να απολαμβάνουν την εμπειρία των αγορών τους. Το LuxSpace προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό αποδοτικότητας, άνετου φωτισμού και σχεδιασμού, χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση του φωτός (απόδοση χρωμάτων και ομοιομορφία χρωμάτων). Προσφέρει μια ευρεία γκάμα επιλογών για τη δημιουργία της επιθυμητής ατμόσφαιρας, ανεξαρτήτως της εφαρμογής.

Οφέλη

- Η καλύτερη απόδοση στην κατηγορία
- Δημιουργεί έναν απαλό, φυσικό φωτισμό, εξασφαλίζοντας άνεση για τα μάτια
- Τέλεια ενσωμάτωση στην οροφή χάρη στη λεπτή, στενή στεφάνη. Η έκδοση χωρίς στεφάνη είναι ιδανική για ενσωμάτωση σε γύψινες οροφές


Χαρακτηριστικά

- Επιλογή τεσσάρων οπτικών συστημάτων: υψηλής στίλβωσης, πολυεδρικό, ματ και λευκό
- Ύψη: βαθύ (έως UGR 19), χαμηλό (έως UGR 22)
- Χρώματα στεφάνης: υψηλής στίλβωσης μεταλλιζέ, λευκό (RAL9010), γκρι, μαύρο (RAL9004) στη βασική έκδοση (οποιοδήποτε άλλο χρώμα RAL δυνατό κατόπιν αιτήματος)
- Διατίθεται έκδοση χωρίς στεφάνη
- Διατίθεται έκδοση τοποθέτησης σε επιφάνεια
- Συμβατό για κεντρικό φωτισμό έκτακτης ανάγκης με εναλλασσόμενο ρεύμα
- Πολλαπλές επιπλέον επιλογές: PG και PGO (IP54 πρόσωση), φωτισμός έκτακτης ανάγκης (μονή μπαταρία 3 ωρών), κρεμαστά διακοσμητικά γυαλιά, με πέρασμα καλωδίωσης

Εφαρμογή

- Γραφεία
- Καταστήματα
- Νοσοκομεία
- Ξενοδοχεία
- Αεροδρόμια

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Επκέτα σέρβις	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	3000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	127 lm/W
Φωτεινή ροή	1.350 lm
Τύπος οπτικού συστήματος	-
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	10,6 W
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 έως +25 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική χρωματικότητα	(0.43, 0.40) SDCM <2
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Στοιχεία προϊόντος	
Κωδικός ονομασίας σειράς	DN560B


Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	Όχι	-
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Ναι	1%

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505100915



Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505100923

