



Philips LuxSpace Mini, recessed – tehokas, miellyttävä valo ja tyylikäs muotoilu

LuxSpace Mini, recessed

Asiakkaat haluavat optimoida resurssinsa. Tämä ei tarkoita ainoastaan käyttökustannuksia, kuten energiaa, vaan myös käyttäjiin liittyviä kustannuksia, joilla on paljon suurempi vaikutus tuottoon. LuxSpace on valaisin, jossa tehokkuus, miellyttävä valaistus ja design ovat täydellisessä tasapainossa keskenään, valotehosta, värintoistosta ja valonjaosta tinkimättä. LuxSpace-valaisimen monipuoliset asetukset mahdollistavat käyttömukavuutta tukevan valaistuksen – käyttökohteesta riippumatta.

Hyödyt

- Luokkansa paras teho, jopa 150 lm/W
- Miellyttävä ja luonnolliselta vaikuttava valon
- Integroituu täydellisesti kattoon (kapeareunainen tai reunaton versio kipsilevykattoja varten)
- Parannettu häikäisy-suodatin toimistokohteisiin
- Tasainen valaistus leveään valonjaon ansiosta

LuxSpace Mini, recessed

Ominaisuudet

- Uppoasennettava miniversio, joka sopii 150 mm:n asennusaukkoon (DN560B/DN561B)
- Saatavana kehyksetön versio
- UGR19- ja UGR22-versiot erikorkuisina
- Värivaihtoehdot: kiiltävä metalli, valkoinen (RAL9003), harmaa (RAL9006), musta (RAL9004) vakiona (mikä tahansa muu RAL-väri tilattavissa)
- Keskitettyyn turvalaistukseen, jossa tasavirtalähde (tilauksesta)
- Useita lisävaihtoehtoja: turvalaistus (yksi akku kestää 3 tuntia), läpijohto, Eca- ja B2ca-kaapeli- ja liitinvaihtoehdot
- Pidennetty hyötykäyttöikä: 50 000 tuntia (L90)

Käyttökohteet


- Toimistot
- Myymälät
- Sairaalat ja hoitolaitokset
- Hotellit ja ravintolat

Versions



IPPR_DN560Bi_0001-Product photo

Mittapiirros



LuxSpace Mini, recessed

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	-
Kotelon väri	Valkoinen
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02
Suojausluokan koodi	IP20
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Hekkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Valonlähde vaihdettavissa
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-	Ei
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-	Ei
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	12S	Kyllä
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-	Ei
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	12S	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	3000 K	127 lm/W	1 350 lm	-
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	4000 K	138 lm/W	1 350 lm	-
910505102651	DN561B LED12S/840UE	4000 K	150 lm/W	1 200 lm	Korkeakiiltainen peili

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
	PSU-E C WH				
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	3000 K	131 lm/W	840 lm	-
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	4000 K	150 lm/W	1 200 lm	Korkeakiiltainen peili

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

LuxSpace Mini, recessed

		Ylöspäin suuntautuvan valon
Order Code	Full Product Name	suhde
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	0

Käyttö- ja sähkö tiedot

		Soveltuu satunnaiseen	
Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	kytkentään
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	10,6 W	Kyllä
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	9,8 W	Kyllä
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	8,2 W	Ei

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	Ei sovellettavissa

Merkinnät ja luokitukset

		Ympäristön	Tulenarkuusmerkintä
Order Code	Full Product Name	lämpötila	
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	+10...+25 °C	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	+10...+25 °C	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	+10...+35 °C	-

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	-

Tuotetiedot

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	DN561B
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	DN561B
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN561B

		Ylöspäin suuntautuvan valon
Order Code	Full Product Name	suhde
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	0

		Soveltuu satunnaiseen	
Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	kytkentään
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	6,4 W	Kyllä
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	8,2 W	Ei

Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	Ei sovellettavissa


		Ympäristön	Tulenarkuusmerkintä
Order Code	Full Product Name	lämpötila	
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	+10...+25 °C	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	+10...+35 °C	-

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	-


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	DN560B
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN560B

LuxSpace Mini, recessed


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505100920




Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505100907



Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505100919



Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505102650



Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505102651

