



LuxSpace Mini Downlight – Le confort par excellence

LuxSpace Mini, recessed

Les économies d'énergie constituent toujours une priorité, mais elles ne peuvent se faire au détriment du bien-être des employés, qui ont besoin d'un environnement agréable afin d'accroître leur productivité, ou des clients, qui veulent profiter de leur expérience d'achat. LuxSpace offre une combinaison idéale entre efficacité, confort lumineux et design, sans transiger sur les performances d'éclairage (rendu et uniformité des couleurs). Il offre une vaste gamme d'options permettant de créer l'ambiance souhaitée, quelle que soit l'application.

Avantages

- Flexibilité et excellente efficacité
- Crée une lumière douce et naturelle synonyme de confort visuel
- Intégration parfaite avec le plafond grâce au bord fin et étroit ; version sans collerette idéale pour l'intégration dans les plafonds en plâtre

Fonctions

- Choix parmi quatre optiques : Aluminium brillant, à facettes, Aluminium mat et blanche
- Hauteurs : profonde (jusqu'à UGR 19), basse (jusqu'à UGR 22)
- Couleurs des bords : Aluminium brillant métallisé, blanc (RAL9010), gris, noir (RAL9004) en standard (toute autre couleur RAL est possible sur demande)
- Version sans collerette disponible
- Version plafonnier disponible
- Adaptée à l'éclairage de secours central avec une alimentation CC
- De multiples options supplémentaires : Verre de protection (partie frontale IP54), éclairage de secours (batterie unique 3 heures), suspensions décoratives en verre, câblage traversant

LuxSpace Mini, recessed

Application



- Bureaux
- Commerces
- Hôpitaux
- Hôtels
- Aéroports

Versions



IPPR_DN560Bi_0001-Product photo

Schéma dimensionnel



LuxSpace Mini, recessed

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	-
Couleur du corps	Blanc
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	-	Non
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	-	Non
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Non
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Non
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-	Non
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-	Non
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Non
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	12S	Oui
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-	Non
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	-	Non
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Non
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Non
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	-	Non
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	-	Non
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	-	Non
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	-	Non
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	-	Non
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	-	Non
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Non
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Non
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	-	Non
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	-	Non
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	12S	Oui

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	3000 K	131 lm/W	840 lm	-
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	4000 K	140 lm/W	840 lm	-
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	131 lm/W	840 lm	-
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	140 lm/W	840 lm	-
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	3000 K	127 lm/W	1.350 lm	-

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	4000 K	138 lm/W	1.350 lm	-
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	138 lm/W	1.350 lm	-
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	4000 K	150 lm/W	1.200 lm	Miroir brillant
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	3000 K	131 lm/W	840 lm	-
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	4000 K	140 lm/W	840 lm	-

LuxSpace Mini, recessed

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	131 lm/W	840 lm	-
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	140 lm/W	840 lm	-
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	3000 K	127 lm/W	1.350 lm	-
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	4000 K	138 lm/W	1.350 lm	-
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	3000 K	127 lm/W	1.350 lm	-
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	4000 K	138 lm/W	1.350 lm	-
8718699970505	DN560B LED12S/830	3000 K	99 lm/W	1.350 lm	-

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
	PSU-E C ELP3 WH				
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	4000 K	105 lm/W	1.350 lm	-
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	127 lm/W	1.350 lm	-
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	138 lm/W	1.350 lm	-
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	3000 K	121 lm/W	2.200 lm	-
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	4000 K	134 lm/W	2.200 lm	-
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	4000 K	150 lm/W	1.200 lm	Miroir brillant

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Rendement du flux lumineux vers le haut
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	-
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	-
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	-
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	-
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	0
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	-
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	-
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	-

Order Code	Full Product Name	Rendement du flux lumineux vers le haut
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	-
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	-
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	-
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	-
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	-
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	-
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	-
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	-
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	0

Fonctionnement et électricité

LuxSpace Mini, recessed

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	6,4 W	Oui
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	6 W	Oui
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	6,4 W	Oui
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	6 W	Oui
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	10,6 W	Oui
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	9,8 W	Oui
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	9,8 W	Oui
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	8,2 W	Non
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	6,4 W	Oui
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	6 W	Oui
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	6,4 W	Oui
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	6 W	Oui

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	Non	-
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	Non	-
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui	1%
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui	1%
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	Non	-
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	Non	-
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui	1%
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	Non	Non applicable
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	Non	-
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	Non	-
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui	1%
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui	1%
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	Non	-

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	10,6 W	Oui
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	9,8 W	Oui
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	10,6 W	Oui
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	9,8 W	Oui
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	13,6 W	Oui
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	12,8 W	Oui
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	10,6 W	Oui
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	9,8 W	Oui
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	18,2 W	Oui
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	16,4 W	Oui
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	8,2 W	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	Non	-
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	Non	-
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	Non	-
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	Non	-
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	Non	-
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui	1%
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui	1%
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	Non	-
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	Non	-
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	Non	Non applicable

Mécanique et boîtier

LuxSpace Mini, recessed

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	IP20
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	IP20
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	IP20
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	IP20
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	IP20
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	IP20
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	IP20
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	IP20/54
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	IP20/54
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP20
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP20
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	IP20
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	IP20
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	IP20

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Eclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	-	-
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	-	-
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-	-
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-	-
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	-	-
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-	-
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	-	-
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	-	-
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Eclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	-	-
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	-	-
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	Éclairage de secours 3 heures version Pro	3 h
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	Éclairage de secours 3 heures version Pro	3 h
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	-	-
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	-	-
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	-	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Inflammabilité
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Inflammabilité
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

LuxSpace Mini, recessed

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures	
		ambiantes	Inflammabilité
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169585805	DN561B LED12S/ 840UE PSU-E C WH	+10 à +35 °C	-
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	-
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures	
		ambiantes	Inflammabilité
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169585799	DN560B LED12S/ 840UE PSU-E C WH	+10 à +35 °C	-

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	-




Données du produit

LuxSpace Mini, recessed


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	DN561B
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	DN561B
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	DN561B
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	DN561B
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	DN561B
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	DN561B
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN561B
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN561B
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	DN560B
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	DN560B
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	DN560B
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	DN560B

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	DN560B
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	DN560B
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	DN560B
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	DN560B
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	DN560B
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	DN560B
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	DN560B
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN560B
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	DN560B
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	DN560B
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN560B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100909



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100928



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100920



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100910






Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100911



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100926






Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100927

Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100921




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100914



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100918

Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100912

Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100917




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100922


Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100907

Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100916


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100924




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100913




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100908




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100919




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100915



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100923



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505102650



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505102651

LuxSpace Mini, recessed

