



LuxSpace Mini Downlight – Le confort par excellence

LuxSpace Mini, recessed

Les économies d'énergie constituent toujours une priorité, mais elles ne peuvent se faire au détriment du bien-être des employés, qui ont besoin d'un environnement agréable afin d'accroître leur productivité, ou des clients, qui veulent profiter de leur expérience d'achat. LuxSpace offre une combinaison idéale entre efficacité, confort lumineux et design, sans transiger sur les performances d'éclairage (rendu et uniformité des couleurs). Il offre une vaste gamme d'options permettant de créer l'ambiance souhaitée, quelle que soit l'application.

Avantages

- Flexibilité et excellente efficacité
- Crée une lumière douce et naturelle synonyme de confort visuel
- Intégration parfaite avec le plafond grâce au bord fin et étroit ; version sans collerette idéale pour l'intégration dans les plafonds en plâtre

Fonctions


- Choix parmi quatre optiques : Aluminium brillant, à facettes, Aluminium mat et blanche
- Hauteurs : profonde (jusqu'à UGR 19), basse (jusqu'à UGR 22)
- Couleurs des bords : Aluminium brillant métallisé, blanc (RAL9010), gris, noir (RAL9004) en standard (toute autre couleur RAL est possible sur demande)
- Version sans collerette disponible
- Version plafonnier disponible
- Adaptée à l'éclairage de secours central avec une alimentation CC
- De multiples options supplémentaires : Verre de protection (partie frontale IP54), éclairage de secours (batterie unique 3 heures), suspensions décoratives en verre, câblage traversant

LuxSpace Mini, recessed

Application

- Bureaux
- Commerces
- Hôpitaux
- Hôtels
- Aéroports

Schéma dimensionnel



Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	-
Couleur du corps	Blanc
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales			
Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	-	Non
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	-	Non
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Non
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Non
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-	Non
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-	Non
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Non
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	12S	Oui
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-	Non
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	-	Non
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Non
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Non
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	-	Non
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	-	Non
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	-	Non
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	-	Non
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	-	Non
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	-	Non
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Non
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Non
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	-	Non
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	-	Non
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	12S	Oui

Données techniques de l'éclairage (1/2)

LuxSpace Mini, recessed

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	3000 K	131 lm/W	840 lm	-
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	4000 K	140 lm/W	840 lm	-
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	131 lm/W	840 lm	-
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	140 lm/W	840 lm	-
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	3000 K	127 lm/W	1'350 lm	-
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	4000 K	138 lm/W	1'350 lm	-
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	138 lm/W	1'350 lm	-
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	4000 K	150 lm/W	1'200 lm	Miroir brillant
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	3000 K	131 lm/W	840 lm	-
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	4000 K	140 lm/W	840 lm	-
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	131 lm/W	840 lm	-
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	140 lm/W	840 lm	-

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	3000 K	127 lm/W	1'350 lm	-
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	4000 K	138 lm/W	1'350 lm	-
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	3000 K	127 lm/W	1'350 lm	-
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	4000 K	138 lm/W	1'350 lm	-
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	3000 K	99 lm/W	1'350 lm	-
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	4000 K	105 lm/W	1'350 lm	-
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	127 lm/W	1'350 lm	-
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	138 lm/W	1'350 lm	-
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	3000 K	121 lm/W	2'200 lm	-
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	4000 K	134 lm/W	2'200 lm	-
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	4000 K	150 lm/W	1'200 lm	Miroir brillant

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Rendement du flux lumineux vers le haut
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	-
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	-
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	-
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	-
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	0

Order Code	Full Product Name	Rendement du flux lumineux vers le haut
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	-
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	-
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	-
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	-
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	-
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	-
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	-

LuxSpace Mini, recessed

Order Code	Full Product Name	Rendement du flux lumineux vers le haut
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	-
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	-
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-

Order Code	Full Product Name	Rendement du flux lumineux vers le haut
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	-
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	-
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	0

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	6.4 W	Oui
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	6 W	Oui
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	6.4 W	Oui
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	6 W	Oui
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	10.6 W	Oui
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	9.8 W	Oui
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	9.8 W	Oui
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	8.2 W	Non
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	6.4 W	Oui
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	6 W	Oui
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	6.4 W	Oui
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	6 W	Oui

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	10.6 W	Oui
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	9.8 W	Oui
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	10.6 W	Oui
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	9.8 W	Oui
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	13.6 W	Oui
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	12.8 W	Oui
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	10.6 W	Oui
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	9.8 W	Oui
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	18.2 W	Oui
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	16.4 W	Oui
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	8.2 W	Non

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	Non	-
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	Non	-
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui	1%
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui	1%
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	Non	-
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	Non	-
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui	1%
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	Non	Non applicable
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	Non	-
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	Non	-
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui	1%
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	Non	-
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	Non	-
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	Non	-
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	Non	-
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	Non	-
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	Non	-
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui	1%
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui	1%
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	Non	-

LuxSpace Mini, recessed

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	Non	-

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	Non	Non applicable

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	IP20
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	IP20
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	IP20
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	IP20
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	IP20
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	IP20
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	IP20
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	IP20/54
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	IP20/54
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP20
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP20
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	IP20
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	IP20
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	IP20

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Eclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	-	-
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	-	-
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-	-
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-	-
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	-	-
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-	-
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	-	-
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	-	-
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	-	-
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Eclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	-	-
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	Éclairage de secours 3 heures version Pro	3 h
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	Éclairage de secours 3 heures version Pro	3 h
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	-	-
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	-	-
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	-	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Inflammabilité
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Inflammabilité
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

LuxSpace Mini, recessed

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures	
		ambiantes	Inflammabilité
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	+10 à +35 °C	-
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	-
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2

Données du produit

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures	
		ambiantes	Inflammabilité
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	+10 à +35 °C	-




Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	-

LuxSpace Mini, recessed


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
97038300	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	DN561B
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	DN561B
97042000	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	DN561B
97043700	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	DN561B
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	DN561B
97049900	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	DN561B
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN561B
58580500	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN561B
97036900	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	DN560B
97037600	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	DN560B
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	DN560B
97041300	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	DN560B

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	DN560B
97045100	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	DN560B
97046800	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	DN560B
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	DN560B
97050500	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	DN560B
97051200	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	DN560B
97052900	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	DN560B
97053600	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN560B
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	DN560B
97057400	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	DN560B
58579900	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN560B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100909



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100928



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100920



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100910






Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100911



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100926






Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100927

Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100921




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100914



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100918

Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100912

Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100917




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100922


Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100907

Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100916


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505100924




Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505100913




Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505100908




Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505100919




Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505100915



Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505100923



Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505102650



Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505102651

LuxSpace Mini, recessed

