



# Süllyesztett LuxSpace – nagyfokú hatékonyság, kellemes látvány és elegáns forma

## LuxSpace Mini, recessed

Az ügyfelek optimalizálni szeretnék összes erőforrásukat – ez nemcsak működési költségeiket (energiaköltségek stb.) jelenti, hanem az emberi erőforrásokat is. Az energiamegtakarítás természetesen előnyt élvez, de nem lehet rossz hatással a dolgozók közérzetére, akiknek otthonos környezetre van szükségük ahhoz, hogy hatékonyabban dolgozzanak, illetve az ügyfeleknek is erre van szükségük ahhoz, hogy kellemes vásárlási élményben legyen részük. A LuxSpace a hatékonyság, a kellemes látvány és a formák ideális kombinációját nyújtja anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötni a világítási teljesítmény (a színmegjelenítés és -egységesség) terén. A lehetőségek széles választéka áll rendelkezésre a kívánt hangulat megteremtéséhez gyakorlatilag bármilyen alkalmazásban.

### Előnyök

- Kategóriájában a legjobb hatékonyság
- Lágy, természetes fényt biztosít, amely kellemes látványt teremt
- Kiválóan beépíthető a mennyezetbe a vékony, keskeny peremnek köszönhetően; a perem nélküli változat gipszkarton álmennyezetekbe is beépíthető


### Szolgáltatások

- Négyféle optika: magas fényű, csiszolt, matt és fehér
- Magasságok: mély (max. UGR 19), alacsony (max. UGR 22)
- Perem színei: alap: magas fényű metál, fehér (RAL9010), szürke, fekete (RAL9004), bármilyen más RAL-szín külön kérhető
- Perem nélküli változat is kapható
- Felületre szerelt változat is kapható
- DC esetén központi vészvilágításnak is megfelelő
- Többféle felszerelési lehetőség: PG és PGO (IP54 szabványú előlap), vészvilágítás (egyetlen akkumulátorral 3 óra), felfüggesztett dekoratív üvegek, átmenő kábelezés

### Alkalmazás

- Irodák
- Üzletek
- Kórházak
- Szállodák
- Repülőterek

### Méretezett rajza



LuxSpace Mini, recessed

|                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Általános információ                               |                                              |
| Előtét mellékelve                                  | Igen                                         |
| Cserélhető fényforrás                              | Nem                                          |
| Előtét egységek száma                              | 1 egység                                     |
| Szervíz címke                                      | Igen                                         |
| Technikai adatok                                   |                                              |
| Színvisszaadási index (CRI)                        | >80                                          |
| Az optika típusa                                   | -                                            |
| Működtetés és elektronika                          |                                              |
| IEC védelmi osztály                                | II. biztonsági osztály                       |
| Bemeneti feszültség                                | 220–240 V                                    |
| Hálózati frekvencia                                | 50 to 60 Hz                                  |
| Véletlenszerű váltásra alkalmas                    | Igen                                         |
| Mechanika és tokozás                               |                                              |
| Ház színe                                          | Fehér                                        |
| Mech. behatások elleni védelem kódja               | IK02                                         |
| Tanúsítvány és alkalmazási területek               |                                              |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány                   | +10 – +25 °C                                 |
| CE jelölés                                         | Igen                                         |
| ENEC jel                                           | ENEC-jel                                     |
| Gyűlékonysági jelzés                               | Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez |
| Izzóhuzalos teszt                                  | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s         |
| Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) |                                              |
| Fényáram-tolerancia                                | +/-10%                                       |

Technikai adatok

| Order Code | Full Product Name                | Korrelált színhőmérséklet | Fényhasznosítás       |          |
|------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
|            |                                  | (névleges)                | (névleges) (névleges) | Fényáram |
| 97039000   | DN561B LED8S/840 PSU-E C WH      | 4000 K                    | 140 lm/W              | 840 lm   |
| 97048200   | DN561B LED12S/830 PSU-E C WH     | 3000 K                    | 127 lm/W              | 1 350 lm |
| 97055000   | DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH | 4000 K                    | 138 lm/W              | 1 350 lm |
| 97040600   | DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH  | 3000 K                    | 131 lm/W              | 840 lm   |
| 97044400   | DN560B LED12S/830 PSU-E C WH     | 3000 K                    | 127 lm/W              | 1 350 lm |
| 97047500   | DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH  | 4000 K                    | 138 lm/W              | 1 350 lm |
| 97056700   | DN560B LED20S/830 PSU-E C WH     | 3000 K                    | 121 lm/W              | 2 200 lm |

Működtetés és elektronika

| Order Code | Full Product Name                | Teljesítményfelvétel |
|------------|----------------------------------|----------------------|
| 97039000   | DN561B LED8S/840 PSU-E C WH      | 6 W                  |
| 97048200   | DN561B LED12S/830 PSU-E C WH     | 10,6 W               |
| 97055000   | DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH | 9,8 W                |
| 97040600   | DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH  | 6,4 W                |

| Order Code | Full Product Name               | Teljesítményfelvétel |
|------------|---------------------------------|----------------------|
| 97044400   | DN560B LED12S/830 PSU-E C WH    | 10,6 W               |
| 97047500   | DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH | 9,8 W                |
| 97056700   | DN560B LED20S/830 PSU-E C WH    | 18,2 W               |

Vezérlők és fényerő-szabályozás

| Order Code | Full Product Name                | Szabályozható | Maximális          |
|------------|----------------------------------|---------------|--------------------|
|            |                                  |               | szabályozási szint |
| 97039000   | DN561B LED8S/840 PSU-E C WH      | Nem           | -                  |
| 97048200   | DN561B LED12S/830 PSU-E C WH     | Nem           | -                  |
| 97055000   | DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH | Igen          | 1%                 |
| 97040600   | DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH  | Igen          | 1%                 |

| Order Code | Full Product Name               | Szabályozható | Maximális          |
|------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
|            |                                 |               | szabályozási szint |
| 97044400   | DN560B LED12S/830 PSU-E C WH    | Nem           | -                  |
| 97047500   | DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH | Nem           | -                  |
| 97056700   | DN560B LED20S/830 PSU-E C WH    | Nem           | -                  |

LuxSpace Mini, recessed

Mechanika és tokozás

| Order Code | Full Product Name                | Por és víz elleni védelem kódja |
|------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 97039000   | DN561B LED8S/840 PSU-E C WH      | IP20                            |
| 97048200   | DN561B LED12S/830 PSU-E C WH     | IP20                            |
| 97055000   | DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH | IP20                            |
| 97040600   | DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH  | IP20                            |

| Order Code | Full Product Name               | Por és víz elleni védelem kódja |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 97044400   | DN560B LED12S/830 PSU-E C WH    | IP20                            |
| 97047500   | DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH | IP20/54                         |
| 97056700   | DN560B LED20S/830 PSU-E C WH    | IP20                            |

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

| Order Code | Full Product Name                | Kezdeti színérték    |
|------------|----------------------------------|----------------------|
| 97039000   | DN561B LED8S/840 PSU-E C WH      | (0.38, 0.38) SDCM <2 |
| 97048200   | DN561B LED12S/830 PSU-E C WH     | (0.43, 0.40) SDCM <2 |
| 97055000   | DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH | (0.38, 0.38) SDCM <2 |
| 97040600   | DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH  | (0.43, 0.40) SDCM <2 |




| Order Code | Full Product Name               | Kezdeti színérték    |
|------------|---------------------------------|----------------------|
| 97044400   | DN560B LED12S/830 PSU-E C WH    | (0.43, 0.40) SDCM <2 |
| 97047500   | DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH | (0.38, 0.38) SDCM <2 |
| 97056700   | DN560B LED20S/830 PSU-E C WH    | (0.43, 0.40) SDCM <2 |

Termékadatok

| Order Code | Full Product Name                | Termékcsalád kódja |
|------------|----------------------------------|--------------------|
| 97039000   | DN561B LED8S/840 PSU-E C WH      | DN561B             |
| 97048200   | DN561B LED12S/830 PSU-E C WH     | DN561B             |
| 97055000   | DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH | DN561B             |
| 97040600   | DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH  | DN560B             |

| Order Code | Full Product Name               | Termékcsalád kódja |
|------------|---------------------------------|--------------------|
| 97044400   | DN560B LED12S/830 PSU-E C WH    | DN560B             |
| 97047500   | DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH | DN560B             |
| 97056700   | DN560B LED20S/830 PSU-E C WH    | DN560B             |




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100910

Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100911

Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100926




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100927

Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100918

Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100919

## LuxSpace Mini, recessed

### Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - DN560BI -  
910505100915**

