



LuxSpace 2, – hoog rendement, visueel comfort en stijlvol ontwerp

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

Klanten willen graag al hun resources optimaliseren. Niet alleen de bedrijfskosten, zoals energiekosten, maar ook gebruikerskosten die een grote invloed hebben op het rendement. LuxSpace is daarom de ideale combinatie van efficiëntie, visueel comfort en ontwerp, zonder compromissen op verlichtingsprestaties (kleurweergave en lichtverdeling). LuxSpace biedt een brede keuze aan opties voor het creëren van de gewenste sfeer voor gebruikerscomfort, ongeacht de toepassing.

Voordelen

- Creëert een vriendelijk, natuurlijk licht en garandeert visueel comfort
- Perfecte integratie met plafond dankzij dunne, smalle sierrand; randloze uitvoering ideaal voor integratie in stucwerkplafonds

Kenmerken


- Keuze uit vier optieken: hoogglanzend, gefacetteerd, mat en wit
- Hoogten: diep (tot UGR 19), laag (tot UGR 22)
- Kleuren montagerand: hoogglanzend gemetalliseerd, wit (RAL9003), grijs, zwart (RAL9004) standaard (elke andere RAL-kleur verkrijgbaar op aanvraag)
- Randloze uitvoering verkrijgbaar
- Lichtkleur: 830, 840, 927, 930 en 940
- Geschikt voor centrale noodverlichting met gelijkspanning (op aanvraag)
- Diverse aanvullende opties: PG en PGO (IP 54 frontplaat), noodverlichting (één batterij 3 uur), doorvoerbedrading, Eca- en B2ca-kabel- en -connectoropties

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

Toepassing

- Kantoren
- Detailhandel
- Ziekenhuizen
- Hotels
- Luchthavens

Maatschets



Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	>80
---------------------------	-----

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Type lichtkap	-
Kleur behuizing	Wit
IK-classificatie	IK02

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	-	Nee
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	-	Nee
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Nee
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Nee
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-	Nee
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-	Nee
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Nee
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	12S	Ja
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-	Nee
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	-	Nee
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Nee
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Nee
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	-	Nee
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	-	Nee
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	-	Nee
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	-	Nee
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	-	Nee
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	-	Nee
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-	Nee
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	Nee
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	-	Nee
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	-	Nee
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	12S	Ja

Gegevens lichttechniek (1/2)

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

Order Code	Full Product	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektipe	Order Code	Full Product	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektipe
	Name						Name				
8718699970383	DN561B LED8S/8 30 PSU- E C WH	3000 K	131 lm/W	840 lm	-		VLC-E C WH				
8718699970390	DN561B LED8S/8 40 PSU- E C WH	4000 K	140 lm/W	840 lm	-	8718699970413	DN560B LED8S/8 40 DIA- VLC-E C WH	4000 K	140 lm/W	840 lm	-
8718699970420	DN561B LED8S/8 30 DIA- VLC-E C WH	3000 K	131 lm/W	840 lm	-	8718699970444	DN560B LED12S/ 830 PSU-E C WH	3000 K	127 lm/W	1.350 lm	-
8718699970437	DN561B LED8S/8 40 DIA- VLC-E C WH	4000 K	140 lm/W	840 lm	-	8718699970451	DN560B LED12S/ 840 PSU-E C WH	4000 K	138 lm/W	1.350 lm	-
8718699970482	DN561B LED12S/ 830 PSU-E C WH	3000 K	127 lm/W	1.350 lm	-	8718699970468	DN560B LED12S/ 830 PSU-E C PG WH	3000 K	127 lm/W	1.350 lm	-
8718699970499	DN561B LED12S/ 840 PSU-E C WH	4000 K	138 lm/W	1.350 lm	-	8718699970475	DN560B LED12S/ 840 PSU-E C PG WH	4000 K	138 lm/W	1.350 lm	-
8718699970550	DN561B LED12S/ 840 DIA- VLC-E C WH	4000 K	138 lm/W	1.350 lm	-	8718699970505	DN560B LED12S/ 830 PSU-E C ELP3 WH	3000 K	99 lm/W	1.350 lm	-
8720169585805	DN561B LED12S/ 840UE PSU-E C WH	4000 K	150 lm/W	1.200 lm	Hoogglanzende spiegel	8718699970512	DN560B LED12S/ 840 PSU-E C ELP3 WH	4000 K	105 lm/W	1.350 lm	-
8718699970369	DN560B LED8S/8 30 PSU- E C WH	3000 K	131 lm/W	840 lm	-	8718699970529	DN560B LED12S/ 830 DIA- VLC-E C WH	3000 K	127 lm/W	1.350 lm	-
8718699970376	DN560B LED8S/8 40 PSU- E C WH	4000 K	140 lm/W	840 lm	-	8718699970536	DN560B LED12S/ 840 DIA-	4000 K	138 lm/W	1.350 lm	-
8718699970406	DN560B LED8S/8 30 DIA-	3000 K	131 lm/W	840 lm	-						

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

Full Product Gecorreleerde Lichtrendement (gespec.)						Full Product Gecorreleerde Lichtrendement (gespec.)					
Order Code	Name	(nom.)	(nom.)	Lichtstroom	Optiektype	Order Code	Name	(nom.)	(nom.)	Lichtstroom	Optiektype
8718699970567	VLC-E C	3000 K	121 lm/W	2.200 lm	-	8720169585799	840	4000 K	150 lm/W	1.200 lm	Hoogglanzende spiegel
	WH						PSU-E C				
	LED20S/						WH				
	830						LED12S/				
8718699970574	PSU-E C	4000 K	134 lm/W	2.200 lm	-		840UE				
	WH						PSU-E C				
	LED20S/						WH				

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtvervuiling naar boven (ULR)
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	-
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	-
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	-
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	-
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	0
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	-
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	-
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	-

Order Code	Full Product Name	Lichtvervuiling naar boven (ULR)
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	-
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	-
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	-
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	-
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	-
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	-
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	-
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	-
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	0

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	6,4 W	Ja
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	6 W	Ja
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	6,4 W	Ja
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	6 W	Ja
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	10,6 W	Ja
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	9,8 W	Ja
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	9,8 W	Ja
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	8,2 W	Nee
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	6,4 W	Ja
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	6 W	Ja
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	6,4 W	Ja

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	6 W	Ja
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	10,6 W	Ja
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	9,8 W	Ja
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	10,6 W	Ja
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	9,8 W	Ja
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	13,6 W	Ja
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	12,8 W	Ja
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	10,6 W	Ja
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	9,8 W	Ja

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

			Geschikt voor willekeurige schakeling
Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	18,2 W	Ja
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	16,4 W	Ja

Dimbaarheid en regelsystemen

		Maximaal	
Order Code	Full Product Name	Dimbaar	dimniveau
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	Nee	-
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	Nee	-
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	Nee	-
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	Nee	-
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	Nee	Niet van toepassing
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	Nee	-
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	Nee	-
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	IP 20
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	IP 20
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	IP 20
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	IP 20
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	IP 20
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	IP 20
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	IP 20
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20

Werking op noodstroom

			Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	-	-

			Geschikt voor willekeurige schakeling
Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	8,2 W	Nee

		Maximaal	
Order Code	Full Product Name	Dimbaar	dimniveau
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	Nee	-
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	Nee	-
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	Nee	-
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	Nee	-
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	Nee	-
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	Nee	-
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	Nee	-
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	Nee	-
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	Nee	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	IP 20
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	IP 20
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	IP 20/54
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	IP 20/54
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP 20
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP 20
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	IP 20
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	IP 20
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	IP 20

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

			Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-	-
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-	-
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	-	-
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-	-
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	-	-
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	-	-

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product	Bereik	Brandbaarheidsmarkering
	Name	omgevingstemperatuur	
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken

			Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	-	-
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	-	-
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	-	-
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	3 hr
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	3 hr
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	-
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	-	-
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	-	-
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	-	-

Order Code	Full Product	Bereik	Brandbaarheidsmarkering
	Name	omgevingstemperatuur	
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	+10 tot +35 °C	-
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

Order Code	Full Product	Bereik	Brandbaarheidsmarkering
	Name	omgevingstemperatuur	
8718699970406	DN560B	+10 tot +25 °C	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
	LED8S/830		
	DIA-VLC-E		
	C WH		
8718699970413	DN560B	+10 tot +25 °C	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
	LED8S/840		
	DIA-VLC-E		
	C WH		
8718699970444	DN560B	+10 tot +25 °C	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
	LED12S/830		
	PSU-E C		
	WH		
8718699970451	DN560B	+10 tot +25 °C	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
	LED12S/840		
	PSU-E C		
	WH		
8718699970468	DN560B	+10 tot +25 °C	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
	LED12S/830		
	PSU-E C PG		
	WH		
8718699970475	DN560B	+10 tot +25 °C	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
	LED12S/840		
	PSU-E C PG		
	WH		
8718699970505	DN560B	+10 tot +25 °C	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
	LED12S/830		

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	-
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2

Productgegevens

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699970383	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	DN561B
8718699970390	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	DN561B
8718699970420	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	DN561B

Order Code	Full Product	Bereik	Brandbaarheidsmarkering
	Name	omgevingstemperatuur	
	PSU-E C		
	ELP3 WH		
8718699970512	DN560B	+10 tot +25 °C	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
	LED12S/840		
	PSU-E C		
	ELP3 WH		
8718699970529	DN560B	+10 tot +25 °C	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
	LED12S/830		
	DIA-VLC-E		
	C WH		
8718699970536	DN560B	+10 tot +25 °C	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
	LED12S/840		
	DIA-VLC-E		
	C WH		
8718699970567	DN560B	+10 tot +25 °C	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
	LED20S/83		
	0 PSU-E C		
	WH		
8718699970574	DN560B	+10 tot +25 °C	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
	LED20S/84		
	0 PSU-E C		
	WH		
8720169585799	DN560B	+10 tot +35 °C	-
	LED12S/		
	840UE PSU-E C WH		

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3	(0.43, 0.40) SDCM <2
	WH	
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <2
	WH	
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	-




Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699970437	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	DN561B
8718699970482	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	DN561B
8718699970499	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	DN561B

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699970550	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN561B
8720169585805	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN561B
8718699970369	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	DN560B
8718699970376	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	DN560B
8718699970406	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	DN560B
8718699970413	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	DN560B
8718699970444	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	DN560B
8718699970451	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	DN560B
8718699970468	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	DN560B

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699970475	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	DN560B
8718699970505	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	DN560B
8718699970512	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	DN560B
8718699970529	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	DN560B
8718699970536	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN560B
8718699970567	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	DN560B
8718699970574	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	DN560B
8720169585799	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN560B




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100909

Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100928




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100920



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100910

Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100911

Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100926




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100927


Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100921

Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100914


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100918




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100912




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100917




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100922




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100907




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100916



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100924




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100913




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100908

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505100919




Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505100915



Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505100923



Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505102650



Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505102651

