



LuxSpace, innfelt – høy effektivitet og god lyskvalitet

LuxSpace Mini, recessed

Kundene er opptatt av å utnytte ressursene sine best mulig. Besparelser på drift og energi er viktig, men like viktig er det å ta vare på de ansattes arbeidsmiljø og kundenes opplevelse i butikken eller foretningen. LuxSpace er den perfekte kombinasjonen av effektivitet, komfort og design uten at det går på bekostning av lysytelsen (fargegjengivelse og -ensartethet). Uavhengig av bruksområde kan du velge mellom en rekke alternativer for å skape den helt riktige belysningen.

Fordeler

- Gir et diskret og naturlig lys som er behagelig for øynene
- Perfekt integrering i taket takket være den tynne og smale innfatningen. Versjonen uten innfatning er ideell for gipstak

Funksjoner

- Fire optikkalternativer: høyglanset, fasettert, matt og hvit
- Høyder: dyp (opptil UGR 19), lav (opptil UGR 22)
- Farger på innfatning: høyglans metallisk, hvit (RAL9010), grå, svart (RAL9004) som standard (alle andre RAL-farger kan fås på forespørsel)
- Versjon uten innfatning tilgjengelig
- Overflatemontert versjon tilgjengelig
- I samsvar med krav til sentral nødbelysning med DC
- Flere tilleggsalternativer: PG og PGO (IP54-frontdeksel), nødbelysning (ett batteri, tre timer), hengende deco-glass, gjennomkobling

LuxSpace Mini, recessed


Søknad

- Kontorer
- Butikker
- Sykehus
- Hoteller
- Flyplasser

Versions





IPPR_DN560Bi_0001-Product photo



IPPR_DN560Bi_0009-Product photo

Målskisse



LuxSpace Mini, recessed

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	-
Innfatningsfarge	Hvit
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode	Lyskilden kan byttes ut
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-	Nei
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-	Nei
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	12S	Ja
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-	Nei
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	12S	Ja

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse Optikktype	
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	3000 K	127 lm/W	1 350 lm	-
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	4000 K	138 lm/W	1 350 lm	-
910505102651	DN561B LED12S/840UE	4000 K	150 lm/W	1 200 lm	Speil med høy glans

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse Optikktype	
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	3000 K	131 lm/W	840 lm	-
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	4000 K	150 lm/W	1 200 lm	Speil med høy glans

Teknisk belysning (2/2)

LuxSpace Mini, recessed

Order Code	Full Product Name	Oppover lyseffektforhold
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	0

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Egnet for
			tilfeldig veksling
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	10,6 W	Ja
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	9,8 W	Ja
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	8,2 W	Nei

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dimmenivå
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	-
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	Ikke relevant

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	For	Brennbarhetsmerke
		omgivelsestemperaturer mellom	
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	+10 til +25 °C	For montering på normalt antennebare overflater
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 til +25 °C	For montering på normalt antennebare overflater
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	+10 til +35 °C	-

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	-

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	DN561B
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	DN561B
910505102651	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN561B

Order Code	Full Product Name	Oppover lyseffektforhold
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	0

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Egnet for
			tilfeldig veksling
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	6,4 W	Ja
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	8,2 W	Nei

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dimmenivå
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	-
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	Ikke relevant


Order Code	Full Product Name	For	Brennbarhetsmerke
		omgivelsestemperaturer mellom	
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	+10 til +25 °C	For montering på normalt antennebare overflater
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	+10 til +35 °C	-

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	-


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	DN560B
910505102650	DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN560B

LuxSpace Mini, recessed


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100920




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100907



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100919



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505102650



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505102651

