



LuxSpace do wbudowania — wysoka sprawność, komfort wizualny i modny wygląd

LuxSpace Mini, recessed

Klienci szukają możliwości zoptymalizowania wszystkich posiadanych zasobów. Czyli nie tylko kosztów bieżących (energii itd.), ale również kosztów serwisowania opraw. Ograniczenie poboru prądu ma priorytet, ale nie może się odbywać kosztem samopoczucia pracowników, którzy potrzebują odpowiednich warunków do efektywnej pracy, ani klientów, którzy oczekują miłej atmosfery do zakupów. Oprawa LuxSpace gwarantuje doskonałe połączenie skuteczności świetlnej, komfortu wizualnego i wyglądu oprawy, bez jakiegokolwiek uszczerbku dla jakości światła (oddawania i jednorodności barw). Oferuje wiele opcji pozwalających uzyskać żądaną atmosferę oświetlenia niezależnie od aplikacji.

Korzyści

- Najlepsza skuteczność w tej klasie produktów
- Emituje łagodne, naturalne światło zapewniające komfort wizualny
- Doskonała integracja z sufitem dzięki cienkiemu i wąskiemu obrzeżu; wersja bez obrzeża nadaje się idealnie do sufitów z tworzyw sztucznych,

LuxSpace Mini, recessed

Cechy

- Wybór czterech optyk: wysokopolerowana, wielopowierzchniowa, matowa i biała
- Wysokości: montaż zagłębiany (do UGR 19), niski (do UGR 22)
- Kolory obryza: wysokopolerowany metalizowany, biały (RAL9010), szary i czarny (RAL9004) w standardzie (pozostałe kolory RAL dostępne na życzenie)
- Dostępne wersje bez obryza
- Dostępna wersja do montażu na powierzchni
- Może pracować jako system centralnego oświetlenia awaryjnego zasilanego prądem stałym
- Wiele opcji dodatkowych: PG i PGO (przód oprawy o klasie szczelności IP54), oświetlenie awaryjne (jeden akumulator na 3 godziny pracy), zwieszane klosze dekoracyjne, okablowanie przelotowe

Zastosowanie


- Biura
- Sklepy
- Szpitale
- Hotele
- Lotniska

Wersje



IPPR_DN560Bi_0001-Product photo

Rysunki techniczne



LuxSpace Mini, recessed

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Typ optyki	-
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Tak
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Biel
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +25°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	4000 K	140 lm/W	840 lm
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	3000 K	127 lm/W	1 350 lm
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	138 lm/W	1 350 lm
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	131 lm/W	840 lm
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	4000 K	138 lm/W	1 350 lm
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	3000 K	121 lm/W	2 200 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	6 W
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	10,6 W
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	9,8 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	6,4 W
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	9,8 W
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	18,2 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemnienia
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	Nie	-

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemnienia
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	Nie	-

LuxSpace Mini, recessed

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemnienia
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Tak	1%
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	Tak	1%

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemnienia
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	Nie	-
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	Nie	-

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	IP20
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	IP20
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	IP20/54
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	IP20

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2


Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2

Dane techniczne produktu


Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	DN561B
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	DN561B
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN561B

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	DN560B
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	DN560B
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	DN560B


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100910




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100911




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100926


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100927



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100918



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100919

