



# Philips LuxSpace, Mini med infällt montage – hög effektivitet, visuell komfort och elegant design

## LuxSpace Mini, infälld

Kunder vill optimera alla sina resurser, och det gäller inte bara driftkostnader (energi osv.) utan även användarkostnader där de ser en mycket större inverkan på avkastningen. Därför är LuxSpace utformad för den perfekta kombinationen av effektivitet, visuell komfort och design, utan att kompromissa med belysningsprestandan (färgåtergivning och ljusfördelning). Ett brett urval av alternativ gör det möjligt att skapa den atmosfär som önskas för att stödja användarkomforten, oavsett applikation.

### Fördelar

- Effektivitet i toppklass med upp till 150lm/W
- Skapar ett mjukt, naturligt ljus som är bekvämt för ögonen
- Integreras perfekt i taket med smal list eller version utan list för gipstak
- Förbättrat bländskydd med kontorskompatibilitet
- Ger enhetlig belysning tack vare den breda ljusfördelningen

## LuxSpace Mini, infälld


### Funktioner

- Miniversion för infällt montage med utskärning på 150 mm i diameter (DN560B/DN561B)
- Välj mellan fyra optiker: högglansig, fasetterad, matt och vit
- UGR19- och UGR22-versioner med olika produkthöjder
- Färgval: högglanspolerad metalliserad finish, vit (RAL9003), grå (RAL9006), svart (RAL9004) som standard (övriga RAL-färger på begäran)
- Uppfyller kraven för central nödbelysning med DC-matning (på begäran)
- Flera ytterligare alternativ: nödbelysning (enkelbatteri 3 timmar), genomgående kabel, Eca- och B2ca-kabel- och anslutningsalternativ
- Utökad brukbar livslängd på 50 000 timmar vid L90

### Användning

- Kontor
- Butiker
- Sjukhus och vårdcentraler
- Hotell och restaurang

### Måttskiss



LuxSpace Mini, infälld

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Allmän information                     |                                  |
| Driftdon ingår                         | Ja                               |
| Antal driftdonsenheter                 | 1 enhet                          |
| Service tag                            | Ja                               |
| Ljusteknik                             |                                  |
| Färgåtergivningsindex                  | >80                              |
| Drift och elektricitet                 |                                  |
| Skyddsklass IEC                        | Säkerhetsklass II                |
| Ingångsspänning                        | 220–240 V                        |
| Line Frequency                         | 50 to 60 Hz                      |
| Styrenheter och dimring                |                                  |
| Dimbar                                 | Nej                              |
| Mekanik och armaturhus                 |                                  |
| Typ av optisk kåpa                     | -                                |
| Armaturhusets färg                     | Vit                              |
| Skyddskod för mekanisk påverkan        | IK02                             |
| Kod för kapslingsklass                 | IP20                             |
| Användning och godkännande             |                                  |
| CE-märkning                            | Ja                               |
| ENEC-märkning                          | ENEC-märkning                    |
| Glödtrådtest                           | Temperatur<br>650 °C, under 30 s |
| Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) |                                  |
| Tolerans för ljusflöde                 | +/-10%                           |

Allmän information

| Order Code   | Full Product Name              | Lampfamiljskod | Utbytbar ljuskälla |
|--------------|--------------------------------|----------------|--------------------|
| 910505100919 | DN561B LED12S/830 PSU-E C WH   | -              | Nej                |
| 910505100920 | DN561B LED12S/840 PSU-E C WH   | -              | Nej                |
| 910505102651 | DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH | 12S            | Ja                 |
| 910505100907 | DN560B LED8S/830 PSU-E C WH    | -              | Nej                |
| 910505102650 | DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH | 12S            | Ja                 |

Ljusteknik (1/2)

| Order Code   | Full Product Name            | Korrelerad färgtemperatur (Nom) | Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | Ljusflöde | Optiktyp                     |
|--------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|
|              |                              |                                 |                              |           |                              |
| 910505100919 | DN561B LED12S/830 PSU-E C WH | 3000 K                          | 127 lm/W                     | 1 350 lm  | -                            |
| 910505100920 | DN561B LED12S/840 PSU-E C WH | 4000 K                          | 138 lm/W                     | 1 350 lm  | -                            |
| 910505102651 | DN561B LED12S/840UE          | 4000 K                          | 150 lm/W                     | 1 200 lm  | Högglangspolerad spegeloptik |

| Order Code   | Full Product Name              | Korrelerad färgtemperatur (Nom) | Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | Ljusflöde | Optiktyp                     |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|
|              |                                |                                 |                              |           |                              |
|              | PSU-E C WH                     |                                 |                              |           |                              |
| 910505100907 | DN560B LED8S/830 PSU-E C WH    | 3000 K                          | 131 lm/W                     | 840 lm    | -                            |
| 910505102650 | DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH | 4000 K                          | 150 lm/W                     | 1 200 lm  | Högglangspolerad spegeloptik |

Ljusteknik (2/2)

LuxSpace Mini, infälld

|              |                                | Uppåtriktat           |
|--------------|--------------------------------|-----------------------|
| Order Code   | Full Product Name              | ljusflödesförhållande |
| 910505100919 | DN561B LED12S/830 PSU-E C WH   | -                     |
| 910505100920 | DN561B LED12S/840 PSU-E C WH   | -                     |
| 910505102651 | DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH | 0                     |

Drift och elektricitet

|              |                                |                   | Lämplig för slumpmässig brytning |
|--------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Order Code   | Full Product Name              | Effektförbrukning |                                  |
| 910505100919 | DN561B LED12S/830 PSU-E C WH   | 10,6 W            | Ja                               |
| 910505100920 | DN561B LED12S/840 PSU-E C WH   | 9,8 W             | Ja                               |
| 910505102651 | DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH | 8,2 W             | Nej                              |

Styrenheter och dimring

| Order Code   | Full Product Name              | Max. dimringsnivå |
|--------------|--------------------------------|-------------------|
| 910505100919 | DN561B LED12S/830 PSU-E C WH   | -                 |
| 910505100920 | DN561B LED12S/840 PSU-E C WH   | -                 |
| 910505102651 | DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH | Ej tillämpligt    |

Användning och godkännande

|              |                                |                      | Säkerhetsmärkning, antändlighet              |
|--------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Order Code   | Full Product Name              | Omgivningstemperatur |                                              |
| 910505100919 | DN561B LED12S/830 PSU-E C WH   | +10 till +25 °C      | För montering på normalt lättantändliga ytor |
| 910505100920 | DN561B LED12S/840 PSU-E C WH   | +10 till +25 °C      | För montering på normalt lättantändliga ytor |
| 910505102651 | DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH | +10 till +35 °C      | -                                            |

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

| Order Code   | Full Product Name              | Initial kromaticitet |
|--------------|--------------------------------|----------------------|
| 910505100919 | DN561B LED12S/830 PSU-E C WH   | (0.43, 0.40) SDCM <2 |
| 910505100920 | DN561B LED12S/840 PSU-E C WH   | (0.38, 0.38) SDCM <2 |
| 910505102651 | DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH | -                    |

Produktdata

| Order Code   | Full Product Name              | Produktfamiljskod |
|--------------|--------------------------------|-------------------|
| 910505100919 | DN561B LED12S/830 PSU-E C WH   | DN561B            |
| 910505100920 | DN561B LED12S/840 PSU-E C WH   | DN561B            |
| 910505102651 | DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH | DN561B            |

|              |                                | Uppåtriktat           |
|--------------|--------------------------------|-----------------------|
| Order Code   | Full Product Name              | ljusflödesförhållande |
| 910505100907 | DN560B LED8S/830 PSU-E C WH    | -                     |
| 910505102650 | DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH | 0                     |

|              |                                |                   | Lämplig för slumpmässig brytning |
|--------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Order Code   | Full Product Name              | Effektförbrukning |                                  |
| 910505100907 | DN560B LED8S/830 PSU-E C WH    | 6,4 W             | Ja                               |
| 910505102650 | DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH | 8,2 W             | Nej                              |


| Order Code   | Full Product Name              | Max. dimringsnivå |
|--------------|--------------------------------|-------------------|
| 910505100907 | DN560B LED8S/830 PSU-E C WH    | -                 |
| 910505102650 | DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH | Ej tillämpligt    |

|              |                                |                      | Säkerhetsmärkning, antändlighet              |
|--------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Order Code   | Full Product Name              | Omgivningstemperatur |                                              |
| 910505100907 | DN560B LED8S/830 PSU-E C WH    | +10 till +25 °C      | För montering på normalt lättantändliga ytor |
| 910505102650 | DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH | +10 till +35 °C      | -                                            |


| Order Code   | Full Product Name              | Initial kromaticitet |
|--------------|--------------------------------|----------------------|
| 910505100907 | DN560B LED8S/830 PSU-E C WH    | (0.43, 0.40) SDCM <2 |
| 910505102650 | DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH | -                    |

| Order Code   | Full Product Name              | Produktfamiljskod |
|--------------|--------------------------------|-------------------|
| 910505100907 | DN560B LED8S/830 PSU-E C WH    | DN560B            |
| 910505102650 | DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH | DN560B            |


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN560BI -  
910505100920




Polar Normal (separate) - DN560BI -  
910505100907



Polar Normal (separate) - DN560BI -  
910505100919



Polar Normal (separate) - DN560BI -  
910505102650



Polar Normal (separate) - DN560BI -  
910505102651

