



LuxSpace PoE – Intelligent energiebesparend armatuur voor connected verlichtingssystemen

LuxSpace PoE

Dankzij de Power over Ethernet-technologie (PoE) ontvangt de LuxSpace PoE voeding en data via een enkele standaard ethernetkabel, waardoor er geen afzonderlijke bedrading nodig is voor de voeding. Met de simpele klik van een connector wordt de LuxSpace PoE-armatuur onderdeel van een compleet, geïntegreerd connected verlichtingssysteem dat een buitengewone verlichtingsbeleving biedt en een waarde die verder gaat dan alleen licht geven. Een ingebouwd verlichtings- en regelsysteem stelt kantoormedewerkers in staat de voorkeursinstellingen van hun verlichting persoonlijk te regelen via een speciaal daarvoor ontworpen smartphone-app. Via ingebouwde sensors kunnen de LuxSpace PoE-armaturen activiteitspatronen en daglichtniveaus volgen, en in de nabije toekomst ook vochtigheid, CO₂, temperatuur en andere gegevens. Met deze gegevens kunnen faciliteitsmanagers een diepgaand inzicht verwerven in de bedrijfsvoering van een gebouw, wat hen helpt de levering van nutsvoorzieningen te optimaliseren, de ervaringen en prestaties van de gebouwgebruikers te verbeteren en een beter beheer van de bedrijfsmiddelen te ondersteunen.

Voordelen

- LED-verlichtings- en regelsysteem met baanbrekende totale eigendomskosten dat de installatiekosten vermindert met ongeveer 25% en de ingebruikstellingskosten met ongeveer 50%
- Softwaretoepassingen optimaliseren de werkprocessen, het comfort en het gebruik en beheer van de bedrijfsmiddelen
- Duidelijke voordelen voor klanten, zowel tijdens de bouwphase als het daadwerkelijke gebruik van een gebouw


Kenmerken

- Verzamelen van gegevens over het gebruik van het gebouw via sensors in de armaturen
- Persoonlijke regeling van verlichtings- en temperatuurstellingen
- Eenvoudigere en goedkopere installatie en ingebruikstelling van de verlichting

Toepassing


- Algemene verlichting voor kantoorgebouwen

Versions



IPPR_DN560Bi_0009-Product photo

Maatschets



Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	>80
Optiektype	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	48 tot 54 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
Maximaal dimniveau	1%

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit
IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20

Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +25 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8718699970581	DN560B LED12S/830 POE-E C WH	3000 K	127 lm/W	1.350 lm
8718699970598	DN560B LED12S/840 POE-E C WH	4000 K	138 lm/W	1.350 lm
8718699970680	DN572B LED20S/830 POE-E C WH	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
8718699970697	DN572B LED20S/840 POE-E C WH	4000 K	149 lm/W	2.200 lm
8718699970703	DN572B LED24S/830 POE-E C WH	3000 K	130 lm/W	2.600 lm
8718699970710	DN572B LED24S/840 POE-E C WH	4000 K	141 lm/W	2.600 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699970581	DN560B LED12S/830 POE-E C WH	10,6 W
8718699970598	DN560B LED12S/840 POE-E C WH	9,8 W
8718699970680	DN572B LED20S/830 POE-E C WH	16,4 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699970697	DN572B LED20S/840 POE-E C WH	14,8 W
8718699970703	DN572B LED24S/830 POE-E C WH	20 W
8718699970710	DN572B LED24S/840 POE-E C WH	18,4 W

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699970581	DN560B LED12S/830 POE-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970598	DN560B LED12S/840 POE-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970680	DN572B LED20S/830 POE-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699970697	DN572B LED20S/840 POE-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970703	DN572B LED24S/830 POE-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2




Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699970710	DN572B LED24S/840 POE-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2

Productgegevens

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699970581	DN560B LED12S/830 POE-E C WH	DN560B
8718699970598	DN560B LED12S/840 POE-E C WH	DN560B
8718699970680	DN572B LED20S/830 POE-E C WH	DN572B

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699970697	DN572B LED20S/840 POE-E C WH	DN572B
8718699970703	DN572B LED24S/830 POE-E C WH	DN572B
8718699970710	DN572B LED24S/840 POE-E C WH	DN572B




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505100930

Polar Normal (separate) - DN572BI -
910505100940

Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505100929



Polar Normal (separate) - DN572BI -
910505100941

Polar Normal (separate) - DN572BI -
910505100939

Polar Normal (separate) - DN572BI -
910505100942

