



Přisazená svítidla LuxSpace – vysoká účinnost, zrakový komfort a stylový design

LuxSpace, surface mounted

Zákazníci se snaží optimalizovat všechny svoje zdroje. Týká se to nejen provozních nákladů (energie atd.), ale také personálu. Úspory energie jsou proto prioritou, ale nesmí působit nepříznivě na pohodu zaměstnanců, kteří potřebují příjemné prostředí, aby mohli být produktivnější, ani zákazníků, kteří chtějí v příjemném prostředí nakupovat. Svítidla LuxSpace nabízejí dokonalou kombinaci efektivity, zrakového komfortu a designu, bez kompromisů na úkor světelného výkonu (barevné podání a jednotnost barev). Nabízejí široký výběr možností k vytvoření požadovaného prostředí bez ohledu na využití.

Výhody

- Výrobek, který poskytuje zrakový komfort a stylový design
- Vytváří jemné přirozené světlo a zajišťuje zrakový komfort

Vlastnosti

- Výběr ze čtyř optik: s vysokým leskem, fasetové, matné a bílé
- Výška: vysoká (až UGR 19), nízká (až UGR 22)
- Barvy světla: 830, 840, 927, 930 a 940 (verze s CRI90 na vyžádání)
- Barvy: standardně vysoce lesklý metalický lak, bílá (RAL9010), šedá, černá (RAL9005), (ostatní barvy RAL na vyžádání)
- Verze pro nouzové osvětlení s centrální baterií (na vyžádání)
- Verze na tříokružovou přípojnicí nebo pro zavěšení (na vyžádání)

LuxSpace, surface mounted

Aplikace


- Kanceláře
- Maloobchod
- Nemocnice
- Hotely
- Letiště

Versions



LuxSpace surface mounted-DN570C D250

Rozměrové výkresy



Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadníkových jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano
Světelně technické	
Index podání barev (CRI)	>80
Typ optiky	-
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
Kód ochrany proti vniknutí	IP20
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	+10 až +25 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota	Měrný výkon	
		chromatičnosti (jmen.)	(jmen.) (nom.)	Světelný tok
97089500	DN570C LED20S/840 PSU-E C WH	4000 K	149 lm/W	2 200 lm
97090100	DN571C LED20S/830 PSU-E C WH	3000 K	134 lm/W	2 200 lm
97096300	DN570C LED24S/830 PSU-E C WH	3000 K	130 lm/W	2 600 lm
97101400	DN571C LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	141 lm/W	2 600 lm
97102100	DN570C LED40S/830 PSU-E C WH	3000 K	133 lm/W	4 400 lm
97103800	DN570C LED40S/840 PSU-E C WH	4000 K	147 lm/W	4 400 lm
97105200	DN570C LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	147 lm/W	4 400 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97089500	DN570C LED20S/840 PSU-E C WH	14,8 W
97090100	DN571C LED20S/830 PSU-E C WH	16,4 W
97096300	DN570C LED24S/830 PSU-E C WH	20 W
97101400	DN571C LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	18,4 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97102100	DN570C LED40S/830 PSU-E C WH	33 W
97103800	DN570C LED40S/840 PSU-E C WH	30 W
97105200	DN570C LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	30 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
97089500	DN570C LED20S/840 PSU-E C WH	Ne	-
97090100	DN571C LED20S/830 PSU-E C WH	Ne	-
97096300	DN570C LED24S/830 PSU-E C WH	Ne	-
97101400	DN571C LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Ano	1%

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
97102100	DN570C LED40S/830 PSU-E C WH	Ne	-
97103800	DN570C LED40S/840 PSU-E C WH	Ne	-
97105200	DN570C LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Ano	1%

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
97089500	DN570C LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97090100	DN571C LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97096300	DN570C LED24S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97101400	DN571C LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2




Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
97102100	DN570C LED40S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97103800	DN570C LED40S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97105200	DN570C LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2

Označení a balení

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
97089500	DN570C LED20S/840 PSU-E C WH	DN570C
97090100	DN571C LED20S/830 PSU-E C WH	DN571C
97096300	DN570C LED24S/830 PSU-E C WH	DN570C
97101400	DN571C LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571C

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
97102100	DN570C LED40S/830 PSU-E C WH	DN570C
97103800	DN570C LED40S/840 PSU-E C WH	DN570C
97105200	DN570C LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570C




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100967

Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100960

Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100973




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100974

Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100972

Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100976

LuxSpace, surface mounted

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN570BI -
910505100961

