



LuxSpace Påbygget Downlight – høj effektivitet, god synskomfort og et elegant design

LuxSpace Påbygget Downlight

Kunderne fokuserer på at optimere alle deres ressourcer. Det gælder ikke kun deres driftsomkostninger (strøm m.v.), men også deres personaleressourcer.

Energibesparelser har derfor høj prioritet, men ikke på bekostning af medarbejdernes eller kundernes velbefindende. Medarbejderne bliver mere produktive i et behageligt miljø, og kunderne vil have en god indkøbsoplevelse.

LuxSpace er den perfekte kombination af effektivitet, belysningskomfort og design og går ikke på kompromis med hensyn til belysningsydelsen (farvegengivelse og farveensartethed). De mange former for ekstraudstyr gør det nemt at skabe den ønskede stemning uanset anvendelsesområdet.

Fordele

- Et produkt, der giver god synskomfort og et elegant design
- Giver et blødt og naturligt lys med god synskomfort

LuxSpace Påbygget Downlight


Funktioner

- Valg mellem fire optikker: højglans, facetslebet, matteret og hvid
- Højde: stor (op til UGR 19), lille (op til UGR 22)
- Farvetemperatur: 2.700, 3.000 eller 4.000 K
- Farver: højglansmetallisk, hvid (RAL9010), grå, sort (RAL9005) som standard (alle andre RAL-farver kan fås ved bestilling)
- Kompatibel med central nødbelysning med jævnstrømsforsyning
- 3C-skinne- og pendelversion (ved bestilling)

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Detailhandel
- Hospitaler
- Hoteller
- Lufthavne

Målskitse



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Optiktype	-
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +25 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM <2
Lysstrømtolerance	+/-10%

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
910505100959	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	134 lm/W	2.200 lm
910505100963	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	134 lm/W	2.200 lm
910505100969	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	130 lm/W	2.600 lm
910505100971	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	130 lm/W	2.600 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505100959	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	16,4 W
910505100963	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	16,4 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505100969	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	20 W
910505100971	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	20 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
910505100959	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	Nej	-
910505100963	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
910505100969	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%


Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
910505100971	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%

LuxSpace Påbygget Downlight


Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode	Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505100959	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	DN570C	910505100969	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570C
910505100963	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570C	910505100971	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571C


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100959



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100969



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100971



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100963

