



Felületre szerelt LuxSpace – magas hatékonyság, vizuális komfort és stílusos forma

LuxSpace, surface mounted

Az ügyfelek optimalizálni szeretnék összes erőforrásukat – ez nemcsak működési költségeiket jelenti (az energiaköltségeket stb.), hanem emberi erőforrásaikat is. Az energiamegtakarítás természetesen prioritást élvez, de ez nem lehet káros hatással a dolgozók közérzetére, akiknek kellemes környezetre van szükségük ahhoz, hogy termelékenyebbek legyenek, illetve erre van szükségük az ügyfeleknek is ahhoz, hogy vásárlási élményük kellemes legyen. A LuxSpace a hatékonyság, a világítási komfort és a formák ideális kombinációját nyújtja anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötni a világítási teljesítmény (a színmegjelenítés és -egységesség) terén. A lehetőségek széles választéka áll rendelkezésre a kívánt hangulat megteremtéséhez gyakorlatilag bármilyen alkalmazásban.

Előnyök

- Kellemes látványt nyújtó és elegáns formájú termék
- Lágy, természetes fényt biztosít, amely kellemes látványt teremt


Szolgáltatások

- Négyféle optika: magas fényű, csiszolt, matt és fehér
- Magasság: mély (max. UGR 19), alacsony (max. UGR 22)
- Színhőmérséklet: 2700 K, 3000 K vagy 4000 K
- Színek: alapváltozatban magassfényű metál, fehér (RAL9010), szürke és fekete (RAL9005), de bármilyen más RAL-színben külön megrendelhető
- Központi vészvilágítás használatára is alkalmas egyenáramról (DC)
- 3 fázisú sínre szerelt és függesztett változat (kérésre)
- További lehetőségek: PG és PGO, függesztett dekoratív üveg
- Kétféle forma: lapos és magas

Alkalmazás

- Irodák
- Üzletek
- Kórházak
- Szállodák
- Repülőterek

Méretezett rajza



Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Szervíz címke	Igen
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Az optika típusa	-
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Por és víz elleni védelem kódja	IP20
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +25 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
97088800	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	3000 K	134 lm/W	2 200 lm
97089500	DN570C LED20S/840 PSU-E C WH	4000 K	149 lm/W	2 200 lm
97090100	DN571C LED20S/830 PSU-E C WH	3000 K	134 lm/W	2 200 lm
97093200	DN570C LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	149 lm/W	2 200 lm
97096300	DN570C LED24S/830 PSU-E C WH	3000 K	130 lm/W	2 600 lm
97098700	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	130 lm/W	2 600 lm
97101400	DN571C LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	141 lm/W	2 600 lm
97102100	DN570C LED40S/830 PSU-E C WH	3000 K	133 lm/W	4 400 lm
97103800	DN570C LED40S/840 PSU-E C WH	4000 K	147 lm/W	4 400 lm
97105200	DN570C LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	147 lm/W	4 400 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97088800	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	16,4 W
97089500	DN570C LED20S/840 PSU-E C WH	14,8 W
97090100	DN571C LED20S/830 PSU-E C WH	16,4 W
97093200	DN570C LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	14,8 W
97096300	DN570C LED24S/830 PSU-E C WH	20 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97098700	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	20 W
97101400	DN571C LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	18,4 W
97102100	DN570C LED40S/830 PSU-E C WH	33 W
97103800	DN570C LED40S/840 PSU-E C WH	30 W
97105200	DN570C LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	30 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási	
		Szabályozható szint	
97088800	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	Nem	-

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási	
		Szabályozható szint	
97089500	DN570C LED20S/840 PSU-E C WH	Nem	-

LuxSpace, surface mounted

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
97090100	DN571C LED20S/830 PSU-E C WH	Nem	-
97093200	DN570C LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Igen	1%
97096300	DN570C LED24S/830 PSU-E C WH	Nem	-
97098700	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Igen	1%

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
97101400	DN571C LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Igen	1%
97102100	DN570C LED40S/830 PSU-E C WH	Nem	-
97103800	DN570C LED40S/840 PSU-E C WH	Nem	-
97105200	DN570C LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Igen	1%

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
97088800	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97089500	DN570C LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97090100	DN571C LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97093200	DN570C LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97096300	DN570C LED24S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2


Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
97098700	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97101400	DN571C LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97102100	DN570C LED40S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97103800	DN570C LED40S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97105200	DN570C LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2

Termékadatok


Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
97088800	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	DN570C
97089500	DN570C LED20S/840 PSU-E C WH	DN570C
97090100	DN571C LED20S/830 PSU-E C WH	DN571C
97093200	DN570C LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570C
97096300	DN570C LED24S/830 PSU-E C WH	DN570C

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
97098700	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570C
97101400	DN571C LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571C
97102100	DN570C LED40S/830 PSU-E C WH	DN570C
97103800	DN570C LED40S/840 PSU-E C WH	DN570C
97105200	DN570C LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570C


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100959




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100967




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100969


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100960




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100973




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100974




Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100972



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100976



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100961



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100964

LuxSpace, surface mounted

