



# LuxSpace, overflatemontert – høy effektivitet, behagelig for øynene og stilfullt design

## LuxSpace, surface mounted

Utnyttelse av ressurser er viktig. Energibesparelser prioriteres derfor høyt, men uten at dette skal gå på bekostning av ansatte eller kundene. LuxSpace gir den perfekte kombinasjonen av effektivitet, komfort og design uten at det går på bekostning av belysningsytelsen (fargegjengivelse og -ensartethet). Uavhengig av bruksområde kan du velge mellom en rekke alternativer for å skape det riktige omgivelseslyset.

### Fordeler

- Et produkt med synskomfort og stilfull design
- Gir et diskret og naturlig lys som er behagelig for øynene

### Funksjoner


- Versjon uten innfatning tilgjengelig
- I samsvar med krav til sentral nødbelysning med DC
- Lysfarge: 830, 840, 927, 930 and 940 (CRI90-versjoner på forespørsel)
- Farger: høyglans metallisk, hvit (RAL9003), grå, svart (RAL9006), svart (RAL9004) som standard (alle andre RAL-farger kan fås på forespørsel)
- I samsvar med krav til sentral nødbelysning med DC (på forespørsel)
- 3C-skinneversjon og pendelversjon (på forespørsel)

## LuxSpace, surface mounted

## Søknad

- Kontorer
- Butikker
- Sykehus
- Hoteller
- Flyplasser

## Målskisse



LuxSpace, surface mounted

| Generell informasjon                  |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Driver inkludert                      | Ja                                              |
| Lyskilden kan byttes ut               | Nei                                             |
| Antall utstyrsenheter                 | 1 enhet                                         |
| Service Tag                           | Ja                                              |
| Teknisk belysning                     |                                                 |
| Korrelert fargetemperatur (nom.)      | 3000 K                                          |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)         | >80                                             |
| Optikktype                            | -                                               |
| Drift og elektronikk                  |                                                 |
| IEC-beskyttelsesklasse                | Sikkerhetsklasse I                              |
| Inngangsspenning                      | 220 til 240 V                                   |
| Line Frequency                        | 50 to 60 Hz                                     |
| Egnet for tilfeldig veksling          | Ja                                              |
| Mekanikk og innfatning                |                                                 |
| Innfatningsfarge                      | Hvit                                            |
| Mekanisk støtteskyttelseskode         | IK02                                            |
| Ingress beskyttelseskode              | IP20                                            |
| Godkjenning og bruksområde            |                                                 |
| For omgivelsestemperaturer mellom     | +10 til +25 °C                                  |
| CE-merke                              | Ja                                              |
| ENEC-merke                            | ENEC-merke                                      |
| Brennbarhetsmerke                     | For montering på normalt antennebare overflater |
| Test av glødetråd                     | Temperatur 650 °C, varighet 30 sek              |
| Innledende ytelse (i samsvar med IEC) |                                                 |
| Innledende kromatisitet               | (0.43, 0.40) SDCM <2                            |
| Lysstrømtoleranse                     | +/-10%                                          |

Teknisk belysning

| Order Code   | Full Product Name                | Lysutbytte (vurdert) (Nom) | Lysytelse |
|--------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| 910505100959 | DN570C LED20S/830 PSU-E C WH     | 134 lm/W                   | 2 200 lm  |
| 910505100963 | DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH | 134 lm/W                   | 2 200 lm  |
| 910505100969 | DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH | 130 lm/W                   | 2 600 lm  |
| 910505100971 | DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH | 130 lm/W                   | 2 600 lm  |

Drift og elektronikk

| Order Code   | Full Product Name                | Effektforbruk |
|--------------|----------------------------------|---------------|
| 910505100959 | DN570C LED20S/830 PSU-E C WH     | 16,4 W        |
| 910505100963 | DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH | 16,4 W        |

| Order Code   | Full Product Name                | Effektforbruk |
|--------------|----------------------------------|---------------|
| 910505100969 | DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH | 20 W          |
| 910505100971 | DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH | 20 W          |

Kontroller og dimming

| Order Code   | Full Product Name                | Maksimalt  |           |
|--------------|----------------------------------|------------|-----------|
|              |                                  | Kan dimmes | dimmenivå |
| 910505100959 | DN570C LED20S/830 PSU-E C WH     | Nei        | -         |
| 910505100963 | DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH | Ja         | 1%        |

| Order Code   | Full Product Name                | Maksimalt  |           |
|--------------|----------------------------------|------------|-----------|
|              |                                  | Kan dimmes | dimmenivå |
| 910505100969 | DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH | Ja         | 1%        |
| 910505100971 | DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH | Ja         | 1%        |




Produktdata

LuxSpace, surface mounted

| Order Code   | Full Product Name                | Produktseriekode |
|--------------|----------------------------------|------------------|
| 910505100959 | DN570C LED20S/830 PSU-E C WH     | DN570C           |
| 910505100963 | DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH | DN570C           |

| Order Code   | Full Product Name                | Produktseriekode |
|--------------|----------------------------------|------------------|
| 910505100969 | DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH | DN570C           |
| 910505100971 | DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH | DN571C           |


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100959

Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100969

Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100971



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100963

