



LuxSpace för utanpåliggande montage – hög effektivitet, visuell komfort och elegant design

LuxSpace, surface mounted

Idag lägger kunderna stor vikt vid resursoptimering, och det omfattar inte bara driftskostnaderna (som energi), utan även de mänskliga resurserna. Energibesparingar är en stor prioritering, men de får inte ha en negativ inverkan på människor – en trivsamt arbetsmiljö är viktig för att dina anställda ska kunna vara produktiva, och i butiker krävs rätt belysning för att skapa en trevlig shoppingupplevelse. LuxSpace utgör den perfekta kombinationen av effektivitet, ljuskomfort och design, utan att kompromissa med belysningsprestandan (färgåtergivning och enhetlighet). Armaturen har en rad olika alternativ för att skapa rätt stämning, oavsett användningsområde.

Fördelar

- Ger visuell komfort och elegant design
- Skapar ett mjukt och naturligt ljus med garanterad visuell komfort


Funktioner

- Välj mellan fyra optiktyper: högglanspolerad, fasetterad, matt och vit
- Höjder: djup (upp till UGR 19), låg (upp till UGR 22)
- Ljuskval: 830, 840, 927, 930 och 940 (CRI90-utföranden på begäran)
- Färger: högglanspolerad metalliserad yta, vit (RAL9010), grå, svart (RAL9005) som standard (övriga RAL-färger tillgängliga vid förfrågan)
- Uppfyller normerna för användning som central nödbelysning med DC-matning
- Utförande för 3-fasskena och pendelarmatur (vid förfrågan)

Användning

- Kontor
- Butik
- Sjukhus
- Hotell
- Flygplatser

Måttskiss



LuxSpace, surface mounted

Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja

Ljusteknik

Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Färgåtergivningsindex	>80
Optiktyp	-

Drift och elektricitet

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för sluppmässig brytning	Ja

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Vit
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20

Användning och godkännande

Omgivningstemperatur	+10 till +25 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initial kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM <2
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
910505100959	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	134 lm/W	2 200 lm
910505100963	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	134 lm/W	2 200 lm
910505100969	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	130 lm/W	2 600 lm
910505100971	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	130 lm/W	2 600 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505100959	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	16,4 W
910505100963	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	16,4 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505100969	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	20 W
910505100971	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	20 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910505100959	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	Nej	-
910505100963	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910505100969	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%
910505100971	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja	1%




Produktdata

LuxSpace, surface mounted

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505100959	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	DN570C
910505100963	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570C

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505100969	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570C
910505100971	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571C


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100959

Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100969

Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100971



Polar Normal (separate) - DN570BI - 910505100963

