



Uppoasennettava LuxSpace Square – tehokas, miellyttävä valo ja tyylikäs muotoilu

LuxSpace square, recessed

Yrityksille resurssien hallinta on tärkeää, mikä tarkoittaa juoksevien kulujen (energia jne.) minimoimista, mutta lisäksi myös henkilöstön hyvinvointiin liittyviä asioita. Energiansäästöt ovat etusijalla, mutta ne eivät saa vaikuttaa työntekijöiden tai asiakkaiden hyvinvointia heikentävästi. Työntekijät tarvitsevat miellyttävän työympäristön ollakseen tuottavia, ja asiakkaat haluavat nauttia ostosten tekemisestä. Tyylikäs LuxSpace on tehokas valaisin, jonka tuottama valo on miellyttävää ja suorituskyky (värintoisto ja värin tasaisuus) vertaansa vailla. Sen useat valaisinvaihtoehdot mahdollistavat juuri oikeanlaisen valaistuksen käyttökohteesta riippumatta.

Hyödyt

- Luokkansa paras energiatehokkuus
- Tuottaa miellyttävää ja luonnollista valoa
- Täydellisesti integroitavissa kattoon ohuen, kapean kehiksensä ansiosta; kehyksetön versio kipsilevykattoon

LuxSpace square, recessed

Ominaisuudet

- Neljä optiikkavaihtoehtoa: kiiltävä, viistetty, matta ja valkoinen
- Kehyksen värit: kiiltävä metalli, valkoinen (RAL9010), harmaa, musta (RAL9004) vakiona (mikä tahansa muu RAL-väri mahdollinen pyynnöstä)
- Kehyksetön versio saatavana
- Soveltuu keskitettyyn turvavalaistukseen, jossa tasavirtalähde
- Monia lisävaihtoehtoja: turvavalaistus (yksi paristo 3 tuntia), läpijohdotus

Käyttökohteet


- Toimistot
- Myymälät
- Sairaalat
- Hotellit
- Lentokentät

Versions



IPPR DN570Bi 0051

Mittapiirros



LuxSpace square, recessed

Yleistä tietoa

Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Väriämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	-

Käyttö- ja sähkö tiedot

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Kotelon väri	Valkoinen
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02
Suojausluokan koodi	IP20

Merkinnät ja luokitukset

Ympäristön lämpötila	+10...+25 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <2
Valovirran toleranssi	+/-10%

Tuotetiedot

Tuoteperheen koodi	DN572B
--------------------	--------

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505100944	DN572B LED12S/840 PSU-E C WH	141 lm/W	1 300 lm
910505100948	DN572B LED20S/840 PSU-E C WH	149 lm/W	2 200 lm


Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910505100944	DN572B LED12S/840 PSU-E C WH	9,2 W


Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910505100948	DN572B LED20S/840 PSU-E C WH	14,8 W

LuxSpace square, recessed

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN572BI -
910505100948



Polar Normal (separate) - DN572BI -
910505100944

