



LuxSpace, négyszögletes, süllyesztett – magas hatásfok, kellemes látvány és elegáns forma

LuxSpace square, recessed

Az ügyfelek optimalizálni szeretnék összes erőforrásukat – ez nemcsak működési költségeiket (energiaköltségek stb.) jelenti, hanem az emberi erőforrásokat is. Az energiamegtakarítás természetesen előnyt élvez, de nem lehet rossz hatással a dolgozók közérzetére, akiknek otthonos környezetre van szükségük ahhoz, hogy hatékonyabban dolgozzanak, illetve az ügyfeleknek is erre van szükségük ahhoz, hogy kellemes vásárlási élményben legyen részük. A LuxSpace a hatékonyság, a kellemes látvány és a formák ideális kombinációját nyújtja anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötni a világítási teljesítmény (színvisszaadás és egyenletesség) terén. A lehetőségek széles választéka áll rendelkezésre a kívánt hangulat megteremtéséhez gyakorlatilag bármilyen alkalmazásban.

Előnyök

- Kategóriájában a legjobb hatásfok
- Lágy, természetes fényt biztosít, amely kellemes látványt teremt
- Kiválóan beépíthető a mennyezetbe a vékony, keskeny peremnek köszönhetően; a perem nélküli változat gipszkarton álmennyezetekbe építhető


Szolgáltatások

- Négyféle optika: magas fényű, csiszolt, matt és fehér
- Perem színei: alap: magas fényű, fehér (RAL9010), szürke, fekete (RAL9004), bármilyen más RAL-szín külön kérhető
- Perem nélküli változat is kapható
- Központi vészvilágítási rendszerről is használható (DC)
- Többféle felszerelési lehetőség: vészvilágítás (egy akkumulátorral 3 óra), átmenő vezetékezés

Alkalmazás

- Irodák
- Üzletek
- Kórházak
- Szállodák
- Repterek

Méretezett rajza



Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Szervíz címke	Igen
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Az optika típusa	-
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Por és víz elleni védelem kódja	IP20
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +25 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%
Termékadatok	
Termékcsalád kódja	DN572B

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet	Fényhasznosítás	Fényáram
		(névleges)	(névleges) (névleges)	
97077200	DN572B LED20S/840 PSU-E C WH	4000 K	149 lm/W	2 200 lm
97079600	DN572B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	149 lm/W	2 200 lm
97080200	DN572B LED24S/830 PSU-E C WH	3000 K	130 lm/W	2 600 lm
97081900	DN572B LED24S/840 PSU-E C WH	4000 K	141 lm/W	2 600 lm
97083300	DN572B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	4000 K	141 lm/W	2 600 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97077200	DN572B LED20S/840 PSU-E C WH	14,8 W
97079600	DN572B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	14,8 W
97080200	DN572B LED24S/830 PSU-E C WH	20 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97081900	DN572B LED24S/840 PSU-E C WH	18,4 W
97083300	DN572B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	18,4 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
97077200	DN572B LED20S/840 PSU-E C WH	Nem	-

LuxSpace square, recessed

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
97079600	DN572B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Igen	1%
97080200	DN572B LED24S/830 PSU-E C WH	Nem	-




Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
97081900	DN572B LED24S/840 PSU-E C WH	Nem	-
97083300	DN572B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Igen	1%

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
97077200	DN572B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97079600	DN572B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97080200	DN572B LED24S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
97081900	DN572B LED24S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97083300	DN572B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN572BI - 910505100951

Polar Normal (separate) - DN572BI - 910505100950

Polar Normal (separate) - DN572BI - 910505100948



Polar Normal (separate) - DN572BI - 910505100954

Polar Normal (separate) - DN572BI - 910505100952

LuxSpace square, recessed

