



Philips LuxSpace Compact, encastré : ultra-efficace, élégant et conçu pour la circularité

LuxSpace Compact, encastré

Philips LuxSpace est conçu pour offrir la combinaison parfaite d'efficacité, de confort visuel élevé et de design élégant sans compromettre les performances d'éclairage. LuxSpace offre une longue durée de vie et une efficacité allant jusqu'à 185 lm/W, ainsi qu'un excellent rendu des couleurs et une excellente répartition de la lumière qui ont une influence majeure sur les effets visuels et non visuels de la lumière sur la santé et le bien-être humains. La famille de downlights LuxSpace offre un large choix d'options pour créer l'ambiance souhaitée et favoriser le confort de l'utilisateur, quelle que soit l'application. Pour les applications de bureau, LuxSpace propose des luminaires blancs réglables dédiés avec des commandes d'éclairage pour les solutions d'éclairage circadien et des versions conformes aux normes de bureau (UGR19).

LuxSpace Compact, encastré

Avantages

- Efficacité optimale jusqu'à 185 lm/W
- Une lumière douce et naturelle assure un confort visuel
- Nombreuses options de conception avec différents types de montage, couleurs de bord et réflecteurs
- Intégration parfaite au plafond avec ses versions à bord fin ou sans rebord pour les plafonds en plâtre
- Le contrôle amélioré de l'éblouissement est conforme aux normes d'éclairage des bureaux
- Rendu des couleurs élevé jusqu'à IRC 90 (R9>50)
- Fournit un éclairage uniforme grâce à une large distribution de lumière
- Prend en charge les solutions d'éclairage circadien avec des luminaires blancs réglables et des commandes d'éclairage intégrées

Fonctions

- Types Mini (DN560B/DN561B), Compact (DN610B) et Square (DN572B) pour applications encastrées
- Versions rondes à monter en surface (DN570C/DN571C)
- Choix parmi cinq optiques : brillante, lignes déteintes, mate, blanche et noire
- UGR19 est standard pour Compact et en option pour les autres versions
- Le blanc (RAL9003), le gris (RAL9006) et le noir (RAL9004) sont standards, toute autre couleur RAL étant possible sur demande
- Adaptation à l'éclairage de secours central avec une alimentation CC (type de ballast PSED)
- Plusieurs options supplémentaires : PG et PGO (partie frontale IP54), éclairage de secours (batterie unique de 3h), câblage traversant, câble Eca et B2ca, et options de connecteurs
- Durée de vie utile prolongée de 50 000 heures à L90

Application

- Bureaux
- Commerces
- Hôpitaux et centres de soin
- Hôtellerie
- Aéroports
- Bâtiments publics
- Atriums

Versions



LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, White Rim

LuxSpace Compact, encastré

Versions

LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, White Rim, 240mm
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, White Rim, 225mm
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Rimless



LuxSpace Compact, encastré

Versions


LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, White Rim



Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Rimless



LuxSpace Compact, Recessed -
Rimless accessory



LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, White Rim



LuxSpace Compact, encastré

Détails sur le produit

LuxSpace Compact, Recessed -
White adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Silver adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
White adaptor ring 225mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, White Rim,
Tunable-white



LuxSpace Compact, Recessed -
Black adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, White Rim



LuxSpace Compact, encastré

Détails sur le produit



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Silver Rim

Informations générales

Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité

Données techniques de l'éclairage

Type d'optique	-
----------------	---

Fonctionnement et électricité

Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non

Mécanique et boîtier

Protection contre les chocs mécaniques	IK02
--	------

Approbation et application

Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	-10% / +10%
----------------------------	-------------

Données du produit

Code famille de produits	DN610B
--------------------------	--------

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
83585600	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	4000 K	80	185 lm/W	2'000 lm
83567200	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	4000 K	80	117 lm/W	2'100 lm
83572600	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	4000 K	80	124 lm/W	2'400 lm
83643300	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Tunable white 2700-6500 K	80	121 lm/W	4'000 lm
83590000	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	4000 K	80	117 lm/W	2'100 lm
83580100	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	4000 K	80	185 lm/W	2'000 lm
83582500	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	4000 K	80	187 lm/W	2'500 lm
83586300	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	4000 K	80	117 lm/W	2'100 lm
83584900	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	4000 K	80	185 lm/W	2'000 lm
83588700	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	4000 K	80	185 lm/W	2'000 lm
83639600	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	4000 K	80	185 lm/W	2'000 lm
83587000	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	4000 K	80	96 lm/W	2'200 lm
83638900	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	4000 K	80	185 lm/W	2'000 lm
83565800	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	4000 K	80	185 lm/W	2'000 lm
83570200	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	4000 K	80	187 lm/W	2'500 lm
83592400	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	3000 K	80	181 lm/W	1'950 lm
83595500	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	3000 K	80	179 lm/W	2'400 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
83641900	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	4000 K	90	176 lm/W	1'900 lm
83637200	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	4000 K	80	185 lm/W	2'000 lm
83589400	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	4000 K	80	185 lm/W	2'000 lm
83568900	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	4000 K	80	96 lm/W	2'200 lm
83573300	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	4000 K	80	95 lm/W	2'700 lm
83581800	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	4000 K	80	185 lm/W	2'000 lm
83583200	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	4000 K	80	187 lm/W	2'500 lm
83564100	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	4000 K	80	185 lm/W	2'000 lm
83569600	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	4000 K	80	187 lm/W	2'500 lm
83574000	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	4000 K	80	168 lm/W	4'200 lm
83578800	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	4000 K	80	158 lm/W	5'900 lm
83591700	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	3000 K	80	181 lm/W	1'950 lm
83594800	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	3000 K	80	179 lm/W	2'400 lm
83602000	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	4000 K	80	169 lm/W	2'200 lm
83605100	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	4000 K	80	176 lm/W	2'400 lm
83608200	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	4000 K	80	162 lm/W	4'200 lm
83611200	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	4000 K	80	169 lm/W	2'200 lm
83614300	DN610B 20S/840UE DIA- VLC-E C WH	4000 K	80	169 lm/W	2'200 lm
83617400	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	4000 K	80	158 lm/W	5'900 lm
83628000	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	4000 K	80	159 lm/W	2'200 lm
83631000	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	4000 K	80	167 lm/W	2'400 lm
83634100	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	4000 K	80	142 lm/W	4'200 lm
83640200	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	4000 K	90	176 lm/W	1'900 lm
83566500	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	4000 K	80	171 lm/W	1'850 lm

Order Code	Full Product Name	Température de	Indice de	Efficacité	Flux lumineux
		couleur corrélée	rendu de	lumineuse	
		(nom.)	couleur	(nominale)	
			(IRC)		
83571900	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	4000 K	80	172 lm/W	2'300 lm
83593100	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	3000 K	80	162 lm/W	1'750 lm
83596200	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	3000 K	80	164 lm/W	2'200 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
83585600	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	10.8 W	83581800	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	10.8 W
83567200	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	18 W	83583200	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	13.4 W
83572600	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	19.4 W	83564100	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	10.8 W
83643300	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	33 W	83569600	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	13.4 W
83590000	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	18 W	83574000	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	25 W
83580100	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	10.8 W	83578800	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	37 W
83582500	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	13.4 W	83591700	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	10.8 W
83586300	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	18 W	83594800	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	13.4 W
83584900	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	10.8 W	83602000	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	13 W
83588700	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	10.8 W	83605100	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	13.6 W
83639600	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	10.8 W	83608200	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	26 W
83587000	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	23 W	83611200	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	13 W
83638900	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	10.8 W	83614300	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	13 W
83565800	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	10.8 W	83617400	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	37.5 W
83570200	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	13.4 W	83628000	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	13.8 W
83592400	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	10.8 W	83631000	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	14.4 W
83595500	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	13.4 W	83634100	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	29.5 W
83641900	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	10.8 W	83640200	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	10.8 W
83637200	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	10.8 W	83566500	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	10.8 W
83589400	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	10.8 W	83571900	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	13.4 W
83568900	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	23 W	83593100	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	10.8 W
83573300	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	28.5 W	83596200	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	13.4 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
83585600	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	Non	83587000	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	Non
83567200	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	Non	83638900	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	Non
83572600	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	Non	83565800	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	Non
83643300	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Oui	83570200	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	Non
83590000	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	Non	83592400	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	Non
83580100	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	Non	83595500	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	Non
83582500	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	Non	83641900	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	Non
83586300	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	Non	83637200	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	Non
83584900	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	Non	83589400	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	Non
83588700	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	Non	83568900	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	Non
83639600	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	Non	83573300	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	Non

LuxSpace Compact, encastré

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
83581800	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	Non
83583200	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	Non
83564100	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	Non
83569600	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	Non
83574000	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	Non
83578800	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	Non
83591700	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	Non
83594800	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	Non
83602000	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	Oui
83605100	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	Oui
83608200	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
83611200	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	Oui
83614300	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	Oui
83617400	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	Oui
83628000	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	Oui
83631000	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	Oui
83634100	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	Oui
83640200	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	Non
83566500	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	Non
83571900	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	Non
83593100	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	Non
83596200	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	Non

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Indice de protection
83585600	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	Noir	IP20
83567200	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	Blanc	IP20
83572600	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	Blanc	IP20
83643300	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Blanc	IP20
83590000	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	Argent	IP20
83580100	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	Blanc	IP20/54
83582500	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	Blanc	IP20/54
83586300	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	Noir	IP20
83584900	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	Noir	IP20
83588700	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	Argent	IP20
83639600	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	Blanc	IP20
83587000	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	Noir	IP20
83638900	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	Blanc	IP20
83565800	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	Blanc	IP20
83570200	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	Blanc	IP20
83592400	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	Blanc	IP20
83595500	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	Blanc	IP20
83641900	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	Blanc	IP20
83637200	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	Blanc	IP20
83589400	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	Argent	IP20
83568900	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	Blanc	IP20
83573300	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	Blanc	IP20

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Indice de protection
83581800	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	Blanc	IP20/54
83583200	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	Blanc	IP20/54
83564100	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	Blanc	IP20
83569600	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	Blanc	IP20
83574000	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	Blanc	IP20
83578800	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	Blanc	IP20
83591700	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	Blanc	IP20
83594800	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	Blanc	IP20
83602000	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	Blanc	IP20
83605100	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	Blanc	IP20
83608200	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	Blanc	IP20
83611200	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	Blanc	IP20
83614300	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	Blanc	IP20
83617400	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	Blanc	IP20
83628000	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	Blanc	IP20
83631000	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	Blanc	IP20
83634100	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	Blanc	IP20
83640200	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	Blanc	IP20
83566500	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	Blanc	IP20
83571900	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	Blanc	IP20
83593100	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	Blanc	IP20
83596200	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	Blanc	IP20

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Marquage ENEC
83585600	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	Marquage ENEC
83567200	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	Marquage ENEC
83572600	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	Marquage ENEC
83643300	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	-
83590000	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	Marquage ENEC
83580100	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	Marquage ENEC
83582500	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	Marquage ENEC
83586300	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	Marquage ENEC

Order Code	Full Product Name	Marquage ENEC
83584900	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	Marquage ENEC
83588700	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	Marquage ENEC
83639600	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	Marquage ENEC
83587000	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	Marquage ENEC
83638900	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	Marquage ENEC
83565800	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	Marquage ENEC
83570200	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	Marquage ENEC
83592400	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	Marquage ENEC

LuxSpace Compact, encastré

Order Code	Full Product Name	Marquage ENEC
83595500	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	Marquage ENEC
83641900	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	Marquage ENEC
83637200	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	Marquage ENEC
83589400	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	Marquage ENEC
83568900	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	Marquage ENEC
83573300	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	Marquage ENEC
83581800	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	Marquage ENEC
83583200	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	Marquage ENEC
83564100	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	Marquage ENEC
83569600	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	Marquage ENEC
83574000	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	Marquage ENEC
83578800	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	Marquage ENEC
83591700	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	Marquage ENEC
83594800	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	Marquage ENEC


Order Code	Full Product Name	Marquage ENEC
83602000	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	Marquage ENEC
83605100	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	Marquage ENEC
83608200	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	Marquage ENEC
83611200	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	Marquage ENEC
83614300	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	Marquage ENEC
83617400	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	Marquage ENEC
83628000	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	Marquage ENEC
83631000	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	Marquage ENEC
83634100	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	Marquage ENEC
83640200	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	Marquage ENEC
83566500	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	Marquage ENEC
83571900	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	Marquage ENEC
83593100	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	Marquage ENEC
83596200	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	Marquage ENEC

Performances initiales


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
83585600	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	(0.38,0.38)
83567200	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	(0.38,0.38)
83572600	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	(0.38,0.38)
83643300	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	-
83590000	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	(0.38,0.38)
83580100	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	(0.38,0.38)
83582500	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	(0.38,0.38)
83586300	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	(0.38,0.38)
83584900	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	(0.38,0.38)
83588700	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	(0.38,0.38)
83639600	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	(0.38,0.38)
83587000	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	(0.38,0.38)
83638900	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	(0.38,0.38)
83565800	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
83570200	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
83592400	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	(0.44,0.40)
83595500	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	(0.44,0.40)
83641900	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
83637200	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	(0.38,0.38)
83589400	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	(0.38,0.38)
83568900	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	(0.38,0.38)
83573300	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	(0.38,0.38)

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
83581800	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	(0.38,0.38)
83583200	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	(0.38,0.38)
83564100	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
83569600	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
83574000	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
83578800	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
83591700	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	(0.44,0.40)
83594800	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	(0.44,0.40)
83602000	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
83605100	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
83608200	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
83611200	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	(0.38,0.38)
83614300	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	(0.38,0.38)
83617400	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
83628000	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
83631000	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
83634100	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
83640200	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
83566500	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	(0.38,0.38)
83571900	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	(0.38,0.38)
83593100	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	(0.44,0.40)
83596200	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	(0.44,0.40)


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104691




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104678




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104693




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104696




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104757




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104677



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104753




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104728




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104708


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104751




Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104704




Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104701




Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104695




Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104686




Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104698



Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104680




Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104697




Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104682


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104687




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104694




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104683




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104681




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104685




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104679



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104684




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104722




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104719


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104706




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104754




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104707




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104752




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104703




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104731



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104755




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104716




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104748


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104702




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104745




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104705




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104709




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104699



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104742



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104725



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104710

LuxSpace Compact, encastré

