



Philips LuxSpace Compact, do zabudowy: niezwykle wydajny, stylowy i zaprojektowany z myślą o gospodarce o obiegu zamkniętym

LuxSpace Compact, wpuszczany

Philips LuxSpace został zaprojektowany tak, aby zapewnić idealne połączenie efektywności, wysokiego komfortu wizualnego i stylowego wzornictwa bez uszczerbku dla wydajności oświetlenia. Oświetlenie LuxSpace charakteryzuje się długą trwałością i skutecznością świetlną do 185 lm/W, a także doskonałym oddawaniem barw i rozkładem światła, co ma zasadniczy wpływ na wizualne i niewizualne oddziaływanie światła na ludzkie zdrowie i samopoczucie. Rodzina downlightów LuxSpace oferuje szeroki wybór opcji pozwalających na stworzenie pożądanej atmosfery i zapewnienie komfortu użytkownika, bez względu na przeznaczenie. Do zastosowań biurowych rodzina LuxSpace oferuje specjalne oprawy oświetleniowe z regulacją barwy światła białego, wyposażone w sterowanie, idealne do rozwiązań oświetlenia dopasowanego do cyklu dobowego człowieka oraz wersje zgodne z normami biurowymi (UGR19).

LuxSpace Compact, wpuszczany

Korzyści

- Najlepsza w swojej klasie skuteczność wynosząca do 185 lm/W
- Delikatne, naturalne światło zapewnia komfort wizualny
- Szeroki wybór opcji projektowych, obejmujący typy montażu, kolory obręczy i odbłyśniki
- Perfekcyjna integracja z sufitem dzięki wersji z wąskim pierścieniem lub bez pierścienia do sufitów kartonowo-gipsowych
- Ulepszona kontrola oślnienia jest zgodna ze standardami oświetlenia biurowego
- Wysoki współczynnik oddawania barw do CRI 90 (R9>50)
- Zapewnia równomierne oświetlenie dzięki szerokiemu rozsyłowi światła
- Obsługuje oświetlenie dopasowane do cyklu dobowego człowieka. Są to oprawy LED o regulowanej emisji światła białego wraz z zintegrowanym sterowaniem

Cechy

- Typy Mini (DN560B/DN561B), Compact (DN610B) i Kwadratowy (DN572B) do rozwiązań wbudowanych
- Wersje natynkowe okrągłe (DN570C/DN571C)
- Wybór pięciu optyk: wysokopolerowana, fasetonowa, matowa, biała i czarna
- UGR19 jest standardem w wersji Compact i opcją dla innych wersji
- Standardowo dostępne są kolory biały (RAL9003), szary (RAL9006) i czarny (RAL9004), na życzenie możliwy jest każdy inny kolor RAL
- Może pracować jako system centralnego oświetlenia awaryjnego zasilanego prądem stałym (sterownik PSED)
- Wiele opcji dodatkowych: PG i PGO (przód o klasie szczelności IP54), oświetlenie awaryjne (jeden akumulator na 3 godziny pracy), okablowanie przelotowe, opcje kabli i złącz Eca i B2ca
- Wydłużony okres użytkowania wynoszący 50 000 godzin przy L90

Zastosowanie

- Biura
- Sklepy
- Szpitale i ośrodki opieki
- Hotele
- Lotniska
- Budynki miejskie
- Atria

Wersje



LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, White Rim

LuxSpace Compact, wpuszczany

Rysunki techniczne




Więcej o produkcie



LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, White Rim,
Tunable-white

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104757

LuxSpace Compact, wpuszczany

