



HID-PrimaVision Xtreme for CPO – ekstreme drivere for maksimal pålitelighet

PrimaVision Xtreme for CPO

Svært pålitelige elektroniske drivere for CPO-lamper. De er utformet for å spare energi gjennom å gi bedre lyseffektivitet enn magnetiske drivere og redusere vedlikeholdskostnader takket være 80 000 timers levetid og integrert lynvern.

Fordeler

- CPO-lampen og driveren danner i fellesskap bransjens mest effektive system for hvitt lys innenfor sin kategori
- Energisparing på opptil 15 % på grunn av den svært høye drivereffektiviteten (92 %) og bedre effektstyring ved overspenning
- (sammenlignet med magnetiske forkoblinger)
- Reduserer vedlikehold til et minimum på grunn av den ekstreme levetiden på 80 000 timer og integrert lynvern

Funksjoner

- Ekstremt lang levetid med 80 000 timer med minimum 90 % holdbarhet ved $T_c = 80^\circ\text{C}$
- Ekstremt godt lynvern 10 kV / 5 kA
- Ekstremt god beskyttelse mot fuktighet og vibrasjon
- Bedre belysningseffektivitet enn magnetiske forkoblinger
- Nøyaktig strømstabilisering på 95–97 % i lampen over et bredt nettspenningsområde på 180–300 V

PrimaVision Xtreme for CPO

Søknad


- Offentlig belysning
- Byforskjønning
- Veibelysning (små og store veier)

Versions



GPPR IPVCP0Xt PHL 0012

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm



PrimaVision Xtreme for CPO

Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Inngangsspenning	208-240-277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	Q

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
913700685466	HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V	11
913700685566	HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V	5

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
913700685666	HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V	5

