



HID-PrimaVision Xtreme för CPO – Xtreme-driver för maximal driftsäkerhet

PrimaVision Xtreme för CosmoWhite (CPO-TW)

Mycket tillförlitlig och flexibel elektronisk driver för CPO-lampor. Ger lägre energiförbrukning tack vare bättre belysningseffektivitet än magnetiska drivers och lägre underhållskostnader tack vare en livslängd på 80 000 timmar och inbyggt åskskydd

Fördelar

- Driftdonet och CPO-lampan ger branschens mest effektiva system för vitt ljus i effektområdet
- Energibesparing på upp till 15 % tack vare högre drivereffektivitet (92 %) och bättre effektstyrning vid överspänning (jämfört med EM-don)
- Minimerar underhållskostnaden tack vare den långa livslängden på 80 000 timmar och inbyggt åskskydd

Funktioner


- Xtremt lång livslängd på 80 000 timmar med minst 90% hela lampor vid $T_c = 80^\circ\text{C}$
- Xtremt åskskydd 10 kV/5 kA
- Xtremt skydd mot fukt och vibrationer
- Bättre belysningseffektivitet än med magnetiska driftdon
- Noggrann spänningsstabilisering på 95–97% över ett brett nätspänningsintervall på 180–300 V

PrimaVision Xtreme för CosmoWhite (CPO-TW)

Användning

- Belysning i bostadsområden
- Dekorativ utomhusbelysning
- Gatubelysning och motorvägsbelysning

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingångsspänning	208-240-277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	Q

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
913700685466	HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V	11
913700685566	HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V	5

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
913700685666	HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V	5

