



# Приводи Xtreme для максимальної надійності

## PrimaVision Xtreme for SON

Високонадійні електронні приводи для ламп SON, призначені для економії енергії завдяки кращій світловій ефективності порівняно з магнітними приводами, а також для зменшення витрат на технічне обслуговування завдяки строку експлуатації до 80 000 годин і вбудованому захисту від блискавок.

### Переваги

- Економія до 15 % енергії завдяки високій ефективності приводу (92 %) і кращому контролю потужності у ватах під час стрибків напруги (порівняно з магнітними баластовими опорами)
- Зменшує витрати на обслуговування завдяки строку експлуатації Xtreme 80 000 годин і вбудованому захисту від блискавки
- Краща якість світла, оскільки розподільні коробки PrimaVision Xtreme забезпечують ідеальну рівномірність світловіддачі в мережі освітлення та усувають ефект мерехтіння (створений магнітними баластовими опорами)

### Характеристики

- Довгий строк експлуатації Xtreme 80 000 годин із рівнем збереження працездатності не менше 90 % за температури корпусу 80 °C
- Захист від блискавки Xtreme (10 кВ)
- Захист від вологи та вібрації Xtreme
- Краща ефективність освітлення порівняно з магнітними баластовими опорами
- Точна стабілізація потужності лампи 95–97 % у широкому діапазоні напруги в розетці 180–300 В

# PrimaVision Xtreme for SON

## Застосування


- Побутові системи освітлення
- Благоустрій міста
- Дорожнє та автомагістральне освітлення

## Версії



GPPR IPVCP0Xt PHL 0012

## Розміри



| Product          | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| PV Xt Q 150W SON | 4,5 mm | 40,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |

