



Philips MASTER Sodio Blanco Mini

MASTER Sodio Blanco Mini

Lámparas de vapor de sodio a alta presión con un tubo de descarga cerámico y bulbo exterior transparente

Beneficios

- Luminosidad y reproducción cromática excelentes, especialmente de colores cálidos
- Alta eficacia, bajos costes de funcionamiento y baja emisión de calor
- Larga vida comparada con las lámparas incandescentes y halógenas

Características

- Temperatura de color blanco cálido con buena reproducción cromática, especialmente de los tonos rojos
- Forma compacta, del mismo tamaño que las lámparas CDM-T
- Filtro UV incorporado

Aplicaciones

- Crea un ambiente acogedor (tiendas de muebles, de ropa, de flores) y mejora el aspecto de la comida (carnicerías, panaderías, etc.)

Advertencias y seguridad

- Utilizar solo con equipos de control de Philips dedicados
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

MASTER Sodio Blanco Mini

Versions




LPPR_SDW-TG_50W_GX12-1-Product photo



LPPR SDW-TG 100W GX12-1

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	18 mm	54,5 mm	57,5 mm	56 mm	110 mm
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	14,5 mm	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm

Información general	
Base del casquillo	GX12-1
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL
Datos técnicos de la luz	
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,478
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,415
Designación de color	Blanco dorado
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2500 K
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	T19

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Índice de reproducción cromática (IRC)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	81	44 lm/W	2.400 lm
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	82	52 lm/W	5.300 lm

Operativos y eléctricos

MASTER Sodio Blanco Mini

Order Code	Full Product Name	Consumo de	
		Voltaje (nom.)	energía
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1	85 V	54,0 W
	1CT/12		

Order Code	Full Product Name	Consumo de	
		Voltaje (nom.)	energía
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1	91 V	102,0 W
	1CT/12		

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo	Contenido de	Contenido de
		energético	mercurio (Hg)	mercurio (Hg)
		kWh/1000 h	(máx.)	(nom.)
20323615	MST SDW-TG MINI	54 kWh	5,7 mg	5,7 mg
	50W/825 GX12-1			
	1CT/12			

Order Code	Full Product Name	Consumo	Contenido de	Contenido de
		energético	mercurio (Hg)	mercurio (Hg)
		kWh/1000 h	(máx.)	(nom.)
20233815	MST SDW-TG MINI	102 kWh	15,2 mg	15,2 mg
	100W/825 GX12-1			
	1CT/12			

