



Hihetetlen színek, kellemes hangulat

MASTER SDW-TG Mini

Magas hatékonyságú, meleg fényű lámpák a MASTERColour CDM-T lámpákhoz tervezett kisméretű, nyitott lámpatestekhez

Előnyök

- Kivételes ragyogás és színvisszaadás, főleg meleg színek (pl. piros vagy arany) esetén
- Nagy hatékonyságának köszönhetően alacsony a lámpa üzemeltetési költsége és hőkibocsátása
- Hosszú élettartam a hagyományos izzó- és halogénlámpákhoz képest

Szolgáltatások

- Egyedülállóan meleg, minőségi szín
- Remekül illik az erőteljes MASTERColour CDM-T szpotlámpákhoz való lámpatestekhez.
- UV-szűrő üveg

Alkalmazás

- Bolti világításhoz (kellemes légkört teremt, pl. bútörüzletekben), friss termékek tökéletes megvilágításához (pl. hentesboltokban, pékségekben, virágüzletekben)

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak eredeti Philips előtétrel szabad használni
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

MASTER SDW-TG Mini

Versions




LPPR_SDW-TG_50W_GX12-1-Product photo



LPPR SDW-TG 100W GX12-1

Méretezett rajza



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini	20 mm	0,75 in	18 mm	54,5 mm	57,5 mm	56 mm	110 mm
100W/825 GX12-1							
1CT/12							
MST SDW-TG Mini	20 mm	0,75 in	14,5	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm
50W/825 GX12-1 1CT/12			mm				

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GX12-1
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS
Technikai adatok	
Színérték X koordinátája (névleges)	0,478
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,415
Színmegjelölés	Aranyfehér
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2500 K
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrás anyaga	Üveg
Fényforrásbúra formája	T19

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	81	44 lm/W	2 400 lm
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	82	52 lm/W	5 300 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Feszültség (névleges)	Teljesítményfelvétel
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	85 V	54,0 W

MASTER SDW-TG Mini

Order Code	Full Product Name	Feszültség (névleges)	Teljesítményfelvétel
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	91 V	102,0 W

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra	Higanytartalom (Hg) (maximum)	Higanytartalom (Hg) (névleges)
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	54 kWh	5,7 mg	5,7 mg
20233815	MST SDW-TG MINI	102 kWh	15,2 mg	15,2 mg

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra	Higanytartalom (Hg) (maximum)	Higanytartalom (Hg) (névleges)
	100W/825 GX12-1 1CT/12			

