



Cores incríveis, atmosfera quente

MASTER Sodio Branco Mini

Gama de lâmpadas de descarga altamente eficientes com cor quente, para serem utilizadas em luminárias abertas de pequenas dimensões concebidas para as lâmpadas MASTERColour CDM-T

Benefícios

- Exceptional brightness and color rendering especially of warm colors, e.g. red and gold
- High lamp efficacy results in low operating costs and low heat generation
- Long lamp life compared with incandescent and halogen lamps

Características

- Unique warm color quality
- O design das lâmpadas adapta-se bem à utilização em luminárias para locais com MASTERColour CDM-T
- Vidro com filtro UV

Aplicação

- Iluminação de lojas (criação de um ambiente acolhedor, por exemplo, em lojas de móveis) e óptima exposição de produtos frescos (em talhos, padarias, floristas)

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas com mecanismo de controlo dedicado da Philips
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

MASTER Sodio Branco Mini

Versions




LPPR_SDW-TG_50W_GX12-1-Product photo



LPPR SDW-TG 100W GX12-1

Desenho dimensional



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	18 mm	54,5 mm	57,5 mm	56 mm	110 mm
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	14,5 mm	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm

Informações gerais	
Casquilho	GX12-1
Posição de funcionamento	UNIVERSAL
Caraterísticas técnicas da luz	
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,478
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,415
Designação da cor	Branco dourado
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2500 K
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Material da lâmpada	Vidro
Formato da lâmpada	T19

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Índice de Restituição Cromática (IRC)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	81	44 lm/W	2.400 lm
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	82	52 lm/W	5.300 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas

MASTER Sodio Branco Mini

Order Code	Full Product Name	Consumo de	
		Tensão (Nom.)	Energia
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1	85 V	54,0 W
	1CT/12		

Order Code	Full Product Name	Consumo de	
		Tensão (Nom.)	Energia
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1	91 V	102,0 W
	1CT/12		

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Consumo de	Conteúdo de	Conteúdo de
		energia kWh/ 1000 h	mercúrio (Hg) (Máx.)	mercúrio (Hg) (Nom.)
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1	54 kWh	5,7 mg	5,7 mg
	1CT/12			

Order Code	Full Product Name	Consumo de	Conteúdo de	Conteúdo de
		energia kWh/ 1000 h	mercúrio (Hg) (Máx.)	mercúrio (Hg) (Nom.)
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1	102 kWh	15,2 mg	15,2 mg
	1CT/12			

