



Culori incredibile, atmosferă minunantă

MASTER SDW-T

O gamă variată de surse cu descărcare în gaz, eficiență ridicată și cu lumină caldă, care se utilizează în corpuri de iluminat deschise

Beneficii

- Strălucire excepțională și redare excelentă a culorilor, în special a culorilor calde, ex: roșu și auriu
- Eficacitate ridicată a sursei prin costuri de exploatare scăzute și un volum mai mic de emisii de căldură
- Durată de funcționare lungă comparativ cu sursele incandescente sau cu halogen

Caracteristici

- Lumină caldă, unică
- Aspectul sursei este adecvat pentru utilizarea în corpurile de iluminat specifice surselor cu flux luminos de intensitate mare și iluminatului general pentru suprafețe înalte

Cerere

- Iluminat în magazine (creează o atmosferă confortabilă (ex. în magazine de mobilă), iluminat excelent de expunere a produselor proaspete (în măcelării, brutării, florării) și iluminat exterior decorativ (asemănător lanternelor cu gaz)

Warnings and safety

- A se folosi doar cu echipament de control specializat de la Philips
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

MASTER SDW-T

Versions




LPPR_SDW-T_50W_PG12-1-Product photo



LPPR_SDW-T_35W_PG12-1-Product photo

Cote



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Informații generale	
Baza elementului de fixare	PG12-1
Poziție de funcționare	UNIVERSAL
Date tehnice lumină	
Coordonată cromatică X (nom.)	0,478
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,415
Denumirea culorii	Alb auriu
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2500 K
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Material bec	Sticlă moale
Formă bec	T31

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	82	45,45 lm/W	2.500 lm
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	81	40 lm/W	1.320 lm

Funcționare și sistem electric

MASTER SDW-T

Order Code	Full Product Name	Tensiune (nom.)	Consum de curent
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	90 V	55,5 W

Order Code	Full Product Name	Tensiune (nom.)	Consum de curent
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	98 V	33,3 W

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/ 1000 h	Conținut de mercur (Hg) (max.)	Conținut de mercur (Hg) (nom.)
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	56 kWh	7,6 mg	7,6 mg
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	34 kWh	3,8 mg	3,8 mg

