



Langlebige Hochdrucknatriumdampflampe für die Außenbeleuchtung

MASTER SON APIA Plus Xtra

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)

Vorteile

- Lampenüberlebensrate: $\geq 99\%$ bei 16.000 Stunden Brenndauer (für ≥ 70 W)
- Reduzierung des Wartungsaufwandes möglich durch weniger Frühausfallraten im Vergleich zu herkömmlichen Natriumdampflampen
- Wechselzyklus von 6 Jahren möglich

Merkmale

- Ellipsoider Außenkolben mit weißer Innenbeschichtung
- APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna) für lange und zuverlässige Lebensdauer von bis zu 6 Jahren
- "Plus"-Konzept für hohen Lichtstrom und hohe Effizienz
- Dimmbar mit EVG oder 2-Stufen-KVG
- Erfüllt die ErP-Richtlinie für Natriumdampflampen

Anwendung

- Für den Außenbereich in offenen Leuchten geeignet
- Funktionale Straßen- und Wohngebietsbeleuchtung
- Industrielle Beleuchtung
- Tunnel

MASTER SON APIA Plus Xtra

Hinweise


- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Versions



LPPR SON-APIA Plus-Xtra E27

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	76 mm	186 mm
MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	91 mm	227 mm
MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	91 mm	227 mm
MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	71 mm	156 mm
MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	71 mm	156 mm

Allgemeine Informationen

Betriebsstellung UNIVERSAL

Lichttechnische Daten

Farbkoordinate Y (nom.) 0.42

Farbwiedergabeindex (CRI) -

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar Ja

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung Beschichtetes
Glas

Allgemeine Informationen

MASTER SON APIA Plus Xtra

Order Code	Full Product Name	Socket
92813600	MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	E27
92817400	MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	E27
92743600	MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	E40

Order Code	Full Product Name	Socket
92745000	MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	E40
92773300	MASTER SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	E40

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Farbkoordinate X (Nom)	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute	
				Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Lichtstrom
92813600	MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	0.54	1900 K	76.47 lm/W	3'900 lm
92817400	MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	0.54	1900 K	89.19 lm/W	6'600 lm
92743600	MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	0.535	2000 K	100 lm/W	10'000 lm

Order Code	Full Product Name	Farbkoordinate X (Nom)	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute	
				Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Lichtstrom
92745000	MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	0.535	2000 K	113.64 lm/W	17'600 lm
92773300	MASTER SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	0.535	2000 K	120.77 lm/W	31'400 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Spannung (Nom)	Systemleistung
92813600	MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	81 V	51.0 W
92817400	MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	92 V	74.0 W
92743600	MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	97 V	100.0 W

Order Code	Full Product Name	Spannung (Nom)	Systemleistung
92745000	MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	97 V	154.0 W
92773300	MASTER SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	96 V	260.0 W

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
92813600	MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	B70
92817400	MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	B70
92743600	MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	B75

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
92745000	MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	BD90
92773300	MASTER SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	BD90

Genehmigung und Anwendung

MASTER SON APIA Plus Xtra

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	Quecksilbergehalt (max.)	Quecksilbergehalt (Nom)
92813600	MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	51 kWh	9.8 mg	9.8 mg
92817400	MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	74 kWh	12.2 mg	12.2 mg
92743600	MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	100 kWh	16.3 mg	16.3 mg
92745000	MASTER SON APIA	154 kWh	15.1 mg	15.1 mg

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	Quecksilbergehalt (max.)	Quecksilbergehalt (Nom)
	Plus Xtra 150W E40 1SL/12			
92773300	MASTER SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	260 kWh	15.1 mg	15.1 mg

