



MASTER SON APIA Plus Xtra Larga Duración

MASTER SON APIA Plus Xtra

Lámpara de sodio de alta presión con bulbo exterior ovoide opalizado, potencia elevada y prolongada vida útil.

Beneficios

- La solución más económica de su categoría (tanto en términos de coste inicial como de mantenimiento)
- Vida útil de 6 años
- Máximo flujo luminoso, mantenido durante la vida útil

Características

- Bulbo exterior de forma ovoide revestido
- Tubo de descarga cerámico con tecnología APIA (Antena integrada Philips activa) para una vida útil mejorada y prolongada de hasta seis años
- El concepto "Plus" de alta eficacia se traduce en una elevada potencia lumínica y un mantenimiento lumínico mejorado
- Construcción robusta con pocos puntos de soldadura muy resistente a la vibración y los impactos, reduciendo aún más las averías y prolongando la vida de la lámpara
- Regulable

Aplicaciones

- Iluminación viaria y residencial
- Proyección de luz decorativa, iluminación
- Iluminación de áreas industriales
- Instalaciones deportivas recreativas, interior y exterior

MASTER SON APIA Plus Xtra

Advertencias y seguridad

- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Versions




LPPR SON-APIA Plus-Xtra E27



LPPR SON-APIA Plus-Xtra E40

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	91 mm	227 mm
MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	71 mm	156 mm

Información general	
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL
Datos técnicos de la luz	
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,42
Índice de reproducción cromática (IRC)	-
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Vidrio revestido

Información general

Order Code	Full Product Name	Base del casquillo
92813600	MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	E27

Order Code	Full Product Name	Base del casquillo
92745000	MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	E40

MASTER SON APIA Plus Xtra

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Coordenada X de cromacidad	Temperatura de color correlacionada	Eficacia lumínica (nominal)	Flujo luminoso
		(Nom)	(nom.)	(nom.)	
92813600	MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	0,54	1900 K	76,47 lm/W	3.900 lm
92745000	MASTER SON APIA Plus	0,535	2000 K	113,64 lm/W	17.600 lm

Order Code	Full Product Name	Coordenada X de cromacidad	Temperatura de color correlacionada	Eficacia lumínica (nominal)	Flujo luminoso
		(Nom)	(nom.)	(nom.)	
	Xtra 150W E40 1SL/12				

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nom.)	Consumo de energía
92813600	MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	81 V	51,0 W

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nom.)	Consumo de energía
92745000	MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	97 V	154,0 W

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
92813600	MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	B70

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
92745000	MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	BD90

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h	Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)
92813600	MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	51 kWh	9,8 mg	9,8 mg
92745000	MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	154 kWh	15,1 mg	15,1 mg

