



Den mest effektive og pålitelige løsningen innen veibelysning

MASTER SON APIA Plus Xtra

Natriumlampe med høyt trykk med opal ytre pære, høy effekt og lang pålitelig levetid

Fordeler

- Mest kostnadseffektive løsningen (både investeringskostnader og løpende kostnader) i denne kategorien
- 6 års servicelevetid
- Høyest lumeneffekt, opprettholdes hele levetiden

Funksjoner

- Eggformet, belagt ytre pære
- Keramisk utladningsrør med nye Active Philips Integrated Antenna (APIA), som gir lenger og mer pålitelig levetid på opptil 6 år
- "Plus"-konsept med høy effektivitet gir høy lyseffekt og forbedret lumenvedlikehold
- Robust utførelse med få sveiseskjøter gir høy motstandsdyktighet mot vibrasjon og støt, som igjen reduserer forekomsten av tidlige feil og forlenger lyskildens levetid
- Kan dimmes

Søknad

- Veibelysning og offentlig belysning
- Dekorativ flombelysning, belysning
- Industriområdebelysning
- Idrettsanlegg, innendørs og utendørs

MASTER SON APIA Plus Xtra

Warnings and safety


- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Versions



LPPR SON-APIA Plus-Xtra E27

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	76 mm	186 mm
MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	91 mm	227 mm
MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	91 mm	227 mm
MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	71 mm	156 mm
MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	71 mm	156 mm

Generell informasjon

Driftsposisjon	UNIVERSAL
----------------	-----------

Teknisk belysning

Kromatisk koordinat Y (nom)	0,42
-----------------------------	------

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-
-------------------------------	---

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Belagt glass
------------------	--------------

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
928150619835	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	E27

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
928150719835	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	E27

MASTER SON APIA Plus Xtra

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
928150819827	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	E40
928150919827	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	E40

Teknisk belysning

		Kromatisk	Korrelert	Lysutbytte	
	Full Product	koordinat	fargetemperatur	(vurdert)	
Order Code	Name	X (nom)	(nom.)	(Nom)	Lysytelse
928150619835	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	0,54	1900 K	76,47 lm/W	3 900 lm
928150719835	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	0,54	1900 K	89,19 lm/W	6 600 lm
928150819827	MST SON APIA Plus	0,535	2000 K	100 lm/W	10 000 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk
928150619835	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	81 V	51,0 W
928150719835	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	92 V	74,0 W
928150819827	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	97 V	100,0 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
928150619835	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	B70
928150719835	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	B70
928150819827	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	B75

Godkjenning og bruksområde

		Energiforbruk	Kvikksølv	Lavt
	Full Product Name	kWh/1000 t	(Hg)-innhold	kvikksølv
Order Code			(maks.)	(Hg)-innhold
			(nom.)	
928150619835	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	51 kWh	9,8 mg	9,8 mg
928150719835	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	74 kWh	12,2 mg	12,2 mg
928150819827	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	100 kWh	16,3 mg	16,3 mg
928150919827	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	154 kWh	15,1 mg	15,1 mg

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
928151019830	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	E40

		Kromatisk	Korrelert	Lysutbytte	
	Full Product	koordinat	fargetemperatur	(vurdert)	
Order Code	Name	X (nom)	(nom.)	(Nom)	Lysytelse
	Xtra 100W E40 1SL/12				
928150919827	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	0,535	2000 K	113,64 lm/W	17 600 lm
928151019830	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	0,535	2000 K	120,77 lm/W	31 400 lm

Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk
928150919827	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	97 V	154,0 W
928151019830	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	96 V	260,0 W

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
928150919827	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	BD90
928151019830	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	BD90

		Energiforbruk	Kvikksølv	Lavt
	Full Product Name	kWh/1000 t	(Hg)-innhold	kvikksølv
Order Code			(maks.)	(Hg)-innhold
			(nom.)	
928151019830	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	260 kWh	15,1 mg	15,1 mg

MASTER SON APIA Plus Xtra

