



Oerhört effektiv och tillförlitlig vägbelysning

MASTER SON APIA Plus Xtra

Högtrycksnatriumlampa med opaliserad ytterglob, starkt ljusflöde och lång och tillförlitlig livslängd

Fördelar

- Mest kostnadseffektiv lösning (både initialt och löpande) i sin klass
- 6 års livslängd
- Maximalt ljusflöde under hela livslängden

Funktioner

- Äggformad ytterglob med beläggning
- Det keramiska urladdningsröret har den nya APIA-tekniken (Active Philips Integrated Antenna) och därmed längre livslängd (upp till sex år)
- Plus-konceptet har hög verkningsgrad, och ger ett starkt ljusflöde och förbättrat bibehållet ljusflöde
- Den robusta konstruktionen har minimalt med svetspunkter och är vibrations- och stöttålig, vilket reducerar andelen tidiga lampbortfall och förlänger lampans livslängd
- Dimbara

Användning

- Belysning på vägar och i bostadsområden
- Dekorativ strålkastarbelysning och allmänbelysning
- Industriell områdesbelysning
- Idrottsanläggningar – inomhus och utomhus

MASTER SON APIA Plus Xtra

Varning och Säkerhet


- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Versions



LPPR SON-APIA Plus-Xtra E27

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	76 mm	186 mm
MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	91 mm	227 mm
MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	91 mm	227 mm
MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	71 mm	156 mm
MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	71 mm	156 mm

Allmän information	
Driftposition	UNIVERSAL
Ljusteknik	
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,42
Färgåtergivningsindex	-
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Belagt glas

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket
928150619835	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	E27

Order Code	Full Product Name	Socket
928150719835	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	E27

MASTER SON APIA Plus Xtra

Order Code	Full Product Name	Socket
928150819827	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	E40
928150919827	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	E40

Order Code	Full Product Name	Socket
928151019830	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	E40

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X (nom)	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
928150619835	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	0,54	1900 K	76,47 lm/W	3 900 lm
928150719835	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	0,54	1900 K	89,19 lm/W	6 600 lm
928150819827	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	0,535	2000 K	100 lm/W	10 000 lm

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X (nom)	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
928150919827	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	0,535	2000 K	113,64 lm/W	17 600 lm
928151019830	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	0,535	2000 K	120,77 lm/W	31 400 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Effektförbrukning
928150619835	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	81 V	51,0 W
928150719835	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	92 V	74,0 W
928150819827	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	97 V	100,0 W

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Effektförbrukning
928150919827	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	97 V	154,0 W
928151019830	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	96 V	260,0 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lampform
928150619835	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	B70
928150719835	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	B70
928150819827	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	B75

Order Code	Full Product Name	Lampform
928150919827	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	BD90
928151019830	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	BD90

Användning och godkännande

MASTER SON APIA Plus Xtra

Full				
Order Code	Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)
928150619835	MST SON	51 kWh	9,8 mg	9,8 mg
	APIA Plus			
	Xtra 50W			
	E27			
	1SL/24			
928150719835	MST SON	74 kWh	12,2 mg	12,2 mg
	APIA Plus			
	Xtra 70W			
	E27			
	1SL/24			
928150819827	MST SON	100 kWh	16,3 mg	16,3 mg
	APIA Plus			
	Xtra			
	100W			
	E40			
	1SL/12			
928150919827	MST SON	154 kWh	15,1 mg	15,1 mg
	APIA Plus			

Full				
Order Code	Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)
928151019830	Xtra			
	150W			
	E40			
	1SL/12			
928151019830	MST SON	260 kWh	15,1 mg	15,1 mg
	APIA Plus			
	Xtra			
	250W			
	E40			
	1SL/12			

