



Yol aydınlatmasında en güvenilir çözüm

MASTER SON PIA Plus

Opalize, oval şekilli dış ampulü, yüksek ışık çıkışı ve uzun güvenilir kullanım ömrü ile Yüksek Basıncılı Sodyum lambası

Faydaları

- Üstün teknolojinin sağladığı sonuçlar:
- Düşük enerji maliyetleri sağlayan yüksek verimlilik/lümen çıkışı
- Bakım maliyetlerini düşüren uzun ve güvenilir kullanım ömrü
- Kullanım ömrü boyunca sabit ışık çıkışı

Özellikler

- Oval, beyaz kaplamalı dış ampul
- Uzun ve güvenilir bir kullanım ömrü sağlayan yeni Benzersiz Philips Entegre Anten (UPIA) konsepti ile seramik deşarj tüpü
- Yüksek verimlilikli "Plus" konsepti, yüksek ışık çıkışı ve geliştirilmiş lümen sürekliliği anlamına gelir
- Az kaynak noktalı sağlam yapısı titreşime ve şoka yüksek oranda dayanıklıdır, böylece erken bozulmaları daha da azaltır ve lamba ömrünü uzatır.

Uygulama

- Yolların ve konut alanlarının aydınlatılmasında
- Dekoratif projektör aydınlatması
- Endüstriyel alan aydınlatması
- Kapalı ve açık spor tesisleri

Güvenlik ve uyarılar

- Kontrol tertibatı kullanım-ömrü-sonu koruması içermelidir (IEC60662, IEC 62035)
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.


MASTER SON PIA Plus

Versions



LPPR SON-PIA Plus E40

Boyutlu çizim



Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12	122 mm	290 mm

