



Produkt

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Højtryksnatriumlyskilde med klar, rørformet yderkolbe, højt lysudbytte og længste levetid uden driftsforstyrrelser

Fordele

- Den mest omkostningsbesparende løsning i denne kategori
- Seks års levetid
- Konstant højt lysudbytte gennem hele levetiden

Funktioner

- Rørformet yderkolbe med hvid belægning indvendigt
- Keramisk udladningsrør med det nye APIA-koncept (Active Philips Integrated Antenna) – op til seks års driftslevetid (Xtra)
- Robust konstruktion med få svejsepunkter gør produktet meget modstandsdygtigt over for vibrationer og stød – forlænger levetiden og reducerer risikoen for for tidligt udfald
- ZrAl-getter sikrer høj bevarelse af lumen og få tilfælde af tidligt udfald
- Det effektive "Plus"-koncept sikrer et højt lysudbytte
- Helt blyfri lyskilder

Anvendelsesområder


- Vej- og beboelsesbelysning
- Dekorativ projektorbelysning
- Industriebelysning
- Indendørs og udendørs belysning ved sportsanlæg og lignende

Advarsler og sikkerhed

- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC 60662 og IEC 62035)
- Højfrekvente forkoblinger skal være i overensstemmelse med Philips LDi-retningslinjen
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Målskitse



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	48 mm	47 mm	132 mm	210 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	48 mm	65 mm	158 mm	257 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	283 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	36 mm	35 mm	102 mm	156 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

Generelle oplysninger	
Driftsposition	UNIVERSAL
Lysteknisk	
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,42
Farvegengivelsesindeks (CRI)	-
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Fod
928150019227	MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	E27
928150119227	MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	E27
928150219230	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	E40

Order Code	Full Product Name	Fod
928150319230	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	E40
928150419230	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	E40
928150519227	MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	E40

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X (nom.)	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel)	Lysstrøm
928150019227	MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	0,54	1900 K	83 lm/W	4.500 lm
928150119227	MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	0,54	1900 K	96 lm/W	7.200 lm

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X (nom.)	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel)	Lysstrøm
928150219230	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	0,535	2000 K	110 lm/W	11.550 lm
928150319230	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	0,535	2000 K	118,51 lm/W	18.200 lm

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

	Full		Korreleret	Lyseffekt	
	Product	Kromaticitetskoordinat	farvetemperatur	(nominel)	
Order Code	Name	X (nom.)	(nom.)	(nom.)	Lysstrøm
	APIA				
	Plus				
	Xtra				
	150W				
	E40				
	1SL/12				
928150419230	MST	0,535	2000 K	132 lm/W	33.700
	SON-T				lm
	APIA				
	Plus				
	Xtra				

	Full		Korreleret	Lyseffekt	
	Product	Kromaticitetskoordinat	farvetemperatur	(nominel)	
Order Code	Name	X (nom.)	(nom.)	(nom.)	Lysstrøm
	250W				
	E40				
	1SL/12				
928150519227	MST	0,535	2000 K	140 lm/W	55.400
	SON-T				lm
	APIA				
	Plus				
	Xtra				
	400W				
	E40				
	1SL/12				

Drift og el

		Lyskildens		
		strømstyrke	Spænding	
Order Code	Full Product Name	(nom.)	(nom.)	Strømforbrug
928150019227	MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	-	86 V	54,0 W
928150119227	MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	-	92 V	75,0 W
928150219230	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	1.150 mA	108 V	105 W

		Lyskildens		
		strømstyrke	Spænding	
Order Code	Full Product Name	(nom.)	(nom.)	Strømforbrug
928150319230	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	-	98 V	154,0 W
928150419230	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	-	99 V	255,0 W
928150519227	MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	-	98 V	397,0 W

Mekanik og armaturhus


Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
928150019227	MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	T35
928150119227	MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	T35
928150219230	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	T46

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
928150319230	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	T46
928150419230	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	T46
928150519227	MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	T46

Godkendelse og anvendelsesområde

		Energiforbrug	Indhold af	Indhold af
		kWh/1000 t.	kviksølv	kviksølv
Order Code	Full Product Name		(Hg) (maks.)	(Hg) (nom.)
928150019227	MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	54 kWh	9,8 mg	9,8 mg
928150119227	MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	75 kWh	12,2 mg	12,2 mg
928150219230	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	103 kWh	16,3 mg	16,3 mg
928150319230	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	154 kWh	15,1 mg	15,1 mg
928150419230	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	255 kWh	15,1 mg	15,1 mg

		Energiforbrug	Indhold af	Indhold af
		kWh/1000 t.	kviksølv	kviksølv
Order Code	Full Product Name		(Hg) (maks.)	(Hg) (nom.)
928150519227	MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	397 kWh	19,6 mg	19,6 mg



MASTER SON-T APIA Plus Xtra

