



Produktbeskrivelse

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Natriumlampe med høyt trykk med klar rørformet ytre pære, høy effekt og lang pålitelig levetid

Fordeler

- Mest kostnadseffektive løsningen (både investeringskostnader og løpende kostnader) i denne kategorien
- 6 års servicelevetid
- Høyest lumeneffekt, opprettholdes hele levetiden

Funksjoner

- Rørformet ytre pære, innvendig belagt med hvitt
- Keramisk utladingsrør med nye Active Philips Integrated Antenna (APIA), som gir forbedret, mer pålitelig og lengre levetid – opptil 6 års servicelevetid (Xtra)
- Robust utførelse med få sveiseskjøter gir høy motstandsdyktighet mot vibrasjon og støt, som igjen reduserer forekomsten av tidlige feil og forlenger lampens levetid
- ZrAl-getter sikrer høyt lumenvedlikehold og få tidligere feil
- "Plus"-konsept med høy effektivitet gir høy lyseffekt
- Lamper uten spor av bly

Søknad

- Veibelysning og offentlig belysning
- Dekorativ flombelysning, belysning
- Industriområdebelysning
- Idrettsfasiliteter, innendørs og utendørs

Warnings and safety

- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)
- HF-forkoblinger må samsvare med Philips' LDi-retningslinjer
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Versions



LPPR SONTAPIA Plus-Xtra E27

Målskisse



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	48 mm	47 mm	132 mm	210 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	48 mm	65 mm	158 mm	257 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	283 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	36 mm	35 mm	102 mm	156 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

Generell informasjon	
Driftsposisjon	UNIVERSAL
Teknisk belysning	
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,42
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
928150019227	MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	E27
928150119227	MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	E27
928150219230	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	E40

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
928150319230	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	E40
928150419230	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	E40
928150519227	MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	E40

Teknisk belysning

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Order Code	Full Product Name	Kromatisk koordinat	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	
		X (nom)	(nom.)	(Nom)	Lysytelse
928150019227	MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	0,54	1900 K	83 lm/W	4 500 lm
928150119227	MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	0,54	1900 K	96 lm/W	7 200 lm
928150219230	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	0,535	2000 K	110 lm/W	11 550 lm
928150319230	MST SON-T APIA Plus	0,535	2000 K	118,51 lm/W	18 200 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	lyskildestrom (nom.)	Spennning (nom.)	Effektforbruk
928150019227	MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	-	86 V	54,0 W
928150119227	MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	-	92 V	75,0 W
928150219230	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	1 150 mA	108 V	105 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
928150019227	MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	T35
928150119227	MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	T35
928150219230	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	T46

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t	Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
			(nom.)	(nom.)
928150019227	MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	54 kWh	9,8 mg	9,8 mg
928150119227	MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	75 kWh	12,2 mg	12,2 mg
928150219230	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	103 kWh	16,3 mg	16,3 mg
928150319230	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	154 kWh	15,1 mg	15,1 mg
928150419230	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	255 kWh	15,1 mg	15,1 mg

Order Code	Full Product Name	Kromatisk koordinat	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	
		X (nom)	(nom.)	(Nom)	Lysytelse
	Xtra 150W E40 1SL/12				
928150419230	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	0,535	2000 K	132 lm/W	33 700 lm
928150519227	MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	0,535	2000 K	140 lm/W	55 400 lm

Order Code	Full Product Name	lyskildestrom (nom.)	Spennning (nom.)	Effektforbruk
928150319230	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	-	98 V	154,0 W
928150419230	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	-	99 V	255,0 W
928150519227	MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	-	98 V	397,0 W

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
928150319230	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	T46
928150419230	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	T46
928150519227	MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	T46

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t	Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
			(nom.)	(nom.)
928150519227	MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	397 kWh	19,6 mg	19,6 mg

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

