



La solución más confiable en iluminación de caminos

MASTER SON-T PIA Plus

Lámpara de sodio de alta presión con exterior de forma tubular transparente, gran producción y mayor vida útil confiable

Beneficios

- Opciones de ahorro en la inversión inicial con el concepto "Plus"
- Alta producción de flujo luminoso, sostenido durante toda la vida útil
- Costo de mantenimiento mínimo

Características

- Lámpara exterior tubular transparente
- Tubo de descarga cerámico con el concepto único de Antena integrada Philips (Philips Integrated Antenna, PIA) que otorga una vida útil larga y confiable
- El concepto "Plus" de alta eficacia se traduce en una gran salida de luz y una conservación mejorada del flujo luminoso
- La confección sólida con pocos puntos de soldadura es muy resistente a las vibraciones y los impactos, lo que reduce aún más las fallas tempranas y extiende la vida útil de la lámpara
- Con atenuación

Aplicaciones

- Iluminación de caminos y residencial
- Iluminación, proyección decorativa
- Iluminación de áreas industriales
- Instalaciones de deportes recreativos de interior y exterior

MASTER SON-T PIA Plus

Advertencias y seguridad


- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Versions



LPPR SON-TPIA Plus E40

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm
MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	48 mm	64 mm	158 mm	257 mm

MASTER SON-T PIA Plus

Información general	
Tapa-base	E40
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL
Información técnica sobre la luz	
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0.535
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2000 K
Índice de producción de color (IRC)	-
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	T46
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	15.1 mg

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
928144709230	MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	0.420	125 lm/W	33,000 lm
928150909230	MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	0.42	115.16 lm/W	17,800 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nominal)	Consumo de energía
928144709230	MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	109 V	264 W

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nominal)	Consumo de energía
928150909230	MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	104 V	155.0 W

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía kWh/1000 h	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
928144709230	MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	257 kWh	15.1 mg
928150909230	MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	155 kWh	15 mg

