



A solução mais confiável para a iluminação de estradas.

MASTER SON-T PIA Plus

Lâmpada de vapor de sódio de alta pressão com bulbo externo tubular transparente, alto fluxo, vida útil longa.

Benefícios

- Opções de economia no investimento inicial com o conceito "Plus".
- Alto fluxo, mantido por toda a vida útil.
- Mínimo custo de manutenção.

Características

- Bulbo externo tubular transparente.
- Tubo de descarga cerâmico com o exclusivo conceito Philips Integrated Antenna (PIA) que proporciona uma vida útil longa.
- O conceito "Plus" com alta eficiência converte-se em alto fluxo e melhor manutenção de lúmen.
- A construção robusta com poucos pontos de soldagem é extremamente resistente a vibração e impacto, reduzindo ainda mais a probabilidade de falhas prematuras e aumentando a vida útil da lâmpada.

Aplicação

- Iluminação externa de vias públicas, áreas esportivas (recreativas) e áreas industriais (warehouses)

MASTER SON-T PIA Plus

Avisos e Segurança


- A quebra da lâmpada raramente poderá impactar na saúde das pessoas. Se a lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as partes, preferencialmente com luvas. Coloque estas partes em uma sacola plástica selada e leve ao local apropriado de descarte para reciclagem. Não utilize aspirador.

Versions



LPPR SON-TPIA 0007

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 70W E E27	36 mm	42 mm	104 mm	156 mm



MASTER SON-T PIA Plus

