



Giải pháp tin cậy nhất cho chiếu sáng đường bộ

MASTER SON-T PIA Plus

Đèn natri áp suất cao với vỏ bọc dạng ống trong suốt, độ sáng cao, công năng ổn định và bền bỉ

Lợi ích

- Tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu với khái niệm "Plus"
- Cho quang thông cao và ổn định suốt thời gian sử dụng
- Chi phí bảo trì rất thấp

Tính năng

- Vỏ bọc dạng ống tròn trong suốt
- Ống phóng điện bằng sứ áp dụng công nghệ Ấng ten Tích hợp Độc đáo của Philips (PIA) kéo dài thời gian sử dụng ổn định của đèn
- Khái niệm "Plus" với hiệu suất cao chuyển hóa thành lượng quang thông đầu ra lớn, hệ số duy trì quang thông được cải thiện
- Kết cấu chắc chắn với ít điểm hàn ghép, khả năng chống chịu rung chấn và va đập cao, ngoài ra còn giảm tỷ lệ hỏng sớm và kéo dài tuổi thọ bóng đèn
- Tính năng làm mờ

Ứng dụng

- Chiếu sáng đường giao thông và dân sinh
- Làm đèn pha trang trí và chiếu sáng đơn thuần
- Chiếu sáng khu công nghiệp
- Công trình thể thao giải trí trong nhà và ngoài trời

MASTER SON-T PIA Plus

Cảnh báo và An toàn


- Bộ điều khiển phải có tính năng bảo vệ vào cuối thời hạn sử dụng (IEC60662, IEC 62035)
- Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.

Phiên bản



LPPR SON-TPIA 0007

Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12	47 mm	47 mm	132 mm	209 mm
MST SON-T PIA Plus 150W E40 1SL/12	47 mm	61 mm	132 mm	209 mm
MSTSON-TPIA Plus 70W E27 1CT/12	35,75 mm	42 mm	102 mm	156 mm

Thông tin chung	
Vị trí vận hành	UNIVERSAL
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Tọa độ màu Y (Danh định)	0,42
Chỉ số hoàn màu (CRI)	-
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Cơ khí và vỏ đèn	
Lớp hoàn thiện bóng đèn	Trong suốt

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Đế dui đèn
928483300095	MST SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12	E40
928483400095	MST SON-T PIA Plus 150W E40 1SL/12	E40

Order Code	Full Product Name	Đế dui đèn
928483200094	MSTSON-TPIA Plus 70W E27 1CT/12	E27

MASTER SON-T PIA Plus

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Tọa độ màu X (Danh định)	Nhiệt độ màu tương quan		
			(Danh định)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông
928483300095	MST SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12	0,535	2000 K	105 lm/W	10.600 lm
928483400095	MST SON-T PIA Plus 150W E40 1SL/12	0,535	2000 K	115 lm/W	17.800 lm

Order Code	Full Product Name	Tọa độ màu X (Danh định)	Nhiệt độ màu tương quan		
			(Danh định)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông
928483200094	MSTSON-TPIA Plus 70W E27 1CT/12	0,54	1900 K	91 lm/W	6.650 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Điện áp (Danh định)	Mức tiêu thụ điện
928483300095	MST SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12	100 V	101,0 W
928483400095	MST SON-T PIA Plus 150W E40 1SL/12	100 V	155,0 W

Order Code	Full Product Name	Điện áp (Danh định)	Mức tiêu thụ điện
928483200094	MSTSON-TPIA Plus 70W E27 1CT/12	93 V	74,0 W

Cơ khí và vỏ đèn

Order Code	Full Product Name	Hình dạng bóng đèn
928483300095	MST SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12	T46
928483400095	MST SON-T PIA Plus 150W E40 1SL/12	T46

Order Code	Full Product Name	Hình dạng bóng đèn
928483200094	MSTSON-TPIA Plus 70W E27 1CT/12	T35

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	Hàm lượng thủy ngân	
			(Hg) (Tối đa)	(Hg) (Danh định)
928483300095	MST SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12	101 kWh	16,3 mg	14,3 mg
928483400095	MST SON-T PIA Plus 150W E40 1SL/12	155 kWh	15,1 mg	13,9 mg
928483200094	MSTSON-TPIA Plus 70W E27 1CT/12	73 kWh	12,2 mg	12,2 mg

