



Opis produktu

SON-T

Wysokoprężna lampa sodowa

Korzyści

- Wysoka niezawodność, a tym samym niskie koszty utrzymania oświetlenia

Cechy

- Przezroczysta tubularna bańka
- Wysoka skuteczność świetlna
- Mocna konstrukcja zapewnia odporność na drgania i wstrząsy oraz podwyższa trwałość lampy
- Możliwość regulacji strumienia świetlnego

Zastosowanie

- W oświetleniu drogowym i osiedlowym
- W oświetleniu przemysłowym i handlowym
- W zewnętrznym i wewnętrznym oświetleniu obiektów sportowych i rekreacyjnych
- W dekoracyjnym oświetleniu projektorowym

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Wersje




LPPR SON-T E40



LPPR SON-T E27

Rysunki techniczne



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm
SON-T 70W/220 E27 1CT/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

Informacje ogólne	
Pozycja robocza	UNIWERSALNE
Dane techniczne oświetlenia	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	-
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Podstawa-nasadka
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	E40

Order Code	Full Product Name	Podstawa-nasadka
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	E27

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Współrzędna		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
		Chromatyczności X (Nom)	Chromatyczności Y (Nom)	
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	-	-	130 lm/W

Order Code	Full Product Name	Współrzędna		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
		Chromatyczności X (Nom)	Chromatyczności Y (Nom)	
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	0,540	0,413	84 lm/W

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Napięcie (Nom)	Zużycie energii
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	100 V	960,0 W

Order Code	Full Product Name	Napięcie (Nom)	Zużycie energii
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	90 V	70,0 W

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	T65

Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	T35

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	
		elektrycznej w kWh/1000 h	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	1 056 kWh	23 mg
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	77 kWh	16,3 mg

