



Descripción del producto

SON

Lámpara de sodio de alta presión con bulbo exterior ovoide opalino

Beneficios

- SON es una solución rentable y confiable en sodio de alta presión

Características

- Ovoide, bulbo externo revestido interiormente en blanco
- Gran eficacia luminosa
- La confección sólida es resistente a la vibración y los impactos, lo que conduce a una vida útil confiable
- Atenuación posible con control dedicado

Aplicaciones

- Iluminación de caminos y residencial
- Proyección decorativa
- Aplicaciones comerciales e industriales

Advertencias y seguridad

- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevéla a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.


SON

Versions



LPPR SON E40 E39

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
SON 250W E E40 CO 1SL	91 mm	226 mm

