



Termékleírás

SON

Nagynyomású nátriumlámpa ovális, opál külső burával

Előnyök

- A SON egy költségghatékony és megbízható megoldás

Szolgáltatások

- Ovális, belülről fehérre bevont külső bura
- Magas fényhasznosítás
- Robusztus konstrukció kevesebb hegesztési ponttal, így vibráció- és ütésálló
- A szabályozás speciális előtéttel lehetséges

Alkalmazás

- Út- és lakóövezet világítás
- Dekoratív fényárvilágítás
- Kereskedelmi és ipari alkalmazások

Figyelmeztetések és biztonság

- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC60662, IEC 62035)
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészséget. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Versions




LPPR SON E27 E26



LPPR SON-I CO

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
SON 50W/220 I E27 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS
Technikai adatok	
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	1900 K
Színvisszaadási index (CRI)	-
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt bevonatú üveg

Technikai adatok

Order	Full Product	Színérték X koordinátája	Színérték Y koordinátája	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
Code	Name	(névleges)	(névleges)	(névleges)	
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	0,540	0,420	80 lm/W	-

Order	Full Product	Színérték X koordinátája	Színérték Y koordinátája	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
Code	Name	(névleges)	(névleges)	(névleges)	
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	0,54	0,42	78 lm/W	5 600 lm

Order Code	Full Product Name	Színérték X koordinátája (névleges)	Színérték Y koordinátája (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24	0,54	0,42	70 lm/W	3 700 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Feszültség (névleges)	Teljesítményfelvétel
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	95 V	72,5 W
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	90 V	71,5 W

Order Code	Full Product Name	Feszültség (névleges)	Teljesítményfelvétel
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24	85 V	52,5 W

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	BF70
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	B70

Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24	B70

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra	Higanytartalom (Hg) (maximum)	Higanytartalom (Hg) (névleges)
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	73 kWh	16,3 mg	16,3 mg
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	72 kWh	16,3 mg	16,3 mg
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24	53 kWh	12 mg	12 mg

