



Descrierea produsului

SON

Lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune cu capsulă exterioară opalescentă în formă ovală

Beneficii

- Sursele SON sunt eficiente din punct de vedere al costurilor și reprezintă o soluție fiabilă în gama de surse cu vapori de sodiu de înaltă presiune

Caracteristici

- Balon extern ovoid cu înveliș intern alb
- Eficacitate luminoasă foarte ridicată
- Construcție robustă rezistentă la vibrații și șocuri ce permite o funcționare fiabilă
- Reglarea fluxului luminos este posibilă prin utilizarea unui variator adecvat


Cerere

- Zone publice și urbane
- Iluminat decorativ de proiectare
- Iluminat industrial și comercial

Warnings and safety

- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC60662, IEC 62035)
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Cote



Product	D (max)	C (max)
SON 50W/220 E27 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 50W/220 I E27 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Poziție de funcționare	UNIVERSAL
Date tehnice lumină	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	1900 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	-
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Sticlă vopsită

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Randament			
		Coordonată cromatică X (nom.)	Coordonată cromatică Y (nom.)	luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
18195430	SON 50W/220 E27 1CT/24	0,540	0,420	68 lm/W	3.600 lm
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	0,540	0,420	80 lm/W	-

Order Code	Full Product Name	Randament			
		Coordonată cromatică X (nom.)	Coordonată cromatică Y (nom.)	luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	0,54	0,42	78 lm/W	5.600 lm
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24	0,54	0,42	70 lm/W	3.700 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Tensiune (nom.)	Consum de curent
18195430	SON 50W/220 E27 1CT/24	85 V	53,0 W
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	95 V	72,5 W

Order Code	Full Product Name	Tensiune (nom.)	Consum de curent
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	90 V	71,5 W
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24	85 V	52,5 W

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Formă bec
18195430	SON 50W/220 E27 1CT/24	BF70
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	BF70

Order Code	Full Product Name	Formă bec
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	B70
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24	B70

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/ 1000 h	Conținut de mercur (Hg) (max.)	Conținut de mercur (Hg) (nom.)
18195430	SON 50W/220 E27 1CT/24	53 kWh	9,8 mg	9,8 mg
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	73 kWh	16,3 mg	16,3 mg
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	72 kWh	16,3 mg	16,3 mg
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24	53 kWh	12 mg	12 mg

