



Svetelný zdroj:

SON

Vysokotlakové sodíkové výbojky s trubicou so spekaným oxidom hliníka vo vákuovej banke z tvrdého skla

Výhody

- Výbojky SON Pro úspornejšie než bežná verzia zdrojov

Vlastnosti

- Svetelná účinnosť až 130 lm/W
- Oválna vonkajšia banka, s bielou vrstvou na vnútornom povrchu
- Výbojková trubica naplnená sodíkovým amalgámom a xenónovým štartovacím plynom
- Výbojky SON-I majú zabudovaný zapalovač

Aplikácie

- Verejné priestranstvá a mestské ulice a námestia
- Dekoratívne svetlometové osvetlenie
- Osvetlenie priemyselných, obchodných a komerčných priestorov

Varovanie a ochrana


- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci jeho životnosti (normy IEC60662, IEC 62035)
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Versions



LPPR SON E27 E26

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	C (max)
SON 50W/220 I E27 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Všeobecné informácie	
Pätica	E27
Prevádzková poloha	UNIVERSAL
Svetelné technické	
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	1900 K
Index podania farieb (CRI)	-
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Sklo s povrchovou úpravou

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Chromatická súradnica X (nom.)	Chromatická súradnica Y (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	0,540	0,420	80 lm/W	-
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	0,54	0,42	78 lm/W	5 600 lm

Order Code	Full Product Name	Chromatická súradnica X (nom.)	Chromatická súradnica Y (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24	0,54	0,42	70 lm/W	3 700 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Napätie (nom.)	Spotreba
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	95 V	72,5 W
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	90 V	71,5 W

Order Code	Full Product Name	Napätie (nom.)	Spotreba
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24	85 V	52,5 W

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Tvar žiarovky
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	BF70
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	B70

Order Code	Full Product Name	Tvar žiarovky
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24	B70

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h	Obsah ortuti (Hg) (max.)	Obsah ortuti (Hg) (nom.)
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	73 kWh	16,3 mg	16,3 mg
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	72 kWh	16,3 mg	16,3 mg
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24	53 kWh	12 mg	12 mg

