



Produktbeskrivning

SON

Högtrycksnatriumlampa med opaliserad äggformad ytterglob

Fördelar

- SON är en kostnadseffektiv och tillförlitlig högtrycksnatriumlösning

Funktioner

- Äggformad ytterkolv med vit beläggning på insidan
- Högt ljusutbyte
- Den robusta konstruktionen är vibrations- och stöttålig, för garanterat lång livslängd
- Ljusreglering möjlig med särskilt driftdon

Användning

- Belysning på vägar och i bostadsområden
- Dekorativ stälkastarbelysning
- Kommersiella och industriella användningsområden

Varning och Säkerhet

- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Versions




LPPR SON E27 E26



LPPR SON-I CO

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
SON 50W/220 E27 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 50W/220 I E27 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Allmän information	
Socket	E27
Driftposition	UNIVERSAL
Ljusteknik	
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	1900 K
Färgåtergivningsindex	-
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Belagt glas

Ljusteknik

Full					Ljusutbyte					Full					Ljusutbyte				
Product		Kromaticitetskoordinat		Kromaticitetskoordinat		(märkvärde)		Full		Kromaticitetskoordinat		Kromaticitetskoordinat		(märkvärde)		Ljusutbyte		Ljusflöde	
Order Code	Name	X (nom)	Y (nom)	X (nom)	Y (nom)	(nom)	Lju	Order Code	Name	X (nom)	Y (nom)	X (nom)	Y (nom)	(nom)	Lju	Order Code	Name	X (nom)	Y (nom)
928152908835	SON	0,540	0,420	0,540	0,420	68 lm/W	3 600	928152908835	SON	0,540	0,420	0,540	0,420	80 lm/W	-	928152908835	SON	0,540	0,420
	50W/2								70W E										
	20 E27								E27 CO										
	1CT/24								1CT/24										

	Full			Ljusutbyte		Full			Ljusutbyte		
	Product	Kromaticitetskoordinat	Kromaticitetskoordinat	(märkvärde)		Product	Kromaticitetskoordinat	Kromaticitetskoordinat	(märkvärde)		
Order Code	Name	X (nom)	Y (nom)	(nom)	Lju	Order Code	Name	X (nom)	Y (nom)	(nom)	Ljusflöde
928150108828	SON	0,54	0,42	78 lm/W	5 600 lm		20 I E27				
	70W/22						1CT/24				
	0 I E27										
	1CT/24										
928150808828	SON	0,54	0,42	70 lm/W	3 700 lm						
	50W/2										

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Effektförbrukning	Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Effektförbrukning
928152908835	SON 50W/220 E27 1CT/24	85 V	53,0 W	928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	90 V	71,5 W
928486700091	SON 70W E E27 CO 1CT/24	95 V	72,5 W	928150808828	SON 50W/220 I E27 1CT/24	85 V	52,5 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lampform	Order Code	Full Product Name	Lampform
928152908835	SON 50W/220 E27 1CT/24	BF70	928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	B70
928486700091	SON 70W E E27 CO 1CT/24	BF70	928150808828	SON 50W/220 I E27 1CT/24	B70

Användning och godkännande

Full					Full				
Product					Energiförbrukning				
Kvicksilverinnehåll					Kvicksilverinnehåll				
Order Code	Name	kWh/1 000 tim	(Hg) (max)	(Hg) (nom)	Order Code	Name	kWh/1 000 tim	(Hg) (max)	(Hg) (nom)
928152908835	SON	53 kWh	9,8 mg	9,8 mg	0 I E27				
	50W/22				1CT/24				
	0 E27								
	1CT/24				928150808828	SON	53 kWh	12 mg	12 mg
928486700091	SON	73 kWh	16,3 mg	16,3 mg	50W/22				
	70W E				0 I E27				
	E27 CO				1CT/24				
	1CT/24								
928150108828	SON	72 kWh	16,3 mg	16,3 mg					
	70W/22								

