



# Nous pensons petit, vous pouvez donc voir grand

## MasterColor CDM-TM

Présentation de la plus petite lampe aux halogénures métalliques à brûleur céramique de 20 W avec ballast électronique e-Vision® unique. Cette solution visuellement agréable et financièrement gratifiante permet de mettre l'accent sur votre marchandise et non sur l'encombrement au plafond.

### Avantages

- La miniaturisation réduit la taille des luminaires et l'encombrement au plafond tout en mettant l'accent sur la marchandise.
- Précision de positionnement dans le réflecteur pour des performances de réflecteur optimales.
- La lampe, le ballast électronique et la base de lampe à verrouillage par rotation constituent un système et sont conçus pour une installation et un remplacement de lampe faciles.

### Fonctions

- Le fonctionnement économe en énergie du système réduit les coûts d'exploitation.
- Excellente qualité couleur jusqu'à 90 CRI, 3 000 K.
- La lampe est jusqu'à 40 % plus petite que la norme de l'industrie.
- La lampe, le ballast électronique et la base de lampe à verrouillage par rotation constituent un système.
- Disponible en 20 et 35 watts.

### Application

- Solution idéale pour l'éclairage scénique et d'accentuation, dans les applications extérieures commerciales et architecturales.

Mises en garde et sécurité


• R « AVERTISSEMENT : ces lampes peuvent provoquer des brûlures sérieuses de la peau ou des inflammations oculaires dues au rayonnement ultraviolet de courte longueur d'onde si l'enveloppe extérieure de la lampe est cassée ou perforée. Ne pas utiliser dans un endroit où des personnes sont susceptibles de rester plus que quelques minutes à moins d'être équipé(e) d'une protection appropriée ou d'employer d'autres mesures de sécurité. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement dès que l'enveloppe extérieure est cassée ou perforée sont disponibles dans le commerce. » Cette lampe est conforme aux normes de performances prévues par la FDA en matière d'irradiations 21 CFR section de chapitre J. (USA :21 CFR 1040.30 Canada : SOR/DORS/80-381)

Versions



LPPR CDM-Tm 0001

Schéma dimensionnel



| Product           | D (max) | D       | O    | L (min) | L (max) | L    | C (max) |
|-------------------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|
| MASTERC CDM-Tm    | 13,2 mm | 0,44 in | 3 mm | 22,3 mm | 22,9 mm | 22,6 | 52 mm   |
| Mini 20W/830 PGJ5 |         |         |      |         |         | mm   |         |
| 1CT/12            |         |         |      |         |         |      |         |



## MasterColor CDM-TM

