



Lámpara estándar de haluro metálico con interruptor de encendido

Lámpara estándar de haluro metálico con interruptor de encendido

Alto rendimiento, larga vida útil y calidad de luz superior. Lámpara de haluro metálico de bajo consumo compacta que proporciona una luz brillante y nítida con una larga vida útil y una alta eficacia.

Características

- Vida útil prolongada de 20.000 horas para las lámparas de 360 y 400 W.
- Hasta 100 lm/W.

Aplicaciones

- Ideal para grandes/bajas alturas en industrias y comercios, y lotes de estacionamiento.

Advertencias y seguridad

- R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No usarlas donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)

Lámpara estándar de haluro metálico con interruptor de encendido

Versions




LPPR D-MH-R BT37 CL




LPPR D-MH-R BT56 CL


Plano de dimensiones



Product	D	C (max)
MH400/U/ED28 1/12PK	3.5 in	8.313 in



Product	D	C (max)
MH1000/U/BT37 1/6PK	4.6 in	11.5 in



Product	D	C (max)
MH1000/U 1/6PK	7 in	15.375 in
MH1500/U 1/6PK	7 in	15.4 in

Lámpara estándar de haluro metálico con interruptor de encendido

Información general	
Tapa-base	E39
Información técnica sobre la luz	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente
Material del foco	Cristal duro
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	No aplica

Información general

Order Code	Full Product Name	Posición de funcionamiento	Order Code	Full Product Name	Posición de funcionamiento
928601179701	MH1000/U/BT37 1/6PK	UNIVERSAL	928601179901	MH1000/U 1/6PK	UNIVERSAL
928601151303	MH400/U/ED28 1/12PK	UNIVERSAL	928601179401	MH1500/U 1/6PK	H15

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Coordenada de cromaticidad X (nominal)	Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	Designación de color (IRC)	Índice de producción de color	Eficacia lumínica (promedio) (mín.)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
928601179701	MH1000/U/BT37 1/6PK	0.385	0.390	Blanco frío (CW)	65	-	110 lm/W
928601151303	MH400/U/ED28 1/12PK	0.390	0.400	Blanco frío (CW)	57	80 lm/W	90 lm/W
928601179901	MH1000/U 1/6PK	0.385	0.390	Blanco (WH)	65	-	110 lm/W
928601179401	MH1500/U 1/6PK	0.385	0.390	Blanco (WH)	65	-	113 lm/W

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de la lámpara (nominal)	Voltaje (nominal)	Consumo de energía	Order Code	Full Product Name	Corriente de la lámpara (nominal)	Voltaje (nominal)	Consumo de energía
928601179701	MH1000/U/BT37 1/6PK	4.1 A	263 V	-	928601179901	MH1000/U 1/6PK	4.1 A	263 V	-
928601151303	MH400/U/ED28 1/12PK	3.25 A	135 V	400 W	928601179401	MH1500/U 1/6PK	6.2 A	268 V	-

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma del foco	Order Code	Full Product Name	Forma del foco
928601179701	MH1000/U/BT37 1/6PK	BT37	928601179901	MH1000/U 1/6PK	BT56
928601151303	MH400/U/ED28 1/12PK	ED28	928601179401	MH1500/U 1/6PK	BT56

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
928601179701	MH1000/U/BT37 1/6PK	-	151.0 mg

Lámpara estándar de haluro metálico con interruptor de encendido

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
928601151303	MH400/U/ED28 1/12PK	52.0 mg	-
928601179901	MH1000/U 1/6PK	151.0 mg	-
928601179401	MH1500/U 1/6PK	-	228.0 mg

