



Lámpara de bajo consumo con forma de espiral decorativa y de calidad confiable

Eco Twister

Esta lámpara pequeña, compacta y con forma de espiral ofrece una vida útil de hasta 6000 horas. La familia incluye productos de 8 a 23 W, lo que permite un reemplazo sencillo de la mayoría de las lámparas GLS de 30 a 100 W.

Beneficios

- Más de un 80 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes de potencia lumínica similar
- Vida útil promedio hasta 6 veces mayor que las lámparas incandescentes
- El estilo decorativo de la lámpara en forma de espiral significa que se puede utilizar en aplicaciones donde se encuentra visible directamente

Características

- Alternativa con forma de espiral para las lámparas incandescentes
- Mejor distribución de la luz que con las lámparas CFLi tubulares (stick)
- Bajo contenido de mercurio
- Menor tamaño con más brillo

Aplicaciones

- Muy utilizada para reemplazar lámparas incandescentes en todo tipo de aplicaciones de iluminación general
- No apto para dispositivos con regulación de intensidad o electrónicos

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico cerrada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.
- Las lámparas fluorescentes compactas deben tratarse como desechos especiales; deben llevarse a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. La asociación de la industria europea de la iluminación ha establecido una infraestructura que permite reciclar mercurio, otros metales, vidrio, etc.



Versions

8 W (30 W) E27 cap Compact
fluorescent Spiral bulb - RFT

20 W (90 W) Compact fluorescent
Spiral bulb - RFT



Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)	F (max)
8 W (30 W) E27 cap Compact fluorescent Spiral bulb	46 mm	81.5 mm	40 mm

Product	D (max)	C (max)	F (max)
20 W (80 W) Compact fluorescent Spiral bulb	55 mm	108.5 mm	46.5 mm

Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil promedio (horas)	6,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	4,000
Vida útil nominal	6,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	77
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	<2 s
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Voltaje (nominal)	110-127 V
Tiempo de inicio (nominal)	0.3 s
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	Espiral
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2 mg

Información técnica sobre la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Coordenada de	Coordenada de	Designación de color	Temperatura de
		cromaticidad X (nominal)	cromaticidad Y (nominal)		color correlacionada (nominal)
929689000801	8 W (30 W) E27 cap Compact fluorescent Spiral bulb	313	337	luz natural fría	6500 K
929689001301	20 W (80 W) Compact fluorescent Spiral bulb	463	420	Blanco cálido (WW)	2700 K

Información técnica sobre la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica		
		Código de color	(promedio) (nominal)	Flujo luminoso
929689000801	8 W (30 W) E27 cap Compact fluorescent Spiral bulb	865	53 lm/W	424 lm

Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica		
		Código de color	(promedio) (nominal)	Flujo luminoso
929689001301	20 W (80 W) Compact fluorescent Spiral bulb	827	59 lm/W	1,180 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de la lámpara (nominal)	Consumo de energía
929689000801	8 W (30 W) E27 cap Compact fluorescent Spiral bulb	110 mA	8 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de la lámpara (nominal)	Consumo de energía
929689001301	20 W (80 W) Compact fluorescent Spiral bulb	270 mA	20 W

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
929689000801	8 W (30 W) E27 cap Compact fluorescent Spiral bulb	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
929689001301	20 W (80 W) Compact fluorescent Spiral bulb	20 kWh

