



Actualización de la luminaria con una alternativa LED más eficiente y preparada para el futuro.

Heritage LED Retrofit IP66

Diseñado especialmente para Faroles Clásicos y para la primera generación de variantes LED, el Retrofit LED IP66 ofrece varias ventajas eficaces: mayor eficiencia energética y seguridad para las instalaciones existentes, con una clasificación de cerramiento más fiable (IP66). Además, se conserva la estética tradicional o histórica de la luminaria. Gracias a la gama de passe-partouts específicos, el Retrofit LED permite un proceso de recambio rápido y sencillo en nuestras luminarias Villa, Jargeau y Micenas 1 y 2 convencionales (o LED). Además, el passe-partout universal y ajustable completa la línea y permite adaptar la mayoría de las demás luminarias de forma cuadrada, aunque no sean de Philips. El Retrofit LED está disponible con diversas ópticas adaptadas según su aplicación, lo que permite la sustitución punto a punto de las fuentes de luz convencionales. La plataforma LED optimizada Philips Ledgine de alto rendimiento permite obtener un ahorro significativo en comparación con el alumbrado urbano convencional, además de una rápida recuperación de la inversión. El retrofit LED incluye una amplia variedad de temperaturas de color cálidas estándar que ayuda a garantizar que la instalación conserve el ambiente acogedor de las lámparas de sodio. El retrofit LED está diseñado para clientes que desean ahorrar energía y reducir sus costes de mantenimiento con una solución fácil de instalar, pero conservando la estética histórica de sus instalaciones. Además, las luminarias quedan preparadas para futuras actualizaciones.

Heritage LED Retrofit IP66

Beneficios

- Solución específica o ajustable, preparada para actualizaciones futuras: diseñada para durar y dar cabida a los cambios tecnológicos
- Luminaria energéticamente eficiente: ahorro energético de hasta un 40 - 60 % en comparación con las antiguas instalaciones convencionales
- Vida útil prolongada y fiable: costes de mantenimiento reducidos y vida útil más prolongada (hasta 100.000 horas)

Características

- Retrofit a LED IP66 de equipo y unidad óptica para la máxima seguridad y fiabilidad durante una larga vida útil
- Fácil adaptación a cualquier luminaria tradicional cuadrada: passe-partout específico (familias de productos Villa, Jargeau y Micenas 1 y 2) o ajustable (para luminarias con dimensiones internas de entre 305x305 mm y 405x405 mm)
- Amplio surtido de temperaturas de color: 2200K, 2700K, 3000K y 4000K
- Instalación in situ fácil y rápida
- Mayor optimización del nivel de flujo de rendimiento gracias a Philips L-Tune

Aplicaciones

- Carreteras y calles
- Áreas residenciales
- Parques y plazas


Advertencias y seguridad

- Con la excepción de la integración de este producto en las luminarias Philips Jargeau, Villa o Micenas 1, variantes convencionales o LED, Signify N.V. no acepta ninguna responsabilidad en lo que se refiere a la fijación mecánica de este producto en ninguna otra luminaria ni en ninguna otra construcción de montaje, ni tampoco a ningún otro aspecto relacionado con la fijación. Es responsabilidad exclusiva del cliente asegurarse de que este producto se monta y fija de manera segura y confiable.

Versions



Villa LED retrofit kit with white mask



Micenas 2 LED retrofit kit with black mask

Heritage LED Retrofit IP66

Versions



Villa LED retrofit kit with black mask



Micenas 1 LED retrofit kit with black mask







Universal LED retrofit kit with black mask



Round LED retrofit kit with black mask

Plano de dimensiones



Heritage LED Retrofit IP66

Plano de dimensiones



Detalles del producto



Universal LED retrofit kit



Universal LED retrofit kit



Micenas 1 LED retrofit kit
passepartout



Universal LED retrofit kit




Universal LED retrofit kit




Universal LED retrofit kit

Heritage LED Retrofit IP66

Detalles del producto




Universal LED retrofit kit




Villa LED retrofit kit passepartout



Universal LED retrofit kit



Micenas 2 LED retrofit kit
passepartout



Round LED retrofit kit
passepartout

Heritage LED Retrofit IP66

Información general	
Driver incluido	Sí
Código de familias de lámparas	LED50
Fuente de luz sustituible	Sí
Número de unidades de equipo	1 unidad
Service tag	Sí
Datos técnicos de la luz	
Ratio de potencia lumínica ascendente	0,01
Controles y regulación	
Regulable	No
Nivel máximo de atenuación	No aplicable
Mecánicos y de carcasa	
Tipo de cubierta óptica	Cristal plano
Color de la carcasa	Negro
Índice de protección frente a choque mecánico	IK09
Código de protección de entrada	IP66
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	-
Post-top en ángulo de inclinación estándar	-
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Marca de inflamabilidad	-

Datos técnicos de la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Apertura de haz de luz de la luminaria	Color de la fuente de luz	Temperatura de color	Índice de reproducción cromática (IRC)
				correlacionada (nom.)	
22135200	EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10	30° - 5° x 153°	830 blanco	3000 K	80
cálido					
22132100	EDP771 LED50/730 II MK-BK DS50 FG H07RN-	152° x 155°	730 blanco	3000 K	70
cálido					
22129100	EDP768 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	30° - 5° x 153°	830 blanco	3000 K	80
cálido					
22131400	EDP770 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	30° - 5° x 153°	830 blanco	3000 K	80
cálido					
22133800	EDP772 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-	30° - 5° x 153°	830 blanco	3000 K	80
cálido					
22137600	EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10	30° - 5° x 153°	727 blanco	2700 K	70
cálido					
22134500	EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-	30° - 5° x 153°	830 blanco	3000 K	80
cálido					
22138300	EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	30° - 5° x 153°	830 blanco	3000 K	80
cálido					

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Tipo de óptica al aire
			libre
22135200	EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10	3.700 lm	Distribución media 50
22132100	EDP771 LED50/730 II MK-BK DS50 FG H07RN-	3.400 lm	Distribución simétrica 50
22129100	EDP768 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	3.500 lm	Distribución media 50
22131400	EDP770 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	3.500 lm	Distribución media 50

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Tipo de óptica al aire
			libre
22133800	EDP772 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-	3.850 lm	Distribución media 50
22137600	EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10	3.850 lm	Distribución media 50
22134500	EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-	3.350 lm	Distribución media 50
22138300	EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	3.350 lm	Distribución media 50

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Surge Protection (Common/Differential)
22135200	EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10	38 W	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 10 kV en modo diferencial y 10 kV en modo común

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Surge Protection (Common/Differential)
22132100	EDP771 LED50/730 II MK-BK DS50 FG H07RN-	31,5 W	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 6 kV en modo diferencial y 8 kV en modo común

Heritage LED Retrofit IP66

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Surge Protection (Common/Differential)
22129100	EDP768 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	38 W	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 10 kV en modo diferencial y 10 kV en modo común
22131400	EDP770 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	38 W	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 10 kV en modo diferencial y 10 kV en modo común
22133800	EDP772 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-	38,5 W	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 6 kV en modo diferencial y 8 kV en modo común

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Surge Protection (Common/Differential)
22137600	EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10	35 W	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 10 kV en modo diferencial y 10 kV en modo común
22134500	EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-	38 W	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 6 kV en modo diferencial y 8 kV en modo común
22138300	EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	38 W	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 10 kV en modo diferencial y 10 kV en modo común

Datos de producto

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
22135200	EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10	EDP768
22132100	EDP771 LED50/730 II MK-BK DS50 FG H07RN-	EDP771
22129100	EDP768 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	EDP768
22131400	EDP770 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	EDP770

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
22133800	EDP772 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-	EDP772
22137600	EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10	EDP772
22134500	EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-	EDP773
22138300	EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	EDP773

