



Mise à niveau de votre installation classique vers une solution LED à haute efficacité énergétique et à l'épreuve du temps.

kit rétrofit LED Heritage

Spécialement conçu pour les luminaires classiques et les déclinaisons LED de première génération, notre kit rétrofit LED Heritage IP66 offre plusieurs avantages de taille : les installations existantes deviennent moins énergivores et plus sûres, avec un indice de protection du boîtier plus élevé (IP66). L'esthétique du luminaire, qu'elle soit classique ou historique, est entièrement préservée. Grâce à sa gamme de passe-partout dédiés, le kit LED Heritage assure un remplacement rapide et aisé dans nos luminaires conventionnels (ou LED) Villa, Jargeau, Micenas 1 et 2, tandis qu'un passe-partout universel et ajustable complète la gamme et permet un remplacement dans la plupart des autres types de luminaires carrés, y compris de luminaires de marque autre que Philips. Le kit rétrofit LED Heritage comporte un vaste choix d'optiques adaptées aux diverses applications, ce qui permet un remplacement point par point des sources lumineuses conventionnelles. Sa plateforme optimisée LED Philips LEDGINE haute performance permet de réaliser des économies substantielles par rapport aux éclairages urbains classiques et de bénéficier d'un rapide retour sur investissement. Le kit rétrofit LED Heritage offre un large choix de températures de couleur chaude standard, ce qui permet à l'installation de conserver l'ambiance chaleureuse des lampes à vapeur de sodium. Il est conçu pour les clients qui souhaitent réduire leurs coûts de maintenance et leurs dépenses énergétiques grâce à une solution facile à installer tout en préservant

kit rétrofit LED Heritage

l'esthétique historique de leurs installations. Il permet également de les rendre compatibles avec les dernières solutions de gestion de l'éclairage.

Avantages

- Solution dédiée ou ajustable, adaptée aux mises à niveau futures : conçue pour durer et capable d'intégrer les évolutions technologiques
- Luminaire à haute efficacité énergétique : permet d'économiser de 40 % à 60 % d'énergie par rapport à l'ancienne installation classique
- Fiable et longue durée de vie : coûts de maintenance réduits et durée de vie plus longue (jusqu'à 100 000 heures)

Fonctions

- kit rétrofit LED IP66, à la fois pour le pilote et pour l'unité optique, pour une sécurité et une fiabilité optimales tout au long de la durée de vie
- Adaptation aisée sur n'importe quel luminaire classique de forme carrée : passe-partout spécifique (gammes de produits Villa, Jargeau, Micenas 1 et 2) ou ajustable (pour les luminaires dont les dimensions intérieures sont comprises entre 305 x 305 mm et 405 x 405 mm)
- Vaste choix de températures de couleur : 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K
- Installation simple et rapide sur site
- Optimisation supplémentaire du niveau de flux grâce à Philips L-Tune

Application

- Routes et rues
- Espaces résidentiels
- Parcs et places

Mises en garde et sécurité

- À l'exception de l'intégration de ce produit dans les luminaires Philips Jargeau, Villa ou Micenas 1, et dans leurs déclinaisons LED ou classiques, Signify N.V. ne peut être tenu pour responsable de la fixation mécanique de ce produit, ni d'aucun des points liés à la fixation, sur tout autre luminaire ou sur/dans toute autre structure de montage. Il est de la seule responsabilité du client de s'assurer que ce produit est monté et fixé de manière sûre et fiable.

Versions



Villa LED retrofit kit with white mask




Round LED retrofit kit with black mask

kit rétrofit LED Heritage

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



Round LED retrofit kit
passepartout

kit rétrofit LED Heritage

Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Code famille lampe	LED50
Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	30° - 5° x 153°
Température de couleur	830 blanc chaud
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Type d'optique extérieur	Distribution semi-intensive 50
rendement du flux lumineux vers le haut	0,01
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	38 W
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Verre plat
Couleur du boîtier	Noir
Code de protection contre les chocs méca.	IK09
Code d'indice de protection	IP66
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	-
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Essai au fil incandescent	-

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
912300024912	EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10	3 700 lm
912300024911	EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-	3 350 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Protection contre les surtensions (communes/différentielles)
912300024912	EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 10 kV et en mode commun jusque 10 kV

Order Code	Full Product Name	Protection contre les surtensions (communes/différentielles)
912300024911	EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV

Données du produit

kit rétrofit LED Heritage

Order Code	Full Product Name	Code de la famille de produits
912300024912	EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10	EDP768

Order Code	Full Product Name	Code de la famille de produits
912300024911	EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-	EDP773

